



## CUSTOMIZE YOUR LINEAR SYSTEM indoor

### P13

P13 è un profilo lineare in alluminio anodizzato naturale adatto per le applicazioni in interni ed esterni (con resina opale o trasparente).  
P13 is a recessed natural anodized aluminum linear profile for indoor or outdoor applications (with opal or transparent resin).

#### INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Dimensioni Dimensions	max 3m
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio anodizzato anodized aluminium

#### FINITURA FINISHING

**AA** Alluminio anodizzato naturale / Natural anodized aluminium

#### NASTRI LED COMPATIBILI COMPATIBLE LED STRIPS

<b>N01</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N16</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N15</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N09</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N10</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N11</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N18</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N12</b>	LED strip bianco dinamico 12VDC / Tunable white LED strip 12VDC
<b>N06</b>	LED strip bianco dinamico 24VDC / Tunable white LED strip 24VDC
<b>N04</b>	LED strip RGB / RGB LED strip
<b>N14</b>	LED strip RGB / RGB LED strip
<b>N13</b>	LED strip RGB / RGB LED strip
<b>N13</b>	LED strip RGBW / RGBW LED strip


#### SCHERMI COMPATIBILI COMPATIBLE SCREENS

<b>S01</b>	Schermo trasparente / transparent screen
<b>S02</b>	Schermo opale / Opal screen




#### FISSAGGIO FIXATION

<b>F06</b> Incasso soffitto/recessed ceiling	<b>F09</b> Incasso parete/recessed wall	<b>F10</b> Incasso pavimento/recessed floor
---	--	--



#### DISEGNO TECNICO DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)  
Dimensions (mm)



Esempio di composizione prodotto/ Product composition example

P13-AA-N02-S02-F06 Profilo in alluminio con incluso nastro LED 24V, schermo opale, fissaggio a incasso a soffitto/ Profile with 24V LED strip, opal screen, recessed ceiling fixation