

FIBER OPTIC SYSTEMS indoor



Light-box Fashion 50W

È un illuminatore per fibre ottiche in vetro e PMMA dotato di lampadina dicroica da 50W. Fashion 50W è adatto per illuminazione d'accento e decorativa in applicazioni in interni.

It is a light-box with 50W dichroic lamp suitable for glass or PMMA fibers optic. Fashion 50W is suitable for decorative and accent lighting in indoor (IP20).

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	GX5,3/12V (max 50W)
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	special optics
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	White
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	100
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	YES
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	acciaio stainless steel
Montaggio Mounting	plafone surface mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	NO
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	269x169x106mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0.1Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220-240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	NO
Controlli compatibili Compatible controls	NO

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	/
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	50W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	10°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C


APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
--	------



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)



CODICI
CODES

12NC	codice/code		
/	QILL50		