

CUSTOMIZED SOLUTIONS indoor

L01

L01 è una lampada a sospensione adatta per un'illuminazione generale in applicazioni in interni.
L01 is a suspended LED lamp. It was designed for general lighting in indoor applications.



Details



Matt RED



Opal diffuser
Aluminum anodized

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	Strip Led
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	360°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>80
Tipo di ottica Optic type	tubo opale opal tube
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	tunable white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	PMMA/alluminio PMMA/aluminium
Montaggio Mounting	sospensione suspended
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	Ø80x840mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	1,4Kg (1m)

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	12VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	1263 lm (3000 K)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	>50 lm/W (3000 K)
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	50W MAX - 25W each CH
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS	
/	/



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)



ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

ILTI
LUCE

**ILTI
LUCE**

This luminaire contains built-in LED lamps.

A vertical energy efficiency scale from A+++ to F. A+ and A++ are highlighted in green. A, B, C, D, and F are crossed out with a red X. A bracket on the right side of the scale is labeled 'LED'.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

www.ilti.com
20/11/2018
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY