

CUSTOMIZED SOLUTIONS indoor

L02



Details



Opal screen



RAL 9005 + Wood finishing

L02 è una lampada LED con fissaggio esterno adatta per l'illuminazione generale indiretta in applicazioni in interni. La particolare finitura legno rende il prodotto elegante e discreto, perfettamente integrato all'ambiente in cui è installato.

L02 is a surface mounted LED lamp suitable for indirect general lighting in indoor applications. A particular wood finishing makes the product elegance and perfectly integrated to the ambient in which it is installed.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	3xFortimo LED strip
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	diffuse
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>80
Tipo di ottica Optic type	schermo opale opal screen
Trasformatore incluso Driver included	yes
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	PMMA/alluminio finitura legno PMMA/aluminium wood finishing
Montaggio Mounting	parete wall
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	20 cm
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	60x60x1000 mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	1.8Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220-240 V
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	DALI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	1850 lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	130lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	14.5W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
--	-----

REMARKS

- A richiesta con finitura nero opaca
- At request with opal black finishing




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES



ILTI
LUCE

**ILTI
LUCE**

This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

www.ilti.com
20/11/2018
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY