

LINEAR SYSTEMS indoor

Riga indoor



Riga indoor è una striscia LED flessibile per applicazioni in interni. Disponibile con luce bianca, colorata. È adatto per illuminazione decorativa, di effetto e cove lighting.

Riga indoor is a flexible LED strip for indoor application. It is available with white, coloured light. It is suitable for decorative, cove lighting and light effects.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	60led/m
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	120°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K/blu 3000K/blue
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>80
Tipo di ottica Optic type	trasparente clear
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Lughezza modulo LED LED module length	50mm
Montaggio Mounting	plafone surface mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	0,25m
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	8x3x5000mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	1,2Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	12VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	1-10/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	350lm (3000K 1m)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	70lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 5W/m
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 40°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
--	-----


REMARKS

- Nastro adesivo incluso
- Adhesive tape included



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)



ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

12NC	codice/code	Componenti accessori/accessories	
910504801331	MRIG0450006WRE	L=500cm 25W	3000K
910504801332	MRIG04500061RE	L=500cm 25W	blue/blue

ILTI LUCE

This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

ILTI LUCE

www.ilti luce.com
29/10/2018
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN CHINA