

LINEAR SYSTEMS indoor

Walk Movie LED



Walk movie LED è un sistema di segnalazione a LED per applicazioni in interni (4,5W). È stato prevalentemente sviluppato per l'illuminazione dei gradini nei cinema. È proposto in differenti lunghezze e con luce di vari colori.

Walk movie LED is a LED signal system for indoor applications (4,5W/m). It was especially created for steps lighting in cinemas. It is provided in different lengths and colour temperatures.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	60led/m
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	/
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	blue/6000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>80
Tipo di ottica Optic type	asimmetrica asymmetric
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	blue/bianca blue/white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium
Montaggio Mounting	plafone surface mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	0,5m
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	77x30x max 3000mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,9Kg (1m)

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	12VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	1-10/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	400lm (3000K 1m)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	90lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	4,5W/m
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----


REMARKS

- A richiesta: 2700K/rosso/verde/blu/ambra/dimensioni differenti
- At request: 2700K/red/green/blue/amber/different lengths




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)




ACCESSORI
ACCESSORIES



CODICI
CODES

12NC	codice/code	Componenti accessori/accessories	
910504801065	BMOVIEHEAD/01/N	Walk Movie HEAD	
910504801066	BMOVIEHEAD/02/N	Walk Movie HEAD shaped	
12NC	codice/code	versione/version	CCT
910504800774	BMOVIELED100/B	L=100cm 4,5W	blue/blue
910504800775	BMOVIELED120/B	L= 120cm 5,5W	blue/blue
910504800776	BMOVIELED200/B	L=200cm 9W	blue/blue
910504800777	BMOVIELED300/B	L=300cm 13,5W	blue/blue
	BMOVIELED100/W	L=100cm 4,5W	6000K
	BMOVIELED120/W	L= 120cm 5,5W	6000K
	BMOVIELED200/W	L=200cm 9W	6000K
	BMOVIELED300/W	L=300cm 13,5W	6000K



ILTI LUCE