

PHILIPS

Φωτισμός LED



Αναβαθμίστε, εξοικονομήστε και κερδίστε!

Με αγορές λαμπτήρων LED και φωτιστικών
CoreLine και Ledinaire

ΔΩΡΕΑΝ

MASTER LEDtube T5

με κάθε αγορά επιλεγμένων προϊόντων
LED Philips γνωρίστε το νέο λαμπτήρα
MASTER LEDtube T5.



ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ

1 από 30 Φωτιστικά αφύπνισης Philips

με κάθε αγορά επιλεγμένων προϊόντων LED
Philips μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση.



Ξυπνήστε φωτεινά!

Κερδίστε ένα φωτιστικό
αφύπνισης Philips

Ανεβάστε τη διάθεσή σας ξυπνώντας
με το σωστό φως κάθε μέρα!



Πώς θα κερδίσετε

- 1 Αγοράστε προϊόντα Philips της αντίστοιχης κατηγορίας, αξίας 150€.
- 2 Μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.philips.gr/fegime
- 3 Συμπληρώστε τη φόρμα και καταγράψτε την απόδειξή σας.
- 4 Τελειώσατε! Δεν υπάρχει τέταρτο βήμα.

Δηλώστε συμμετοχή στην κλήρωση σήμερα και μπορεί να είστε κι εσείς ένας από τους τυχερούς νικητές. Μην περιμένετε: ετοιμαστείτε για αναβάθμιση, εξοικονόμηση και κερδίστε το δικό σας φωτιστικό αφύπνισης.



ΔΩΡΕΑΝ MASTER LEDtube T5

με κάθε αγορά
επιλεγμένων LED Philips.



Συνεχίζουμε μια παράδοση αριστείας

Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Philips και η Fegime συνεργάζονται ιδανικά προσφέροντας λύσεις φωτισμού. Μας διακρίνει η ίδια αφοσίωση στο να παρέχουμε στους πελάτες μας λύσεις φωτισμού που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες τους και εξακολουθούν να τους ικανοποιούν για πολλά χρόνια. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη σωστή επιλογή με την πρώτη.

Φέτος, σας παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια μια εντελώς νέα οικογένεια φωτιστικών LED: Τη σειρά Ledinaire. Αυτή η οικονομική πρόταση συμπληρώνει τις υπάρχουσες σειρές CoreLine και Specification και σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την προσφορά που δίνετε στα επίπεδα ποιότητας και τιμής που ζητά ο πελάτης σας. Επιπλέον, σας παρουσιάζουμε δύο εξαιρετικά προϊόντα LED που σίγουρα θα εξάψουν το ενδιαφέρον του κοινού: το σποτ ExpertColor MR16 και το λαμπτήρα TrueForce Urban. Με την ενέργεια «Αναβαθμίσετε, εξοικονομήστε και κερδίστε!», το 2017 διαγράφεται ιδιαίτερα φωτεινό.

Ledinaire ENANTI CoreLine

Οι σειρές Ledinaire και CoreLine της Philips είναι δύο άριστες σειρές προϊόντων φωτισμού LED. Σε αυτές τις οικογένειες προϊόντων θα μπορέσετε να βρείτε όλα όσα αναζητάτε, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη σωστή επιλογή με την πρώτη φορά, συνεπώς, ας δούμε ορισμένες διαφορές.

Ποιότητα σε τιμή προσιτή για όλους

Η νέα σειρά προϊόντων Ledinaire είναι η ιδανική επιλογή, που επιτρέπει στους πελάτες σας να κάνουν το πέρασμα σε επιλογή LED: άριστη ποιότητα και προσιτή τιμή για όλους.

- 9 προϊόντα Ledinaire
- Ευθύγραμμα φωτιστικά, ιδανικά για τους περισσότερους χώρους
- Στεγανά φωτιστικά για απαιτητικές συνθήκες
- Διάφορες επιλογές σποτ
- Φωτιστικά πλαφονιέρες και χωνευτά

Αναζητάτε ένα προϊόν LED χωρίς περιττά χαρακτηριστικά, που προσφέρει ποιότητα Philips σε πολύ ελκυστική τιμή; Τότε η σειρά Ledinaire είναι αυτό που ψάχνετε.

Μια πλήρης σειρά φωτισμού LED υψηλής ποιότητας

Η πασιγνωστη και πολύ δημοφιλής σειρά CoreLine έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν οι πελάτες σας να έχουν τα σύγχρονα φωτιστικά LED, όπως εύκολη εγκατάσταση, υψηλή ποιότητα και ακόμα περισσότερα.

- 12 τύποι φωτιστικών CoreLine, πλήρες εύρος λύσεων LED
- Μπορούν να συνδυαστούν με 5 διαφορετικούς έξυπνους αισθητήρες
- Έτσι τα φωτιστικά ανταποκρίνονται στην κίνηση και ρυθμίζουν την έντασή τους ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος
- Εντυπωσιακά χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
- Έτοιμα «πακέτα εφαρμογών» για τους διάφορους τύπους έργων φωτισμού

Αναζητάτε μια μεγάλη σειρά εξελιγμένων προϊόντων LED, που συνοδεύονται από βίντεο εγκατάστασης, εφαρμογή για smartphone και άλλα πολλά; Τότε η σειρά CoreLine είναι αυτό που αναζητάτε.

**Κάντε
το σωστά με
την πρώτη!**

Χρησιμοποιήστε το εύχρηστο εργαλείο 360° για να δείτε τη σειρά CoreLine εν δράση, σε 3D!



Σας
βοηθούμε
να κάνετε
τη σωστή
επιλογή

	Ledinaire	CoreLine
Σειρά	Επιλεγμένη σειρά δημοφιλών τύπων φωτιστικών, φωτισμός με βάση την εφαρμογή, μόνο αυτό που χρειάζεστε	Πλήρης σειρά, μια λύση για κάθε εφαρμογή, αντικατάσταση ένα προς ένα, με συμβατικά φωτιστικά
Τυπική διατήρηση φωτεινής ροής φωτιστικού	30.000 ώρες	50.000 ώρες
Αξιοπιστία: ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή	< 1.5% στις 5.000 ώρες	< 1% στις 5.000 ώρες
Εγγύηση	3 έτη	3 + 2 έτη από την εγγραφή
Σχεδίαση	Κλασική, ανθεκτική σχεδίαση	Λεπτή σχεδίαση και πολύ εύκολη εγκατάσταση
Διατίθενται προδιαγραφές έργων	<ul style="list-style-type: none">• Βασικές προδιαγραφές• Συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων• Μόνο σταθερή απόδοση	<ul style="list-style-type: none">• Συμβατά με τα πρότυπα θάμβωσης γραφείων (UGR<19)• Συνδεσιμότητα με DALI• Φωτισμός έκτακτης ανάγκης• Πακέτα διαφορετικής ροής

Ποια σειρά
είναι κατάλληλη
για εσάς;

Οι λαμπτήρες LED tube Philips σας καλύπτουν

Τεχνολογία InstantFit – Οι λαμπτήρες LED tube έχουν σχεδιαστεί για γρήγορη εγκατάσταση, οπότε μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στα φωτιστικά που έχετε, για αντικατάσταση ένα προς ένα, χωρίς προβλήματα.

Χάρη στη συμβατότητα των προϊόντων Philips InstantFit HF, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τοποθετήσετε τον ειδικά σχεδιασμένο λαμπτήρα Led στην υποδοχή του φωτιστικού σας. Αλλάζτε από λαμπτήρες φθορισμού σε LED, σε λίγα δευτερόλεπτα. Επιπλέον, καθώς έχουν διάρκεια ζωής 50.000 ωρών, οι λαμπτήρες LED tube προσφέρουν στους πελάτες σας χαμηλότερο κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

100%

Άμεση έναυση

Οι λαμπτήρες LED tube Philips προσφέρουν 100% άμεσο φως, χωρίς τρεμόπαιγμα και θάμβωση, με υψηλή πιστότητα χρωμάτων, ομοιόμορφο φωτισμό και πολλές επιλογές θερμοκρασίας χρώματος.



Νέο

MASTER LEDtube T5

Αυτός ο νέος λαμπτήρας LED υψηλής απόδοσης Philips InstantFit έχει λεπτό σχήμα T5 και είναι ιδανικός για ένα προς ένα αντικατάσταση λαμπτήρων, καθώς καταναλώνει έως και 47% λιγότερη ενέργεια από τους λαμπτήρες φθορισμού T5. Κάνοντας σημαντική οικονομία στον λογαριασμό του ρεύματος.

Οι λαμπτήρες MASTER LEDtubes T8 διαθέτουν περιστρεφόμενους κάλυκες

Όλοι οι λαμπτήρες Philips MASTER LEDtubes T8 μπορούν να περιστρέφονται εύκολα έως και 90°, οπότε μπορείτε να προσαρμόσετε τη δέσμη φωτός.

65%

Οι λαμπτήρες LED tube Philips είναι έως και 65% πιο αποδοτικοί από τους λαμπτήρες TL-D, οπότε μπορείτε να κάνετε οικονομία στο ρεύμα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του φωτός.

Εύκολη και ασφαλής εγκατάσταση μεγαλύτερη συμβατότητα με συστήματα έναυσης

Συμβατότητα HF

Το InstantFit είναι μια λύση η οποία λειτουργεί με τα περισσότερα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης υψηλής συχνότητας. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε καλώδια, ούτε να αντικαταστήσετε τους μετασχηματιστές.



Ασφάλεια ακίδων

Μπορείτε να αγγίζετε και τις δύο άκρες μιας και ο μετασχηματιστής είναι ενσωματωμένος. Οι ακίδες πληρούν όλες τις απαιτήσεις UL/IEC.



Απαιτητικές εφαρμογές

Οι λαμπτήρες LED tube Ultra Output έχουν σχεδιαστεί για απαιτητικές εφαρμογές, που απαιτούν εξαιρετική απόδοση φωτισμού, σύμφωνα με τα πρότυπα εργονομίας.

Οι πελάτες έχουν πολύ διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού

Είτε χρειάζονται την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, είτε την καλύτερη απόδοση φωτισμού, είναι εύκολο να βρουν τον κατάλληλο λαμπτήρα LED tube κάθε φορά.



Σαρώστε και μεταβείτε στο εργαλείο επιλογής της Philips.

MASTER LEDspot ExpertColor

Προσαρμοσμένο φάσμα χρωμάτων που θυμίζει τους λαμπτήρες αλογόνου

Βελτιώστε την φιλοξενία που προσφέρετε με το φως.

Ο λαμπτήρας MASTER LEDspot GU10 ExpertColor σχεδιάστηκε ειδικά για τον κλάδο της φιλοξενίας. Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια μπορούν να εντυπωσιάσουν τους πελάτες τους με το φως.

Κορυφαία στην κατηγορία απόδοση χρωμάτων, CRI = 97

CRI 97

Χαμηλή και ομαλή ρύθμιση έντασης, χαμηλότερα από 5%

Εξοικονόμηση ενέργειας έως 85%



Τα έπιπλα και τα υφάσματα φαίνονται υπέροχα



Δυνατότητα αντικατάστασης




TrueForce Urban

Η ιδανική μετάβαση από HID σε LED. Εξοικονομήστε ενέργεια, διατηρήστε τη μοναδικότητά σας.

Μια οικονομική λύση λαμπτήρων LED για τον αστικό φωτισμό.

Εξοικονόμηση ενέργειας έως 75%



Λύση άμεσης αντικατάστασης με LED, χωρίς να αλλαχθεί το φωτιστικό



Οπτικά αποδοτικό, προβάλλει φως μόνο στα σημεία όπου χρειάζεται



Αξιοπίστη διάρκεια ζωής έως 50.000 ωρών



Κατάλληλο μέγεθος λαμπτήρα και κατανομή φωτός για άμεση αντικατάσταση



CRI 70

Ευχάριστο λευκό φως με CRI = 70

Οι δικές μας λύσεις φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας

LED	Συμβατικός	Οικονομία έως και	Διάρκεια ζωής	Φωτεινή ροή	Απόδοση	Θερμ. χρώματος	CRI	EEL	Κωδικός EOC Philips
W	W	%	ώρες	lm	lm/W	K			

MASTER LEDtube T8 Ultra Output EM ●



Περιστρεφόμενοι κάλυκες έως +90°



MAS LEDtube EM 1200mm UO 16W 830 T8	16	36	56%	50.000	2.300	144	3.000	83	A+	68736900
MAS LEDtube EM 1200mm UO 16W 840 T8	16	36	56%	50.000	2.500	156	4.000	83	A+	68738300
MAS LEDtube EM 1200mm UO 16W 865 T8	16	36	56%	50.000	2.500	156	6.500	83	A+	68740600
MAS LEDtube EM 1500mm UO 24W 830 T8	24	58	59%	50.000	3.400	142	3.000	83	A+	68742000
MAS LEDtube EM 1500mm UO 24W 840 T8	24	58	59%	50.000	3.700	154	4.000	83	A+	68744400
MAS LEDtube EM 1500mm UO 24W 865 T8	24	58	59%	50.000	3.700	154	6.500	83	A+	68746800

MASTER LEDtube T8 High Output EM ●



Περιστρεφόμενοι κάλυκες έως +90°



MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	8	18	56%	50.000	1.000	125	3.000	83	A++	69747400
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	8	18	56%	50.000	1.050	131	4.000	83	A++	69749800
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	8	18	56%	50.000	1.050	131	6.500	83	A++	69751100
MAS LEDtube 900mm HO 12W840 T8	12	24	50%	50.000	1.575	131	4.000	83	A++	68708600
MAS LEDtube 900mm HO 12W865 T8	12	24	50%	50.000	1.575	131	6.500	83	A++	68710900
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	14	36	61%	50.000	2.000	143	3.000	83	A++	68718500
MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8	14	36	61%	50.000	2.000	143	4.000	83	A++	68720800
MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8	14	36	61%	50.000	2.100	150	6.500	83	A++	68722200
MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8	20	58	66%	50.000	2.100	105	3.000	83	A++	68712300
MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8	20	58	66%	50.000	2.100	105	4.000	83	A++	68714700
MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8	20	58	66%	50.000	2.100	105	6.500	83	A++	68716100

LED	Συμβατικός	Οικονομία έως και	Διάρκεια ζωής	Φωτεινή ροή	Απόδοση	Θερμ. χρώματος	CRI	EEL	Κωδικός EOC Philips
W	W	%	ώρες	lm	lm/W	K			

MASTER LEDtube T5 High Output HF ●



Ο λαμπτήρας LED που αντικαθιστά τους λαμπτήρες φθορισμού T5



MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	26	49	47%	50.000	3.600	138	3.000	83	A+	68552500
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	26	49	47%	50.000	3.900	150	4.000	83	A++	68554900
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	26	49	47%	50.000	3.900	150	6.500	83	A++	68556300

CorePro LEDtube Standard Output EM ●



Η πιο οικονομική αναβάθμιση σε τεχνολογία φωτισμού LED



CorePro LEDtube 600mm 8W840 C G	8	18	56%	30.000	800	100	4.000	80	A+	649277200
CorePro LEDtube 600mm 8W865 C G	8	18	56%	30.000	800	100	6.500	80	A+	649279600
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G	16	36	56%	30.000	1.600	100	4.000	80	A+	649281900
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 C G	16	36	56%	30.000	1.600	100	6.500	80	A+	649283300
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C G	20	58	66%	30.000	2.000	100	4.000	80	A+	656608400
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C G	20	58	66%	30.000	2.000	100	6.500	80	A+	656610700

CorePro LED PL-C 2-pin EM



Περιστρεφόμενοι κάλυκες. Από -45° έως +90°



CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	6.5	18	64%	25.000	600	92	3.000	80	A+	54127200
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	6.5	18	64%	25.000	650	100	4.000	80	A+	54129600
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8.5	26	67%	25.000	900	106	3.000	80	A+	54123400
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8.5	26	67%	25.000	950	112	4.000	80	A+	54125800

● = Νέο

Οι δικές μας λύσεις φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας

LED	Συμβατικός	Οικονομία έως και	Διάρκεια ζωής	Φωτεινή ροή	Απόδοση	Θερμ. χρώματος	CRI	EEL	Κωδικός EOC Philips
W	W	%	ώρες	lm	lm/W	K			

CorePro LED PL-C 4-pin HF



Περιστρεφόμενοι κάλυκες.
Από -45° έως +90°



CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6.5	18	64%	25.000	600	92	3.000	80	A+	54119700
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6.5	18	64%	25.000	650	100	4.000	80	A+	54121000
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9	26	65%	25.000	900	100	3.000	80	A+	54115900
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9	26	65%	25.000	950	106	4.000	80	A+	54117300

Classic LEDspot



Μοιάζει με λαμπτήρα πυράκτωσης,
εξοικονομεί σαν LED



CLA LEDspotMV D 4.4-35W GU10 827 36D	4.4	35	87%	15.000	250	57	2.700	80	A+	56558200
CLA LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 36D	5.5	50	89%	15.000	350	64	2.700	80	A+	56560500
CLA LEDspotMV ND 3.5-35W GU10 827 36D	3.5	35	90%	15.000	255	73	2.700	80	A+	59992100
CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D	4.6	50	91%	15.000	355	77	2.700	80	A+	59994500

MASTER LEDspot



Χαμηλή και ομαλή ρύθμιση έντασης,
χαμηλότερα από 5%



MAS LEDspotLV VLE D 6.5-35W 827 MR16 36D	6.3	35	82%	25.000	380	60	2.700	80	A	77533100
MAS LEDspotLV VLE D 6.3-35W 830MR16 36DRS	6.3	35	82%	25.000	395	63	3.000	80	A	78543900
MAS LEDspotLV VLE D 6.3-35W 840MR16 36DRS	6.3	35	82%	25.000	410	65	4.000	80	A	78545300
MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 827 MR16 36D	8	50	84%	25.000	621	78	2.700	80	A+	57203000
MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D	8	50	84%	25.000	621	78	3.000	80	A+	57207800
MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 36D	8	50	84%	25.000	630	79	4.000	80	A+	57211500
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 40D	3.5	35	90%	35.000	265	76	2.700	80	A++	56298700
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D	3.5	35	90%	35.000	290	83	4.000	80	A++	56306900
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D	4.3	50	91%	35.000	365	85	2.700	80	A++	56310600
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D	4.3	50	91%	35.000	375	87	3.000	80	A++	56314400
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D	4.3	50	91%	35.000	390	91	4.000	80	A++	56318200

LED	Συμβατικός	Οικονομία έως και	Διάρκεια ζωής	Φωτεινή ροή	Απόδοση	Θερμ. χρώματος	CRI	EEL	Κωδικός EOC Philips
W	W	%	ώρες	lm	lm/W	K			

CorePro LED spot



CorePro LED spot MV ND 3.5-35W GU10 827 36D	3.5	35	90%	15.000	250	71	2.700	80	A+	48594100
CorePro LED spotMV ND 5-50W GU10 827 36D	5	50	90%	15.000	350	70	2.700	80	A+	48598900
CorePro LED spot MV ND 5-50W GU10 840 36D	5	50	90%	15.000	380	76	4.000	80	A+	49714200

LED bulb Classic



CLA bulb ND 6-60W A60 E27 827 CL	6	60	90%	15.000	806	134	2.700	80	A++	57401000
CLA bulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL	6	60	90%	15.000	806	134	2.700	80	A++	57405800

CorePro LED bulb



CorePro LED bulb D 11.5-75W A60 E27 827	11.5	75	84%	15.000	1.055	92	2.700	80	A+	57803200
CorePro LED bulb ND 5.5-40W A60 E27 827	5.5	50	86%	15.000	470	85	2.700	80	A+	57757800
CorePro LED bulb ND 8-60W A60 E27 830	8	60	86%	15.000	806	101	3.000	80	A+	57771400
CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 840	7.5	60	87%	15.000	806	107	4.000	80	A+	57777600
CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	7.5	60	87%	15.000	806	107	6.500	80	A+	57785100
CorePro LED bulb ND 11-75W A60 E27 827	11	75	83%	15.000	1.055	96	2.700	80	A+	57753000
CorePro LED bulb ND 10-75W A60 E27 840	10	75	86%	15.000	1.055	106	4.000	80	A+	51032200
CorePro LED bulb ND 10-75W A60 E27 865	10	75	86%	15.000	1.055	106	6.500	80	A+	49758600
CorePro LED bulb ND 13-100W A60 E27 827	13	100	87%	15.000	1.521	117	2.700	80	A+	49074700
CorePro LED bulb ND 13-100W A60 E27 840	13	100	87%	15.000	1.521	117	4.000	80	A+	51030800

Οι δικές μας λύσεις φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας

	LED	Συμβατικός	Οικονομία έως και	Διάρκεια ζωής	Φωτεινή ροή	Απόδοση	Θερμ. χρώματος	CRI	Κωδικός EOC Philips
	W	W	%	ώρες	lm	lm/W	K		

Classic LED Candle



CLA candle ND 4-40W B35 E14 827 CL	4	40	90%	15.000	470	118	2.700	80	A++	58729400
------------------------------------	---	----	-----	--------	-----	-----	-------	----	-----	----------

CorePro LED Candle



CP candle ND 4-25W B35 E14 827 FR	4	25	84%	15.000	250	63	2.700	80	A+	78701300
CP candle ND 5.5-40W B35 E14 827 FR	5.5	40	86%	15.000	470	85	2.700	80	A+	76238600
CP candle ND 5.5-40W B35 E14 840 FR	5.5	40	86%	15.000	470	85	4.000	80	A+	54356600

Classic LED Luster



CLA luster ND 4-40W P45 E14 827 CL	4	40	90%	15.000	470	118	2.700	80	A++	58725600
------------------------------------	---	----	-----	--------	-----	-----	-------	----	-----	----------

CorePro LED Luster



CP luster ND 5.5-40W P45 E14 827 FR	5.5	40	86%	15.000	470	85	2.700	80	A+	47489100
CP luster ND 5.5-40W P45 E27 827 FR	5.5	40	86%	15.000	470	85	2.700	80	A+	50765000

	LED	Συμβατικός	Οικονομία έως και	Διάρκεια ζωής	Φωτεινή ροή	Απόδοση	Θερμ. χρώματος	CRI	Κωδικός EOC Philips
	W	W	%	ώρες	lm	lm/W	K		

CoreLine panel office compliant



Συμβατό για λειτουργία σε γραφεία, 500 lux στο γραφείο



RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC	41	4 x 18	43%	50.000	3.400	83	4.000	≥ 80	07088899
RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	41	4 x 18	43%	50.000	3.400	83	3.000	≥ 80	07089599
RC127V LED34S/840 PSU W30L120 OC	41	4 x 18	43%	50.000	3.400	83	4.000	≥ 80	07090199
RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC	41	4 x 18	43%	50.000	3.400	83	3.000	≥ 80	07091899
RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC	41	4 x 18	43%	50.000	3.400	83	4.000	≥ 80	07092599
RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	41	4 x 18	43%	50.000	3.400	83	3.000	≥ 80	07093299
RC127V LED34S/840 PSD W30L120 OC	41	4 x 18	43%	50.000	3.400	83	4.000	≥ 80	07094999
RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC	41	4 x 18	43%	50.000	3.400	83	3.000	≥ 80	07095699

CoreLine recessed



Κομψό design. ύψος μικρότερο από 35 mm



RC120B LED37S/840 PSU W60L60	40.5	4 x 18	45%	50.000	3.700	91	4.000	≥ 80	89755100
RC120B LED27S/840 PSU W60L60	30	3 x 18	45%	50.000	2.700	90	4.000	≥ 80	89756800
RC120B LED37S/840 PSU W30L120	40.5	4 x 18	45%	50.000	3.700	91	4.000	≥ 80	89757500
RC120B LED27S/840 PSU W30L120	30	3 x 18	45%	50.000	2.700	90	4.000	≥ 80	89758200

CoreLine recessed office compliant



Συμβατό για λειτουργία σε γραφεία, 500 lux στο γραφείο



RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	29	4 x 18	60%	50.000	3.400	117	4.000	≥ 80	26648800
RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC	29	4 x 18	60%	50.000	3.400	117	4.000	≥ 80	26650100
RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	30	4 x 18	58%	50.000	3.400	113	3.000	≥ 80	26656300
RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	30	4 x 18	58%	50.000	3.400	113	3.000	≥ 80	26658700
RC120B LED37S/840 PSU W60L60 VAR-PC	33	4 x 18	54%	50.000	3.700	112	4.000	≥ 80	34779900
RC120B LED37S/840 PSU W30L120 VAR-PC	33	4 x 18	54%	50.000	3.700	112	4.000	≥ 80	34780500
RC120B LED37S/830 PSU W60L60 VAR-PC	35	4 x 18	51%	50.000	3.700	106	3.000	≥ 80	34781200
RC120B LED37S/830 PSU W30L120 VAR-PC	35	4 x 18	51%	50.000	3.700	106	3.000	≥ 80	34782900

Οι δικές μας λύσεις φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας

	LED	Συμβατικός	Οικονομία έως και	Διάρκεια ζωής	Φωτεινή ροή	Απόδοση	Θερμ. χρώματος	CRI	Κωδικός EOC Philips
	W	W	%	ώρες	lm	lm/W	K		

CoreLine downlight



Αντικατάσταση ένα προς ένα συμβατικού φωτιστικού με LED



DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH	11	54	80%	50.000	1.100	100	3.000	≥ 80	85222400
DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH	11	54	80%	50.000	1.100	100	4.000	≥ 80	85269900
DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH	22	66	75%	50.000	2.100	95	3.000	≥ 80	85224800
DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	22	66	75%	50.000	2.100	95	4.000	≥ 80	85271200
DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU	11	54	80%	50.000	1.100	100	3.000	≥ 80	85226200
DN131B LED10S/840 PSU PI6 ALU	11	54	80%	50.000	1.100	100	4.000	≥ 80	85273600
DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU	22	66	75%	50.000	2.100	95	3.000	≥ 80	85228600
DN131B LED20S/840 PSU PI6 ALU	22	66	75%	50.000	2.100	95	4.000	≥ 80	85275000

CoreLine Slimdownlight



Ταιριάζει στους περισσότερους τύπους οροφής, λόγω του ιδιαίτερα μικρού βάθους ενσωμάτωσης, λιγότερο από 50 mm



DN135B LED10S/830 PSU II WH	13	54	70%	50.000	1.000	77	3.000	≥ 80	07042099
DN135B LED10S/840 PSU II WH	13	54	70%	50.000	1.000	77	4.000	≥ 80	07043799
DN135B LED20S/830 PSU II WH	28	66	60%	50.000	2.000	71	3.000	≥ 80	07044499
DN135B LED20S/840 PSU II WH	28	66	60%	50.000	2.000	71	4.000	≥ 80	07045199
DN135C LED10S/830 PSU II WH	13	54	70%	50.000	1.000	77	3.000	≥ 80	07046899
DN135C LED10S/840 PSU II WH	13	54	70%	50.000	1.000	77	4.000	≥ 80	07047599
DN135C LED20S/830 PSU II WH	28	66	60%	50.000	2.000	71	3.000	≥ 80	07048299
DN135C LED20S/840 PSU II WH	28	66	60%	50.000	2.000	71	4.000	≥ 80	07049999

	LED	Συμβατικός	Οικονομία έως και	Διάρκεια ζωής	Φωτεινή ροή	Απόδοση	Θερμ. χρώματος	CRI	Κωδικός EOC Philips
	W	W	%	ώρες	lm	lm/W	K		

CoreLine recessed spot



Λεπτή σχεδίαση για να ταιριάζει στους περισσότερους τύπους οροφής



RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	11	54	80%	50.000	650	59	3.000	≥ 85	06898499
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	11	54	80%	50.000	650	59	3.000	≥ 85	06901199
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	11	54	80%	50.000	650	59	3.000	≥ 85	06907399

CoreLine surface-mounted



3.3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



SM120V LED37S/840 PSU W60L60	40.5	4 x 18	45%	50.000	3.700	91	4.000	≥ 80	89759900
SM120V LED27S/840 PSU W60L60	30	3 x 18	45%	50.000	2.700	90	4.000	≥ 80	89760500
SM120V LED37S/840 PSU W20L120	40.5	4 x 18	45%	50.000	3.700	91	4.000	≥ 80	89761200
SM120V LED27S/840 PSU W20L120	30	3 x 18	45%	50.000	2.700	90	4.000	≥ 80	89762900

CoreLine waterproof



Εύκολη εγκατάσταση, δεν χρειάζεται αλλαγή της καλωδίωσης ή εξαρτήματα τοποθέτησης στην οροφή



WT120C LED22S/840 PSU L1200	20	1 x 36	44%	50.000	2.200	110	4.000	≥ 80	84046600
WT120C LED34S/840 PSU L1500	29	1 x 58	50%	50.000	3.400	117	4.000	≥ 80	84047300
WT120C LED40S/840 PSU L1200	38	2 x 36	47%	50.000	4.000	105	4.000	≥ 80	84048000
WT120C LED60S/840 PSU L1500	57	2 x 58	50%	50.000	6.000	105	4.000	≥ 80	84049700

CoreLine high-bay



Μικρό, ελαφρύ και πολύ αποδοτικό φωτιστικό για χώρους μεγάλου ύψους (περισσότερα από 125 lm/W)



BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	155	400	64%	50.000	20.500	132	4.000	≥ 80	30145700
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	85	250	69%	50.000	10.500	124	4.000	≥ 80	30144000

Οι δικές μας λύσεις φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας

	LED	Συμβατικός	Οικονομία έως και	Διάρκεια ζωής	Φωτεινή ροή	Απόδοση	Θερμ. χρώματος	CRI	Κωδικός EOC Philips
	W	W	%	ώρες	lm	lm/W	K		

CoreLine tempo large ●



Αντικατάσταση ένα προς ένα με συμβατικούς προβολείς 150 - 400 W



BVP130 LED260/740 A	80	400 (HPI-TP)	53%	70.000	26.000	120	4.000	≥ 70	09639700
BVP130 LED210/740 A	80	400 (HPI-TP)	62%	70.000	21.000	130	4.000	≥ 70	09640300
BVP130 LED160/740 A	60	250 (HPI-TP)	63%	70.000	16.000	133	4.000	≥ 70	09641000
BVP130 LED260/740 S	80	400 (HPI-TP)	53%	70.000	26.000	120	4.000	≥ 70	09642700
BVP130 LED210/740 S	80	400 (HPI-TP)	62%	70.000	21.000	130	4.000	≥ 70	09643400
BVP130 LED160/740 S	60	250 (HPI-TP)	63%	70.000	16.000	133	4.000	≥ 70	09644100
BVP130 LED120/740 A	40	250 (HPI-TP)	66%	70.000	12.000	129	4.000	≥ 70	09723300
BVP130 LED80/740 A	30	150 (CDM-TD / SON-TTP)	64%	70.000	8.000	133	4.000	≥ 70	09724000
BVP130 LED120/740 S	40	250 (HPI-TP)	66%	70.000	12.000	129	4.000	≥ 70	09725700
BVP130 LED80/740 S	30	150 (CDM-TD / SON-TTP)	64%	70.000	8.000	133	4.000	≥ 70	09726400

CoreLine tempo small ●



Αντικατάσταση ένα προς ένα με συμβατικούς προβολείς 70 W



BVP 110 LED42/NW A	40	70 (CDM-TD / SON-TTP)	57%	70.000	4.200	110	4.000	≥ 80	30635300
BVP 110 LED42/NW S	40	70 (CDM-TD / SON-TTP)	57%	70.000	4.200	110	4.000	≥ 80	30636000

Ledinaire panel ●



Διατίθεται σε τετράγωνη και ορθογώνια έκδοση



RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	42	-	-	30.000	3.200	76	4.000	> 80	07328599
----------------------------------	----	---	---	--------	-------	----	-------	------	----------

Ledinaire waterproof ●



Διατίθενται σε μήκη 1.200 mm και 1.500 mm



WT060C LED36S/840 PSU L1200	38	-	-	30.000	3.600	95	4.000	> 80	06965399
WT060C LED55S/840 PSU L1500	38	-	-	30.000	5.500	145	4.000	> 80	06967799

	LED	Συμβατικός	Οικονομία έως και	Διάρκεια ζωής	Φωτεινή ροή	Απόδοση	Θερμ. χρώματος	CRI	Κωδικός EOC Philips
	W	W	%	ώρες	lm	lm/W	K		

Ledinaire downlight ●



Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση



DN060B LED18S/830 PSU WH	18	-	-	30.000	1.800	100	3.000	> 80	30661299
DN060B LED18S/840 PSU WH	18	-	-	30.000	1.800	100	4.000	> 80	30663699

ClearAccent ●



Απόλυτη αντιστοιχία αντικατάστασης για λαμπτήρες αλογόνου



RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	6	1 x 50	85%	30.000	500	83	3.000	> 80	07267799
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	6	1 x 50	85%	30.000	500	83	4.000	> 80	07268499
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	6	1 x 50	85%	30.000	500	83	3.000	> 80	07269199
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	6	1 x 50	85%	30.000	500	83	4.000	> 80	07270799

Σήμανση



Χώροι φιλοξενίας



Γραφείο



Βιομηχανία



Εξωτερικοί χώροι

● = Νέο



© 2017 Koninklijke Philips N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές σε προδιαγραφές ή/και να διακόψει την κυκλοφορία οποιουδήποτε προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή υποχρέωση και δεν θα ευθύνεται για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της δημοσίευσης.

www.lighting.philips.gr
Μάιος 2017

12NC-322263570883