

A man and a woman are smiling and laughing together in a rustic, warm interior. The man is standing behind the woman, who is sitting. They are surrounded by natural elements like dried branches and a large ceramic jar. The lighting is soft and warm, highlighting their faces and the textures of their clothing and the environment.

PHILIPS

LED lamps

Portafoglio
completo



Il **LED** perfetto per ogni applicazione

Catalogo lampade LED professionali
Terzo trimestre 2016

'16

Settembre

- Per garantire **durata di vita lunghissima** e **massimi risparmi energetici**.
- Per una **resa cromatica elevata** e una **qualità della luce superiore**.
- Per **controllare la luce** in modo soft e preciso.
- Per un elevato **controllo dell'emissione di calore**.

Scegli la tua lampada
tra la gamma
MASTER LED

- Per una **durata di vita importante**.
- Per una **resa cromatica alta**.
- Per **dimmerare** senza sfarfallii.
- Per controllare l'**emissione di calore**.

Scegli la tua lampada
tra la gamma
MASTER VALUE

- Per una soluzione LED **semplice** e di **qualità**.
- Per avere **lunga durata** e **risparmio energetico importante**.
- Per essere **competitivo**.

Scegli la tua lampada
tra la gamma
CorePro

- Per una soluzione **estetica** e di **design**.
- Per avere una **luce bianca** e **rilassante**.
- Per applicazioni dove anche la **dimmerazione** può essere un valore aggiunto.

Scegli la tua lampada
tra la gamma
Classic

La **garanzia** dei prodotti della gamma **Master** e **MasterValue** verrà estesa a **5 anni** a partire dal 1 Settembre 2016

Philips (fino ad Agosto)

LEDtube	durata di vita (ore)	garanzia (anni)
Master HO/UO	50.000	5
Master SO	50.000	5
CorePro	30.000	3
LEDspot	durata di vita (ore)	garanzia (anni)
Master	50.000	5
MasterValue	35.000	3
CorePro	15.000	2
ClassicLED	15.000	2
LEDbulb/candle	durata di vita (ore)	garanzia (anni)
Master	25.000	3
CorePro	15.000	2
ClassicLED	15.000	2

Philips (a partire da Settembre)

LEDtube	durata di vita (ore)	garanzia (anni)
Master HO/UO	50.000	5
Master SO	50.000	5
CorePro	30.000	3
LEDspot	durata di vita (ore)	garanzia (anni)
Master	50.000	5
MasterValue	35.000	5
CorePro	15.000	2
ClassicLED	15.000	2
LEDbulb/candle	durata di vita (ore)	garanzia (anni)
Master	25.000	5
CorePro	15.000	2
ClassicLED	15.000	2

Indice

L'ErP applicata agli spotlight	4
--------------------------------	---

Lampade LED professionali

LEDspot	12
LEDcapsule & lineari	25
LEDbulb	27
LEDcandle	35
LEDluster	38
LEDPL-C	41
LEDtube	42

High Performance Dimming	46
TransforMax	46
Diagrammi fotometrici	47

L'ErP applicata agli spotlight

Cos'è l'Ecodesign?

L'Ecodesign (ErP) copre una serie di normative comunitarie, ognuna delle quali ha l'obiettivo di incoraggiare l'impiego di soluzioni ad elevata efficienza energetica (ErP = Energy-related Products *Prodotti che utilizzano energia*). Di conseguenza, i prodotti inefficienti sono stati e saranno gradualmente eliminati dal mercato. Allo stesso tempo, vengono aumentati i requisiti di prestazione per le alternative a più alta efficienza energetica.

Che cosa significa per le lampade alogene nell'arco del 2016

A partire dal 1 settembre 2016, le lampade alogene direzionali (riflettori e faretti) a tensione di rete non potranno più essere prodotte o importate per la rivendita all'interno dell'UE. Eventuali rimanenti giacenze di magazzino potranno essere ancora vendute anche dopo questa data.



Le lampade alogene con riflettore e ad incandescenza che rientrano in questa regolamentazione sono:

tutte le lampade con riflettore a tensione di rete (230-240 V):

- Alogene Classic con attacco E14 / E27, forma R39 / R50 / R63 / R80
- Tutte le Alogene con attacco GU10
- PAR16/20/30/38 (ad eccezione delle lampade a infrarossi PAR38, progettate per il riscaldamento)

Alternative

I requisiti per lampade alogene con riflettore a tensione di rete sono tali che nessuna lampada alogena è in grado di rispettarli. Proprio per questo Philips offre un' irresistibile gamma di alternative LED per sostituirle.

Impatto sulle lampade alogene con riflettore a 12V

Le lampade alogene con riflettore a 12V sono intrinsecamente più efficienti (in termini energetici) rispetto a quelle a tensione di rete.

Per soddisfare i requisiti di progettazione ecosostenibile (Ecodesign), questa gamma di alogene Philips sarà migliorata a 4000 ore di durata. Ciò riguarda tutte le lampade con tipologia di attacco GU5.3 e GU4.

Impatto sulle lampade non direzionali

Le lampade non direzionali non saranno interessate fino a settembre 2018 (ciò riguarda le lampade con attacco E27 / E14, così come le capsule a 12V).

Per tutte le lampade interessate esistono delle alternative che rispettano l'ErP

Di seguito è possibile trovare le lampade alogene e incandescenti che rientrano nella terza fase della normativa ErP per le lampade direzionali. Per ciascuna di esse sono indicate le possibili sostituzioni ad elevata efficienza.



Alogene Dicroiche



Hal-Twist 2y

LEDspot MV



CorePro LEDspot MV



Philips LEDspot classic MV



MASTER LEDspot MV



LEDspot classic D MV

Alogene

Prodotto soggetto a Phase out Codice comm. EAN

35 W - Hal-Twist 2y

35W GU10 230V 20D 1CT/10X5F	14604ALU	871150065275165
35W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	14605ALU	871150065283665

Non dimmerabile

LED consigliato Codice comm. EAN

Philips LEDspot classic MV

ND 3.5-35W GU10 827 36D	CLAGU103582736	8718696599921
-------------------------	----------------	---------------

Dimmerabile

LED consigliato Codice comm. EOC

Philips LEDspot classic MV

D 4.4-35W GU10 827 36D	CLAGU103582736D	871869656558200
------------------------	-----------------	-----------------

50 W - Hal-Twist 2y

50W GU10 230V 20D 1CT/10X5F	14602ALU	871150042847960
50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	14603ALU	871150042853060
50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	14603	871150041258460

CorePro LEDspot MV

5-50W GU10 827 36D	COREGU105082736	871869648598900
Philips LEDspot classic MV		
ND 4.6-50W GU10 827 36D	CLAGU105082736	871869659994500

MASTER LEDspot MV

VLE D 4.3-50W GU10 827 40D	MLVGU105082740	871869656310600
Philips LEDspot classic MV		
D 5.5-50W GU10 827 36D	CLAGU105082736D	871869656560500



Tw Alu 3000h



EcoHalo Tw



CorePro LEDspot MV



Philips LEDspot classic MV



MASTER LEDspot MV



LEDspot classic D MV

Alogene

Prodotto soggetto a Phase out Codice comm. EAN

50 W - Tw Alu 3000 h

50W GU10 230V 25D 1CT/10X5F	14600ALU	871150064932460
50W GU10 230V 50D 1CT/10X5F	14601ALU	871150064935560

Non dimmerabile

LED consigliato Codice comm. EAN

CorePro LEDspot MV

5-50W GU10 827 36D	COREGU105082736	871869648598900
Philips LEDspot classic MV		
ND 4.6-50W GU10 827 36D	CLAGU105082736	8718696599945

Dimmerabile

LED consigliato Codice comm. EOC

MASTER LEDspot MV

VLE D 4.3-50W GU10 827 40D	MLVGU105082740	871869656310600
Philips LEDspot classic MV		
D 5.5-50W GU10 827 36D	CLAGU105082736D	871869656560500

35 W - EcoHalo Tw / 50W EcoHalo Tw

35W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	ECO35ESTWIST	872790086404500
-----------------------------	--------------	-----------------

CorePro LEDspot MV

5-50W GU10 827 36D	COREGU105082736	871869648598900
Philips LEDspot classic MV		
ND 4.6-50W GU10 827 36D	CLAGU105082736	871869659994500

MASTER LEDspot MV

VLE D 4.3-50W GU10 827 40D	MLVGU105082740	8718696563106
Philips LEDspot classic MV		
D 5.5-50W GU10 827 36D	CLAGU105082736D	871869656560500

Alternative LED



Alogene PAR16



Alogene

Prodotto soggetto a Phase out Codice comm. EOC

HalogenA PAR16

40W E14 230V 25D 1CT/15 40PAR16FL 871150049753620

LEDspot MV PAR R50



Dimmerabile

LED consigliato Codice comm. EOC

CorePro LEDspot MV

D 5-60W 827 R50 36D CORER506082736D 871869657853700



Alogene PAR20/30S/38



Alogene

Prodotto soggetto a Phase out Codice comm. EOC

50 W - HalogenA PAR20

50W E27 230V 25D 1CT/15 50PAR20FL 871150049489420

75 W - HalogenA PAR30S

75W E27 230V 10D 1CT/15 75PAR30SSP 871150050441820
75W E27 230V 30D 1CT/15 75PAR30SFL 871150050439520

100 W - HalogenA PAR30S

100W E27 230V 30D 1CT/15 100PAR30SFL 871150051881120

100 W - HalogenA PAR38

100W E27 230V 30D 1CT/15 100PARHALFL 871150065521920

Non dimmerabile

LED consigliato

Non dimmerabile non disponibile. Scegliere una versione dimmerabile

Non dimmerabile non disponibile. Scegliere una versione dimmerabile

Non dimmerabile non disponibile. Scegliere una versione dimmerabile

Non dimmerabile non disponibile. Scegliere una versione dimmerabile

Dimmerabile

LED consigliato Codice comm. EOC

MASTER LEDspot

D 5.5-50W 2700K PAR20 25D MLPAR205082725 871869646063400

MASTER LEDspot

D 8.5-75W 827 WW PAR30S 25D SO MLPAR307582725D 871869657805600

MASTER LEDspot

D 9.5-90W 827 WW PAR30S 25D SO MLPAR309082725D 871869655080900

MASTER LEDspot

D 13-100W 827 WW PAR38 25D MLPAR38100827 871869646043600

Alternative LED

Incandescenza PAR38



Incandescenza

Prodotto soggetto a Phase out Codice comm. EOC

60 W / 80W - PAR38

60W E27 230V FL 30D 1CT/12	60PAR38FL	871150038063015
80W E27 230V FL 30D 1CT/12	80PAR38FL	871150038066115
80W E27 230V FL 30D 1CT/12	80PAR38	871150060040015
80W E27 230V SP 12D 1CT/12	80PAR38SP	871150038075315

120 W - PAR38

120W E27 230V FL 30D 1CT/12	120PAR38FL	871150038061615
120W E27 230V SP 12D 1CT/12	120PAR38SP	871150038071515

LEDspot MV PAR



Non dimmerabile

LED consigliato

Non dimmerabile non disponibile. Scegliere una versione dimmerabile

Non dimmerabile non disponibile. Scegliere una versione dimmerabile

Dimmerabile

LED consigliato

Codice comm. EOC

MASTER LEDspot

D 5.5-60W 827WW PAR38 25D MLPAR3860827 871869646043600

D 13-100W 827 WW PAR38 25D MLPAR38100827 871869646043600

Alternative LED



Alogena R39/R50



EcoClassic R39



EcoClassic R50

Alogene

Prodotto soggetto a Phase out Codice comm. EOC

18 W - EcoClassic R50

18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP EC18NR50E14 872790082042304

28 W - EcoClassic R50

28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP EC28NR50E14 872790025274304

LEDspot MV



CorePro LEDspot MV R39



CorePro LEDspot MV R50

Non dimmerabile

LED consigliato Codice comm. EOC

CorePro LEDspot MV

ND 1.7-25W 827 R50 36D CORER502582736 871869657849000

Dimmerabile

LED consigliato Codice comm. EOC

CorePro LEDspot MV

D 5-60W 827 R50 36D CORER506082736D 871869657853700



Alogena NR63/R80



EcoClassic NR63



EcoClassic R80

Alogene

Prodotto soggetto a Phase out Codice comm. EOC

28 W - EcoClassic NR63

28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP EC28NR63SM 872790082046104

42 W - EcoClassic NR63

42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP EC42NR63SM 872790025195104

42 W - EcoClassic NR80

42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP EC42R80 872790083530401

70 W - EcoClassic NR80

70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP EC70R80 872790083534201

LEDspot MV



CorePro LEDspot R63



CorePro LEDspot R80

Non dimmerabile

LED consigliato Codice comm. EOC

CorePro LEDspot MV

ND 2.7-40W 827 R63 36D CORER634082736 871869657859900

Dimmerabile

LED consigliato Codice comm. EOC

CorePro LEDspot MV

D 5.7-60W 827 R63 36D CORER634082736D 871869658958800

CorePro LEDspot MV

ND 3.7-60W 827 R80 40D CORER806082740 871869658406400

CorePro LEDspot MV

Dimmerabile non disponibile. Scegliere una versione non dimmerabile

CorePro LEDspot MV

ND 7-100W 827 R80 40D CORER8010082740 871869658408800

CorePro LEDspot MV

Dimmerabile non disponibile. Scegliere una versione non dimmerabile

Portafoglio completo

Lampade LED professionali / trimestre 3 / 2016

MASTER LEDspot



MASTER LEDspot Value




LEDspot classic




CorePro LEDspot



CorePro LED capsule & lineari



MASTER LEDbulb



LEDbulb classic



CorePro LEDbulb



MASTER LEDcandle



E14/E27 - P 35

LEDcandle classic



E14 - P 36

CorePro LEDcandle



E14 - P 37

E14 - P 37

MASTER LEDluster



E14/E27 - P 38

LEDluster classic



E14/E27 - P 39

CorePro LEDluster



E14 - P 40

E27 - P 40

E14 - P 40

E27 - P 40


CorePro LED PL-C



PL-C 2-pin - P 41

PL-C 4-pin - P 41

MASTER LEDtube



P 43

P 43

P 44

CorePro LEDtube



P 45



MASTER LEDspot MV



25D

40D

MASTER LEDspot MV DimTone



2700 - 2200



GU10



REGOLABILE



50,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



40°



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
DimTone 4-35W GU10 25D	4	35	280	70	1000	25	80	2700-2200	MLGU103582725	18,70
DimTone 4-35W GU10 40D	4	35	280	70	600	40	80	2700-2200	MLGU103582740	18,70
DimTone 4.5-50W GU10 25D	4.5	50	355	79	1400	25	80	2700-2200	MLGU105082725	18,70
DimTone 4.5-50W GU10 40D	4.5	50	355	79	800	40	80	2700-2200	MLGU105082740	18,70



MASTER LEDspot MV CRI 90



2700 / 3000 / 4000



GU10



REGOLABILE



50,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



40°



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 4-35W GU10 927 25D	4	35	250	63	925	25	90	2700	MLGU103592725	17,80
D 4-35W GU10 930 25D	4	35	260	65	962	25	90	3000	MLGU103593025	17,80
D 4-35W GU10 940 25D	4	35	282	71	1040	25	90	4000	MLGU103594025	17,80
D 4-35W GU10 927 40D	4	35	262	66	560	40	90	2700	MLGU103592740	17,80
D 4-35W GU10 930 40D	4	35	272	68	582	40	90	3000	MLGU103593040	17,80
D 4-35W GU10 940 40D	4	35	285	71	624	40	90	4000	MLGU103594040	17,80
D 5.4-50W GU10 927 25D	5.4	50	360	80	1350	25	90	2700	MLGU105092725	20,20
D 5.4-50W GU10 930 25D	5.4	50	360	80	1350	25	90	3000	MLGU105093025	20,20
D 5.4-50W GU10 927 40D	5.4	50	378	84	800	40	90	2700	MLGU105092740	20,20
D 5.4-50W GU10 930 40D	5.4	50	378	84	800	40	90	3000	MLGU105093040	20,20
D 5.4-50W GU10 940 40D	5.4	50	392	87	830	40	90	4000	MLGU105094040	20,20



MASTER LEDspot MV Value



MASTER LEDspot MV Value



2700 / 3000 / 4000



GU10



REGOLABILE



35,000 H



EEL 25 W Only EEL



10 PACK



40°



60°

ANGOLO FASCIO



55 50 DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot MV Value	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 4-25W GU10 827 40D	4	25	200	50	400	40	80	2700	MLVGU102582740	12,00
D 3.5-35W GU10 827 40D	3.5	35	200	57	400	40	80	2700	MLVGU103582740	12,00
D 3.5-35W GU10 830 40D	3.5	35	265	76	550	40	80	3000	MLVGU103583040	12,00
D 3.5-35W GU10 840 40D	3.5	35	265	76	350	40	80	4000	MLVGU103584040	12,00
NEW D 3.5-35W GU10 827 60D	3.5	35	275	79	550	60	80	2700	MLVGU103582760	12,00
NEW D 3.5-35W GU10 830 60D	3.5	35	275	79	350	60	80	3000	MLVGU103583060	12,00
NEW D 3.5-35W GU10 840 60D	3.5	35	290	83	550	60	80	4000	MLVGU103584060	12,00
D 5-50W GU10 827 40D	5	50	365	73	750	40	80	2700	MLVGU105082740	16,00
D 5-50W GU10 830 40D	5	50	375	75	750	40	80	3000	MLVGU105083040	16,00
D 5-50W GU10 840 40D	5	50	390	78	750	40	80	4000	MLVGU105084040	16,00
NEW D 5-50W GU10 827 60D	5	50	365	73	450	60	80	2700	MLVGU105082760	16,00
NEW D 5-50W GU10 830 60D	5	50	375	75	450	60	80	3000	MLVGU105083060	16,00
NEW D 5-50W GU10 840 60D	5	50	390	78	450	60	80	4000	MLVGU105084060	16,00



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



LEDspot classic MV



NEW



MASTER LEDspot classic MV DimTone



2200-2700



GU10



REGOLABILE



25.000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

55

K50

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MAS LEDspot MV CLA DimTone	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
4.5-35W GU10 36D	4.5	35	245	61	450	36	80	2700-2200	MCLAGU1035827	10,00
5-50W GU10 36D	5	50	345	69	600	36	80	2700-2200	MCLAGU1050827	12,00



LEDspot classic MV



2700 / 3000



GU10



REGOLABILE



15.000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

55

K50

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 4.4-35W GU10 827 36D	4.4	35	250	57	500	36	80	2700	CLAGU103582736D	7,50
D 4.4-35W GU10 830 36D	4.4	35	260	59	520	36	80	3000	CLAGU103583036D	7,50
D 5.5-50W GU10 827 36D	5.5	50	350	64	650	36	80	2700	CLAGU105082736D	8,50
D 5.5-50W GU10 830 36D	5.5	50	365	66	680	36	80	3000	CLAGU105083036D	8,50



LEDspot classic MV



2700



GU10



NON-REGOLABILE



15.000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

55

K50

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
ND 3.1-25W GU10 827 36D	3.1	25	215	69	470	36	80	2700	CLAGU102582736	6,40
ND 3.5-35W GU10 827 36D	3.5	35	255	73	545	36	80	2700	CLAGU103582736	6,00
ND 4.6-50W GU10 827 36D	4.6	50	355	77	700	36	80	2700	CLAGU105082736	7,00



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot MV



2700 / 3000 / 4000



GU10



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



36°



60°



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
NEW 2-25W GU10 827 36D	2	25	170	85	400	36	80	2700	COREGU102582736	5,00
NEW 2-25W GU10 830 36D	2	25	175	88	400	36	80	3000	COREGU102583036	5,00
NEW 2-25W GU10 840 36D	2	25	185	93	400	36	80	4000	COREGU102584036	5,00
3.5-35W GU10 827 36D	3.5	35	250	71	650	36	80	2700	COREGU103582736	5,80
3.5-35W GU10 830 36D	3.5	35	260	74	650	36	80	3000	COREGU103583036	5,80
3.5-35W GU10 840 36D	3.5	35	270	77	650	36	80	4000	COREGU103584036	5,80
5-50W GU10 827 36D	5	50	350	70	900	36	80	2700	COREGU105082736	6,50
5-50W GU10 830 36D	5	50	360	72	900	36	80	3000	COREGU105083036	6,50
5-50W GU10 840 36D	5	50	380	76	900	36	80	4000	COREGU105084036	6,50
5-50W GU10 830 60D	5	50	360	72	450	60	80	3000	COREGU105083060	6,50
5-50W GU10 840 60D	5	50	380	76	450	60	80	4000	COREGU105084060	6,50
6.5-65W GU10 830 36D	6.5	65	460	71	1100	36	80	3000	COREGU106583036	7,20



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



MASTER LEDspot LV MR16



MASTER LEDspot LV MR16 DimTone



2700-2200



GU5.3



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
6.5-35W 2700K MR16 24D	6.5	35	370	57	1800	24	80	2700-2200	MLGU533582724	20,00
6.5-35W 2700K MR16 36D	6.5	35	370	57	900	36	80	2700-2200	MLGU533582736	20,00



NEW



2700 / 3000 / 4000



GU5.3



REGOLABILE



40,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 7-35W 927 MR16 24D	7	35	400	57	2100	24	90	2700	MLGU533592724	23,40
D 7-35W 927 MR16 36D	7	35	400	57	1150	36	90	2700	MLGU533592736	23,40
D 7-35W 930 MR16 24D	7	35	410	58	2200	24	90	3000	MLGU533593024	23,40
D 7-35W 930 MR16 36D	7	35	405	58	1200	36	90	3000	MLGU533593036	23,40
D 7-35W 940 MR16 24D	7	35	430	61	2300	24	90	4000	MLGU533594024	23,40
D 7-35W 940 MR16 36D	7	35	425	61	1250	36	90	4000	MLGU533594036	23,40



MASTER LEDspot LV MR16



2700 / 3000 / 4000



GU5.3



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 8-50W 827 MR16 24D	8	50	621	78	3100	24	80	2700	MLGU535082724D	29,00
D 8-50W 830 MR16 24D	8	50	621	78	3250	24	80	3000	MLGU535083024D	29,00
D 8-50W 840 MR16 24D	8	50	670	84	3350	24	80	4000	MLGU535084024D	29,00
D 8-50W 827 MR16 36D	8	50	635	79	1650	36	80	2700	MLGU535082736D	29,00
D 8-50W 830 MR16 36D	8	50	660	83	1700	36	80	3000	MLGU535083036D	29,00
D 8-50W 840 MR16 36D	8	50	670	84	1750	36	80	4000	MLGU535084036D	29,00



MASTER LEDspot LV Value MR16



MASTER LEDspot LV Value MR16



2700 / 3000



GU5.3



NON-REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot LV Value	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
3.4-20W 827 MR16 36D	3.4	20	220	65	550	36	80	2700	MLVGU532082736	10,00



MASTER LEDspot LV Value MR16



2700 / 3000 / 4000



GU5.3



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot LV Value	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 6.3-35W 827 MR16 24D RS	6.3	35	380	60	1800	24	80	2700	MLGU536XW24RM	16,00
D 6.3-35W 830 MR16 24D RS	6.3	35	395	63	1800	24	80	3000	MLGU536WW24RM	16,00
D 6.3-35W 840 MR16 24D RS	6.3	35	410	65	1800	24	80	4000	MLGU536CW24RM	16,00
D 6.3-35W 827 MR16 36D RS	6.3	35	380	60	980	36	80	2700	MLGU536XW36RM	16,00
D 6.3-35W 830 MR16 36D RS	6.3	35	395	63	1000	36	80	3000	MLGU536WW36RM	16,00
D 6.3-35W 840 MR16 36D RS	6.3	35	410	65	1000	36	80	4000	MLGU536CW36RM	16,00
NEW D 8-50W 827 MR16 24D	8	50	621	78	2850	24	80	2700	MLVGU535082724	17,50
NEW D 8-50W 827 MR16 36D	8	50	621	78	1250	36	80	2700	MLVGU535082736	17,50
NEW D 8-50W 830 MR16 24D	8	50	621	78	2900	24	80	3000	MLVGU535083024	17,50
NEW D 8-50W 830 MR16 36D	8	50	621	78	1300	36	80	3000	MLVGU535083036	17,50
NEW D 8-50W 840 MR16 24D	8	50	630	79	2900	24	80	4000	MLVGU535084024	17,50
NEW D 8-50W 840 MR16 36D	8	50	630	79	1350	36	80	4000	MLVGU535084036	17,50



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



LEDspot classic LV MR16



LEDspot classic LV MR16



2700



GU5.3



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
ND 3-20W 827 MR16 36D	3	20	230	76	450	36	80	2700	CLAGU532082736	6,95
ND 5-35W 827 MR16 36D	5	35	345	69	650	36	80	2700	CLAGU533582736	7,40



CorePro LEDspot LV MR16



CorePro LEDspot LV MR16



Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
ND 2.8-20W 827 MR16 36D	2.8	20	250	89	500	36	80	2700	COREGU532082736	7,00
ND 4.7-35W 827 MR16 36D	4.7	35	380	81	900	36	80	2700	COREGU533582736	10,00
ND 4.7-35W 840 MR16 36D	4.7	35	395	84	900	36	80	4000	COREGU533584036	10,00
ND 8.2-50W 827 MR16 36D	8.2	50	621	76	1400	36	80	2700	COREGU535082736	14,00
ND 8.2-50W 840 MR16 36D	8.2	50	645	79	1400	36	80	4000	COREGU535084036	14,00

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



MASTER LEDspot LV MR11



MASTER LEDspot LV MR11



2700



GU4



NON-REGOLABILE



40,000 H



EEL



12 PACK

ANGOLO FASCIO
24°DIMENSIONI
40 35

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
3.5-20W GU4 2700K 24D	3.5	20	200	57	1000	24	80	2700	MLGU43XW24	16,00





MASTER LEDspot LV AR111



MASTER LEDspot LV AR111 CRI 90



Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
NEW D 11-50W 927 AR111 8D	11	50	560	53	7800	8	90	2700	MLR111509278	33,20
NEW D 11-50W 930 AR111 8D	11	50	580	53	8000	8	90	3000	MLR111509308	33,20
D 11-50W 927 AR111 24D	11	50	560	51	2900	24	90	2700	MLR1115092724	33,20
D 11-50W 930 AR111 24D	11	50	580	53	3000	24	90	3000	MLR1115093024	33,20
D 11-50W 927 AR111 40D	11	50	550	50	1100	40	90	2700	MLR1115092740	33,20
D 11-50W 930 AR111 40D	11	50	570	52	1150	40	90	3000	MLR1115093040	33,20
D 15-75W 927 AR111 24D	15	75	760	50	3900	24	90	2700	MLR1117592724	37,60
D 15-75W 930 AR111 24D	15	75	770	51	4000	24	90	3000	MLR1117593024	37,60
D 15-75W 927 AR111 40D	15	75	750	50	1400	40	90	2700	MLR1117592740	37,60
D 15-75W 930 AR111 40D	15	75	760	50	1450	40	90	3000	MLR1117593040	37,60



MASTER LEDspot LV AR111



Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 20-100W 827 AR111 24D	20	100	1180	59	5800	24	80	2700	MLR11110082724	50,00

Prodotto premiato con il prestigioso Red Dot Design Award 2016 per la categoria "Innovative Product Design". Questo premio è la conferma del nostro impegno nella progettazione di prodotti che siano innovativi, funzionali, di qualità, duraturi e sostenibili.

Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



MASTER LEDspot MV PAR



MASTER LEDspot MV PAR20



2700 / 3000 / 4000



E27



REGOLABILE



45,000 H



EEL



EEL 4000 K / 25D



6 PACK



ANGOLO FASCIO



40°



DIMENSIONI

85.2 x 65

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 5.5-50W 2700K PAR20 25D	5.5	50	480	87	2000	25	80	2700	MLPAR205082725	21,60
D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	5.5	50	490	89	2050	25	80	3000	MLPAR205083025	21,60
D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	5.5	50	520	94	2150	25	80	4000	MLPAR205084025	21,60
D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	5.5	50	480	87	950	40	80	2700	MLPAR205082740	21,60
D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	5.5	50	490	89	970	40	80	3000	MLPAR205083040	21,60
D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	5.5	50	520	94	1000	40	80	4000	MLPAR205084040	21,60



2700 / 4000



E27



REGOLABILE



40,000 H



EEL



6 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

93 x 92

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 8.5-75W 827 WW PAR30S 25D SO	8.5	75	720	85	2600	25	80	2700	MLPAR307582725D	26,00
D 8.5-75W 840 CW PAR30S 25D SO	8.5	75	800	94	2800	25	80	4000	MLPAR307584025D	26,00
D 9.5-90W 827 PAR30S 25D SO	9.5	90	815	86	3500	25	80	2700	MLPAR309082725D	27,20
D 9.5-90W 840 PAR30S 25D SO	9.5	90	875	92	3850	25	80	4000	MLPAR309084025D	27,20



2700



E27



REGOLABILE

40,000 H (interni)
20,000 H (esterni)

EEL



6 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

132 x 124

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 5.5-60W 827 WW PAR38 25D	5.5	60	500	91	2300	25	80	2700	MLPAR3860827	37,00
D 13-100W 2700K PAR38 25D	13	100	1000	77	5000	25	80	2700	MLPAR38100827	40,00



CorePro LEDspot R - lamps

NEW



CorePro LEDspot MV R39 ND



2700



E14



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDspot R39	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
ND 2.2-30W 827 R39 36D	2.2	30	150	68	250	36	80	2700	CORER393082736	7,00

NEW



CorePro LEDspot MV R50 ND



2700



E14



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDspot R50	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
ND 1.7-25W 827 36D	1.7	25	135	79	310	36	80	2700	CORER502582736	7,90
ND 2.9-40W 827 36D	2.9	40	230	79	530	36	80	2700	CORER504082736	8,80

NEW



CorePro LEDspot MV R50 DIM



2700



E14



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDspot R50	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 5-60W 827 36D	5	60	320	64	735	36	80	2700	CORER506082736D	9,20



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



NEW

CorePro LEDspot MV R63 ND



2700



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDspot R63	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
ND 2.7-40W 827 36D	2.7	40	210	78	450	40	80	2700	CORER634082736	9,20



NEW

CorePro LEDspot MV R63 DIM



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDspot R63	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
D 5.7-60W 827 36D	5.7	60	210	37	450	36	80	2700	CORER634082736D	12,00



NEW

CorePro LEDspot MV R80 ND



2700



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK




ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDspot R80	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
ND 3.7-60W 827 40D	3.7	60	360	97	850	40	80	2700	CORER806082740	9,00
ND 7-100W 827 40D	7	100	667	95	1500	40	80	2700	CORER8010082740	10,00



CorePro LEDcapsule

NEW



CorePro LEDcapsule LV ND



2700/3000



G4



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



12 PACK



DIMENSIONI



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDcapsule LV	W	W	lm	lm/W		K		€
1-10 W G4 827	1	10	120	120	80	2700	COREG410827	4,50
2-20 W G4 827	2	20	200	100	80	2700	COREG420827	6,50

NEW



CorePro LEDcapsule LV DIM



2700



G4



REGOLABILE



15,000 H



EEL



12 PACK



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDcapsule LV	W	W	lm	lm/W		K		€
2-20 W G4 827 D	2	20	200	100	80	2700	COREG420827D	8,70



CorePro LEDcapsule MV ND



2700



G9



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



12 PACK



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDcapsule MV	W	W	lm	lm/W		K		€
2.5-25W G9 827	2.5	25	204	82	80	2700	COREG925827	6,50

NEW



CorePro LEDcapsule MV DIM



2700



G9



REGOLABILE



15,000 H



EEL



12 PACK



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDcapsule MV	W	W	lm	lm/W		K		€
2.5-25W G9 827 D	2.3	25	215	93	80	2700	COREG925827D	8,70



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



CorePro LEDlineari



CorePro LEDlinear R7S ND



3000



R7S



NON-REGOLABILE



20.000 H



EEL



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro	W	W	lm	lm/W	°		K		€
LEDlinear R7S 117mm 6.5-60W 830	6.5	60	806	124	300	80	3000	CORER7S60830	13,99



NEW

CorePro LEDlinear R7S DIM



3000-4000



R7S



REGOLABILE



20.000 H



830 840



10 PACK



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro	W	W	lm	lm/W	°		K		€
R7S 118mm 14-100W 830 D	14	100	1600	114	300	80	3000	CORER7S100830D	23,00
R7S 118mm 14-100W 840 D	14	100	1800	128	300	80	4000	CORER7S100840D	23,00

LED Philinea / 300mm



2700



S14S



NON REGOLABILE



15.000 H



EEL



4 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
LED Philinea	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
3W 300mm S14S 827	3	35	250	83	-	140	83	2700	COREPHIL35	17,50

LED Philinea / 500mm



2700



S14S



NON REGOLABILE



15.000 H



EEL



4 PACK



ANG. FASCIO



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Intensità del fascio	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
LED Philinea	W	W	lm	lm/W	cd	°		K		€
4.5W 500mm S14S 827	4,5	60	375	83	-	140	83	2700	COREPHIL60	21,50



MASTER LEDbulb



MASTER LEDbulb clear DimTone



reddot award 2016
winner



2700 - 2200



E27



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI
E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDbulb clear	W	W	lm	lm/W			K		€
DT 6-40W E27 A60 CL	6	40	470	77	A60	80	2700 - 2200	ML40827CL	10,80
DT 8.5-60W E27 A60 CL	8.5	60	806	95	A60	80	2200 - 2700	ML60827CL	12,51



MASTER LEDbulb frosted DimTone



2200 - 2700



E27



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI
E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDbulb frosted	W	W	lm	lm/W			K		€
DT 6-40W A60 E27 827 FR	6	40	470	78	A60	80	2200 - 2700	ML40827	10,80
DT 8.5-60W A60 E27 827 FR	8.5	60	806	95	A60	80	2200 - 2700	ML60827	12,51
DT 11-75W A67 E27 827 FR	11	75	1055	96	A67	80	2700 - 2200	ML75827	27,00
DT 15-100W A67 E27 827 FR	15	100	1521	101	A67	80	2700 - 2200	ML100827	31,50



Prodotto premiato con il prestigioso Red Dot Design Award 2016 per la categoria "Innovative Product Design".
Questo premio è la conferma del nostro impegno nella progettazione di prodotti che siano innovativi, funzionali, di qualità, duraturi e sostenibili.



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



LEDbulb classic



LEDbulb classic



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
D 5-40W A60 E27 827 CL	5	40	470	94	A60	80	2700	PHILED40D	10,50
D 7.5-60W A60 E27 827 CL	7.5	60	806	107	A60	80	2700	PHILED60D	11,85



LEDbulb classic



2700



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
3.5-40W A60 E27 827 CL ND	3.5	40	470	134	A60	80	2700	PHILED40	8,50
6-60W A60 E27 827 CL ND	6	60	806	134	A60	80	2700	PHILED60	9,85



LEDbulb classic



2700



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
ST64

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 3.5-40W ST64 E27 827 CL	3.5	40	470	118	ST64	80	2700	PHILEDST6440	11,50
ND 6-60W ST64 E27 827 CL	6	60	806	134	ST64	80	2700	PHILEDST6460	12,50



NEW

LEDbulb classic



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
ST64

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
D 7-60W ST64 E27 827 CL	7	60	806	115	ST64	80	2700	PHILEDST6460D	17,50



NEW

LEDbulb classic globe



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
G93

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDglobe	W	W	lm	lm/W			K		€
D 7-60W G93 E27 827 CL	7	60	806	115	G93	80	2700	PHILEDGL60D	16,50



NEW

LEDbulb classic globe



2700



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
G93

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDglobe	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 6-60W G93 E27 827 CL	6	60	806	134	G93	80	2700	PHILEDGL60	12,50



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.

NEW 

LEDbulb classic gold

 2000
  E27
  REGOLABILE
  15,000 H
  EEL
  10 PACK
  DIMENSIONI E27 135.9 x 70.6

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD	7.5	48	600	80	A60	80	2000	PHILED48GD	13,50

NEW 

LEDbulb classic gold

 2000-2500
  E27
  REGOLABILE
  15,000 H
  EEL
  10 PACK
  DIMENSIONI E27 135.9 x 70.6

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
D 7-50W ST64 E27 820 GOLD	7	50	630	90	ST64	80	2000	PHILEDST6450GD	17,50
D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	7	55	720	103	ST64	80	2500	PHILEDST6455GD	17,50

NEW 

LEDbulb classic globe gold

 2000
  E27
  REGOLABILE
  15,000 H
  EEL
  10 PACK
  DIMENSIONI E27 135.9 x 70.6

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDglobe	W	W	lm	lm/W			K		€
D 7-50W G120 E27 820 GOLD	7	50	630	90	G120	80	2000	PHILEDGL50GD	17,50



Classic LEDbulb

 2700
  E27
  NON-DIMMABLE
  15,000 H
  EEL (60W)
  EEL (40W)
  10 PACK
  DIMENSIONI 110 x 60

Tipo di Prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
Classic LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	4.5	40	470	104	A60	80	2700	INCALED40	3,33
60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	6.7	60	806	120	A60	80	2700	INCALED60	4,00



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
D 6-40W A60 E27 827	6	40	470	78	A60	80	2700	CORE40827D	7,65
D 8.5-60W A60 E27 827	8.5	60	806	95	A60	80	2700	CORE60827D	7,82
D 11.5-75W A60 E27 827	11.5	75	1055	92	A60	80	2700	CORE75827D	9,35
D 16-100W A67 827 E27	16	100	1521	95	A67	80	2700	CORE100827D	13,60



CorePro LEDbulb



2700



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 6.5-40W E27 A60 CL	6.5	40	470	72	A60	80	2700	CORE40827C	7,65
ND 9.5-60W E27 A60 CL	9.5	60	806	85	A60	80	2700	CORE60827C	7,82



4000 K

3000 K 6500 K



3000
4000 / 6500



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI
E27 / 5.5-40 W



DIMENSIONI
E27 / 5-40 W

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 5.5-40W A60 E27 830	5.5	40	470	85	A60	80	3000	CORE40830	7,65
ND 5-40W A60 E27 840	5	40	470	94	A60	80	4000	CORE40840	7,65
ND 5-40W A60 E27 865	5	40	470	94	A60	80	6500	CORE40865	7,65



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



CorePro LEDbulb

3000
4000 / 6500

E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 8-60W A60 E27 830	8	60	806	101	A60	80	3000	CORE60830	7,82
ND 7.5-60W A60 E27 840	7.5	60	806	107	A60	80	4000	CORE60840	7,82
ND 7.5-60W A60 E27 865	7.5	60	806	107	A60	80	6500	CORE60865	7,82
ND 10.5-75W A60 E27 830	10.5	75	1055	100	A60	80	3000	CORE75865	9,35
ND 10-75W A60 E27 840	10	75	1055	106	A60	80	4000	CORE75840	9,35
ND 10-75W A60 E27 865	10	75	1055	106	A60	80	6500	CORE75830	9,35
ND 13-100W A60 E27 830	13	100	1521	117	A60	80	3000	CORE100830	13,60
ND 13-100W A60 E27 840	13	100	1521	117	A60	80	4000	CORE100840	13,60
ND 13-100W A60 E27 865	13	100	1521	117	A60	80	6500	CORE100865	13,60



CorePro LEDglobe



2700



E27



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



4 PACK



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDglobe	W	W	lm	lm/W			K		€
230V G93 FR ND/4 60W E27 WW	9	60	806	90	G93	80	2700	LEDGL10G93	11,00
230V G93 FR ND/4 100W E27 WW	13,5	100	1521	113	G93	80	2700	LEDGL100SM	15,00

NEW



CorePro LEDglobe



2700



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDglobe	W	W	lm	lm/W			K		€
120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	18	120	2000	111	G120	80	2700	LEDGL120SM	16,70



LED T25



2700



E14



NON REGOLABILE



15,000 H



EEL



4 PACK



DIMENSIONI

Tipo di Prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
LED T25	W	W	lm	lm/W		°		K		€
LED 15W E14 WW 230V T25 ND/4	1,7	15	136	80	T25	300	80	3000	LEDT25SM15	6,20

N.B. Adatta anche all'illuminazione del frigo

Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



Philips LED Sceneswitch

Una lampada, tre scenari luminosi

Funziona con l'interruttore
che hai già a casa

Descrizione del prodotto	Forma	Attacco	Potenza	Equivalenza lampade tradizionali	Flusso luminoso	Temperatura del colore	Durata di vita	CRI	Codice commerciale
			W	W	lm	K	ore		
LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/4	Goccia	E27	8-5-2	60	806-320-80	2700-2500-2200	15000	80	LEDSS603STEP
LED SSW 60W A60 E27 WW-CW FR ND 1BC/4	Goccia	E27	9.5	60	806	2700-4000	15000	80	LEDSS602STEP
LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4	Candela	E14	5.5-4-2	40	470-190-50	2700-2500-2200	15000	80	LEDSSOL40
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND 1BC/4	Faretto	GU10	4.5-2.8-1.3	50	345-140-40	2700-2500-2200	15000	80	LEDSTWIST50


Da una luce intensa e brillante



Alla luce naturale



Ad una luce soffusa, calda e accogliente



innovation  you

La luce giusta è tutto
www.philips.it



PHILIPS



MASTER LEDcandle

MASTER



MASTER LEDcandle DimTone



reddot award 2016
winner



2700-2200



E14



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI
B38

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K		€
DT 4-25W E14 827 B38 CL	4	25	250	65	B38	80	2700-2200	MLCAN25827E14	8,10
DT 6-40W E14 827 B38 CL	6	40	470	78	B38	80	2700-2200	MLCAN40827E14	9,45
DT 8-60W B40 E14 827 CL	8	60	806	101	B40	80	2200-2700	MLCAN60827E14	12,50

NEW



MASTER LEDcandle DimTone



reddot award 2016
winner



2700-2200



E14



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI
BA38

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K		€
DT 4-25W E14 827 BA38 CL	4	25	250	65	BA38	80	2700-2200	MLVEN25827E14	8,10
DT 6-40W E14 827 BA38 CL	6	40	470	78	BA38	80	2700-2200	MLVEN40827E14	9,45



Prodotto premiato con il prestigioso Red Dot Design Award 2016 per la categoria "Innovative Product Design".

Questo premio è la conferma del nostro impegno nella progettazione di prodotti che siano innovativi, funzionali, di qualità, duraturi e sostenibili.



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



LEDcandle classic

NEW



LEDcandle classic



2700



E14



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
B35DIMENSIONI
BA35

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K		€
D 3-25W B35 E14 827 CL	3	25	300	100	B35	80	2700	PHILEDKAN25E14D	7,70
D 5-40W B35 E14 827 CL	5	40	470	94	B35	80	2700	PHILEDKAN40E14D	8,70

NEW



LEDcandle classic



2700



E14



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
B35DIMENSIONI
BA35

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K		€
D 5-40W BA35 E14 827 CL	5	40	470	94	BA35	80	2700	PHILEDVEN40E14D	8,70

NEW



LEDcandle classic



2700



E14



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
B35DIMENSIONI
BA35

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 2-25W B35 E14 827 CL	2	25	250	125	B35	80	2700	PHILEDKAN25E14	6,70
ND 4-40W B35 E14 827 CL	4	40	470	118	B35	80	2700	PHILEDKAN40E14	7,70

NEW



LEDcandle classic



2700



E14



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
B35DIMENSIONI
BA35

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 2-25W BA35 E14 827 CL	2	25	250	125	BA35	80	2700	PHILEDVEN25E14	6,70
ND 2-25W ST35 E14 827 CL	2	25	250	125	ST35	80	2700	PHILEDTOR25E14	6,70



CorePro LEDcandle

CorePro



CorePro LEDcandle clear



reddot award 2016
winner



2700



E14



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



106 35 DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 4-25W E14 827 B35 CL	4	25	250	65	B35	80	2700	CORECAN25E14C	5,00
ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	5.5	40	470	85	B35	80	2700	CORECAN40E14C	6,75
ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	5.5	40	520	95	B35	80	4000	CORECAN40840C	6,75



CorePro LEDcandle frosted



2700 / 4000



E14



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



106 35 DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDcandle	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 4-25W E14 827 B35 FR	4	25	250	65	B35	80	2700	CORECAN25	5,00
ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	3.5	25	290	83	B35	80	4000	CORECAN25840	5,00
ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	5.5	40	470	85	B35	80	2700	CORECAN40	6,75
ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	5.5	40	520	95	B35	80	4000	CORECAN40840	6,75

 Prodotto premiato con il prestigioso Red Dot Design Award 2016 per la categoria "Innovative Product Design".
Questo premio è la conferma del nostro impegno nella progettazione di prodotti che siano innovativi, funzionali, di qualità, duraturi e sostenibili.



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



MASTER LEDluster



MASTER LEDluster DimTone



2700 - 2200



E14



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
E14

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDluster	W	W	lm	lm/W			K		€
DT 4-25W E14 827 P48 CL	4	25	250	63	P48	80	2700-2200	MLLUS25827E14	8,10
DT 6-40W E14 827 P48 CL	6	40	470	78	P48	80	2700-2200	MLLUS40827E14	9,45
DT 8-60W P50 E14 827 CL	8	60	806	101	P50	80	2200-2700	MLLUS60827E14	12,50



MASTER LEDluster DimTone



2700 - 2200



E27



REGOLABILE



25,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
MASTER LEDluster	W	W	lm	lm/W			K		€
DT 4-25W E27 827 P48 CL	4	25	250	63	P48	80	2700-2200	MLLUS25827	8,10
DT 6-40W E27 827 P48 CL	6	40	470	78	P48	80	2700-2200	MLLUS40827	9,45



LEDluster classic

Classic

NEW



LEDluster classic



2700



E14



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI
E14

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDluster	W	W	lm	lm/W			K		€
D 3-25W P45 E14 827 CL	3	25	300	100	P45	80	2700	PHILEDLUS25E14D	7,70
D 5-40W P45 E14 827 CL	5	40	470	94	P45	80	2700	PHILEDLUS40E14D	8,70

NEW



LEDluster classic



2700



E27



REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI
E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDluster	W	W	lm	lm/W			K		€
D 3-25W P45 E27 827 CL	3	25	300	100	P45	80	2700	PHILEDLUS25D	7,70
D 5-40W P45 E27 827 CL	5	40	470	94	P45	80	2700	PHILEDLUS40D	8,70

NEW



LEDluster classic



2700



E14



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI
E14

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDluster	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 2-25W P45 E14 827 CL	2	25	250	125	P45	80	2700	PHILEDLUS25E14	6,70
ND 4-40W P45 E14 827 CL	4	40	470	118	P45	80	2700	PHILEDLUS40E14	7,70

NEW



LEDluster classic



2700



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK



DIMENSIONI
E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CLA LEDluster	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 2-25W P45 E27 827 CL	2	25	250	125	P45	80	2700	PHILEDLUS25	6,70
ND 4-40W P45 E27 827 CL	4	40	470	118	P45	80	2700	PHILEDLUS40	7,70



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



CorePro LEDcluster



CorePro LEDcluster clear



2700 / 4000



E14



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
E14

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 4-25W E14 827 P45 CL	4	25	250	65	P45	80	2700	CORELUS25E14C	5,00
ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	5.5	40	470	85	P45	80	2700	CORELUS40E14C	6,75
ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	5.5	40	520	95	P45	80	4000	CORELUS40840C	6,75



CorePro LEDcluster clear



2700



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 4-25W E27 827 P45 CL	4	25	250	65	P45	80	2700	CORELUS25C	5,00
ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	5.5	40	470	85	P45	80	2700	CORELUS40C	6,75



CorePro LEDcluster frosted



2700 / 4000



E14



NON-REGOLABILE



15,000 H



EEL



10 PACK

DIMENSIONI
E14

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 4-25W E14 827 P45 FR	4	25	250	65	P45	80	2700	CORELUS25E14	5,00
ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	3.5	25	290	83	P45	80	4000	CORELUS25840	5,00
ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	5.5	40	470	85	P45	80	2700	CORELUS40E14	6,75
ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	5.5	40	520	95	P45	80	4000	CORELUS40840	6,75



CorePro LEDcluster frosted



2700



E27



NON-REGOLABILE



15,000 H




EEL



10 PACK

DIMENSIONI
E27

Tipo di prodotto	LED	Tradiz.	Emissione Luminosa	Efficienza	Forma della lampada	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K		€
ND 4-25W E27 827 P45 FR	4	25	250	65	P45	80	2700	CORELUS25	5,00
ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	5.5	40	470	85	P45	80	2700	CORELUS40	6,75



CorePro LED PL-C

CorePro



CorePro LED PL-C



Tipo di prodotto	LED	Emissione Luminosa	Alimentazione	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LED PLC	W	lm		°		K		€
6.5W 830 2P G24d-2	6.5	600	EM	120	80	3000	PLCLED2P18830	13,86
6.5W 840 2P G24d-2	6.5	650	EM	120	80	4000	PLCLED2P18840	13,86
8.5W 830 2P G24d-3	8.5	900	EM	120	80	3000	PLCLED2P26830	16,34
8.5W 840 2P G24d-3	8.5	950	EM	120	80	4000	PLCLED2P26840	16,34



CorePro LED PL-C



Tipo di prodotto	LED	Emissione Luminosa	Alimentazione	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale	Prezzo (*)
CorePro LED PLC	W	lm		°		K		€
6.5W 830 4P G24q-2	6.5	600	HF	120	80	3000	PLCLED4P18830	15,02
6.5W 840 4P G24q-2	6.5	650	HF	120	80	4000	PLCLED4P18840	15,02
9W 830 4P G24q-3	9	900	HF	120	80	3000	PLCLED4P26830	16,34
9W 840 4P G24q-3	9	950	HF	120	80	4000	PLCLED4P26840	16,34


(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.



Compatibile con reattore
Elettromagnetico (EM)



Compatibile con Reattore
Elettronico (HF)



High output 2100-3100 lumen

- 1200 mm ROT
- 1200 mm ROT InstantFit
- 1500 mm ROT
- 1500 mm ROT InstantFit

Ultra output 2500-3700 lumen

- 1200 mm ROT
- 1500 mm ROT
- 1500 mm
- 1500 mm InstantFit



Attacco Rotabile

Per garantire la massima compatibilità con gli apparecchi esistenti, generalmente i tubi LED direzionali devono essere indirizzati nel verso in cui è necessaria più luce. Ecco perché tutti i nuovi Philips MASTERValue LEDtube hanno questa caratteristica di serie. Il tubo può essere facilmente ruotato fino a 90 gradi, dando la possibilità di dirigere la luce nel miglior modo possibile



MASTER LEDtube



MASTER LEDtube High Output



EM

HF

3000 / 4000 / 6500

G13

ROTABILE (ROT)

NON-REGOLABILE

50.000 H


EEL

EEL

ANGOLO FASCIO

DIMENSIONI

Tipo di prodotto*/**	LED	Attacco rotabile	Emissione Luminosa	Alimentazione	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale 1 pcs (C)*	Prezzo (*)
MASTER LEDtube (EM)	W		lm		°		K		€
1200mm HO 16W830 T8 RS	16	Si	2000	EM & Mains	160	83	3000	MLTVAL2083	40,00
1200mm HO 16W840 T8 RS	16	Si	2100	EM & Mains	160	83	4000	MLTVAL2084ROT	40,00
1200mm HO 16W865 T8 RS	16	Si	2100	EM & Mains	160	83	6500	MLTVAL2086ROT	40,00
1500mm HO 23W 830 T8	23	Si	2900	EM & Mains	160	83	3000	MLTVAL2383ROT	44,00
1500mm HO 23W 840 T8	23	Si	3100	EM & Mains	160	83	4000	MLTVAL2384ROT	44,00
1500mm HO 23W 865 T8	23	Si	3100	EM & Mains	160	83	6500	MLTVAL2386ROT	44,00
MASTER LEDtube (HF)	W		lm		°		K		€
1200mm HO 18W830 T8 InstantFit	18	Si	2000	HF	160	83	3000	MLTVAL36830HOHF	43,00
1200mm HO 18W840 T8 InstantFit	18	Si	2100	HF	160	83	4000	MLTVAL36840HOHF	43,00
1200mm HO 18W865 T8 InstantFit	18	Si	2100	HF	160	83	6500	MLTVAL36865HOHF	43,00
1500mm HO 25W830 T8 InstantFit	25	Si	2900	HF	160	83	3000	MLTVAL58830HOHF	58,00
1500mm HO 25W840 T8 InstantFit	25	Si	3100	HF	160	83	4000	MLTVAL2584HFROT	58,00
1500mm HO 25W865 T8 InstantFit	25	Si	3100	HF	160	83	6500	MLTVAL2586HFROT	58,00



MASTER LEDtube Ultra Output



EM

HF

3000 / 4000 / 6500

G13

ROTABILE (ROT)

NON-REGOLABILE

50.000 H

EEL

EEL

ANGOLO FASCIO

DIMENSIONI

Tipo di prodotto	LED	Attacco rotabile	Emissione Luminosa	Alimentazione	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale 1 pcs (C)*	Prezzo (*)
MASTER LEDtube (EM)	W		lm		°		K		€
1200mm UO 18W 830 T8 RS	18	Si	2300	EM & Mains	160	83	3000	MLTVAL36830UO	43,00
1200mm UO 18W 840 T8 RS	18	Si	2500	EM & Mains	160	83	4000	MLTVAL36840UO	43,00
1200mm UO 18W 865 T8 RS	18	Si	2500	EM & Mains	160	83	6500	MLTVAL36865UO	43,00
1500mm UO 25W 830 T8	25	Si	3400	EM & Mains	160	83	3000	MLTVAL58830UO	51,00
1500mm UO 25W 840 T8	25	Si	3700	EM & Mains	160	83	4000	MLTVAL58840UO	51,00
1500mm UO 25W 865 T8	25	Si	3700	EM & Mains	160	83	6500	MLTVAL58865UO	51,00
MASTER LEDtube (HF)	W		lm		°		K		€
1200mm UO 21W830 T8 RS Instant Fit	21	Si	2300	HF	160	83	3000	MLT36830UOHF	50,00
1200mm UO 21W840 T8 RS Instant Fit	21	Si	2500	HF	160	83	4000	MLT36840UOHF	50,00
1200mm UO 21W865 T8 RS Instant Fit	21	Si	2500	HF	160	83	6500	MLT36830UOHF	50,00
1500mm UO 26W830 T8 InstantFit	26	Si	3400	HF	160	83	3000	MLT58830UOHF	63,00
1500mm UO 26W840 T8 InstantFit	26	Si	3700	HF	160	83	4000	MLT58840UOHF	63,00
1500mm UO 26W865 T8 InstantFit	26	Si	3700	HF	160	83	6500	MLT58865UOHF	63,00

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.

MASTER LEDtube



EM

HF

3000 / 4000 / 6500

G13

ROTABILE (ROT)

NON-REGOLABILE

50,000 H

EEL

EEL

ANGOLO FASCIO

DIMENSIONI



Product type */**	LED	Attacco rotabile	Emissione Luminosa	Alimentazione	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale 1 pcs (C)	Prezzo (*)
MASTER LEDtube (EM)	W		lm		°		K		€
600mm 9W 830 T8 RS	9	Si	1000	EM & Mains	160	83	3000	MLTVAL18830	20,00
600mm 9W 840 T8 RS	9	Si	1050	EM & Mains	160	83	4000	MLTVAL18840	20,00
600mm 9W 865 T8 RS	9	Si	1050	EM & Mains	160	83	6500	MLTVAL18865	20,00
MASTER LEDtube (EM)	W		lm		°		K		€
900mm 15W 840 T8 RS	15	Si	1575	EM & Mains	160	80	4000	MLTVAL30840	38,40
900mm 15W 865 T8 RS	15	Si	1575	EM & Mains	160	80	6500	MLTVAL30865	38,40
MASTER LEDtube (HF)	W		lm		°		K		€
600mm 10.5W 830 T8 InstantFit	10.5	Si	1000	HF	160	83	3000	MLTVAL18830HF	28,00
600mm 10.5W 840 T8 InstantFit	10.5	Si	1050	HF	160	83	4000	MLTVAL18840HF	28,00
600mm 10.5W 865 T8 InstantFit	10.5	Si	1050	HF	160	83	6500	MLTVAL18865HF	28,00



Starter di protezione

34,5 | 21,5

DIMENSIONI

Tipo di prodotto	Codice Commerciale 10 pcs (I)	Prezzo (*)
Accessorio		
Starter EMP	LEDTSTART	3,33



Consultare la pagina www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulle lampade MASTER LED regolabili.





CorePro LEDtube



CorePro LEDtube

EM

HF



4000 / 6500



G13



NON-REGOLABILE

FRAGILE
600 - 1200 mm

30,000 H



EEL



ANGOLO FASCIO



DIMENSIONI

28 | 589 | 1198 | 1498

Tipo di prodotto	LED	Emissione Luminosa	Alimentazione	Angolo fascio	CRI	Temperatura di Colore	Codice Commerciale 1 pcs (C)	Prezzo (*)
CorePro LEDtube (EM)*	W	lm		°		K		€
600mm 8W 840 C G	8	800	EM & Mains	240	80	4000	CORE18840	10,36
600mm 8W 865 C G	8	800	EM & Mains	240	80	6500	CORE18865	10,36
1200mm 16W 840 C G	16	1600	EM & Mains	240	80	4000	CORE36840	15,26
1200mm 16W 865 C G	16	1600	EM & Mains	240	80	6500	CORE36865	15,26
1500mm 20W 840 C G	20	2000	EM & Mains	240	80	4000	CORE58840	17,00
1500mm 20W 865 C G	20	2000	EM & Mains	240	80	6500	CORE58865	17,00
CorePro LEDtube (HF)	W	lm		°		K		€
NEW 1200mm 15W 840 T8 G InstantFit	15	1600	HF	240	83	4000	CORE36865HF	20,00
NEW 1200mm 15W 865 T8 G InstantFit	15	1600	HF	240	83	6500	CORE36865HF	20,00
NEW 1500mm 20W 840 T8 G InstantFit	20	2000	HF	240	83	4000	CORE58865HF	24,00
NEW 1500mm 20W 865 T8 G InstantFit	20	2000	HF	240	83	6500	CORE58865HF	24,00

*) incl. EMP

(*) Il prezzo è da considerarsi IVA esclusa.

High Performance Dimming

Grazie all'High Performance Dimming potrete avere una regolazione morbida e senza sfarfallii. Le lampade MASTER LED sono state testate con tutti i principali brand di dimmer del mercato.

- Ampia compatibilità con i dimmer a supporto di una vasta gamma di normali dimmer con anticipo di fase: dimmer per wall box, pannelli, regolazione con anticipo di fase per componenti aggiuntivi.
- High Performance Dimming: curva di regolazione morbida, livello di regolazione più profondo, da una a più lampade.

Nota: per garantire le migliori prestazioni di regolazione con la MASTER LEDspot MV GU10 8 W, queste lampade non dovrebbero mai essere collegate ad altri tipi di lampada sullo stesso regolatore ("carico misto").

TransforMax (brevettato)

Eccezionale compatibilità con i trasformatori alogeni grazie all'elettronica intelligente delle lampade LED a basso voltaggio.

Philips ha progettato un originale driver intelligente (protetto da brevetto) per le lampade LED a basso voltaggio (12 V), che consente una ampia compatibilità con i trasformatori alogeni elettronici ed elettromagnetici esistenti. Quindi le lampade LED a basso voltaggio Philips (12 V) sostituiscono universalmente le lampade alogene spot da 12 V grazie alla loro eccezionale elettronica compatibile con i trasformatori. Questa tecnologia che si chiama TransforMax permette alla lampada di funzionare con la maggior parte delle prese, una semplice soluzione sostitutiva "plug & play".

Senza dimmer

Per stimare quante lampade LED si possono collegare ad un trasformatore alogeno esistente, la potenza stimata del trasformatore deve essere divisa per la potenza elettrica della lampada LED sostitutiva. Per esempio se è disponibile un trasformatore da 150 W e si intende installare una MR16 7 W (in sostituzione di una lampada alogena da 35 W), il calcolo risulterà essere il seguente.

Con dimmer

Nel caso in cui si debbano collegare a un dimmer delle lampade LED regolabili a basso voltaggio, bisognerà seguire il seguente approccio:


- 1) Determinare il carico massimo sia del/i vostro/i trasformatore/i che del dimmer: in Watt (W) oppure in Volt-Amps (VA).
- 2) Usare le proporzioni sottoindicate per determinare un valore massimo di sistema "Sistema Max" e un valore massimo di derivazione "Derivazione Max".
- 3) Limitare il numero di lampade da poter installare in base al valore "Sistema Max".
- 4) ...e assicurarsi che il carico del trasformatore sia sufficiente a permettere ciascuna singola "Derivazione".

Classificazione del Trasformatore
(150 W)

Alogena Equivalente (35 W)

=

Derivazione Max (4.3)
4 lampade per trasformatore




Classificazione Dimmer
(300 W)

Alogena Equivalente (35 W)

=

Sistema Max (5.7)
2 trasformatori per dimmer




Classificazione Trasformatore
(150 W)

Alogena Equivalente (35 W)

=

Derivazione Max (4.3)
4 lampade per trasformatore



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per avere le più recenti informazioni sulla compatibilità dei trasformatori.


Diagrammi Fotometrici

Questa è una selezione delle visualizzazioni dei diagrammi fotometrici.

Consultare il sito www.philips.it/illuminazione_LED per i files in formato .ies relativi a tutti i prodotti attuali.




MASTER LEDspot MV
Pagina 12



4-35W GU10 2700K 25D




CorePro LEDspot MV
Pagina 15



5-50W GU10 2700K 36D




MASTER LEDspot LV
Pagina 16



8-50W MR16 2700K 24D




MASTER LEDspot AR111
Pagina 21



15-75W AR111 2700K 40D




MASTER LEDspot MV PAR
Pagina 22



5.5-50W PAR 20 2700K 25D




CorePro LEDcapsule
Pagina 25



1.2-10W G4 2700K




MASTER LEDbulb
Pagina 28



13-75W E27 2700K




CorePro LEDbulb
Pagina 31



6-40W E27 2700K




MASTER LEDcandle
DimTone
Pagina 35



6-40W E14 2700K




MASTER LEDtube
Ultra output
Pagina 43



18W G13 6500K



CorePro LEDtube
Pagina 45



10W G13 6500K

