

**PHILIPS**

TrueFashion

Illuminazione  
per i negozi



TrueFashion


**La migliore qualità  
di luce** racchiusa in  
lampade spot dalle  
dimensioni ridotte







Lampade spot  
Fashion **per**  
**vetrine e aree di**  
**vendita**

Introduzione



Qualità della  
luce

Vetrina  
dinamica




TrueFashion  
EasyAim

Gamma  
LED



Famiglia di  
prodotti

Dettagli  
fotometrici



Disegni  
dimensionali

Specifiche  
tecniche



Prodotti

# Trasformazione del punto vendita

The image shows a well-lit retail store. In the foreground, a glass display case holds several handbags in shades of light green, light blue, and peach. Behind the case, more handbags are displayed on stands. In the background, clothing racks are filled with various garments, including a bright orange top and floral-patterned dresses. The store has a modern, clean aesthetic with warm lighting.



.....  
Illuminazione negozi  
.....  
TrueFashion  
.....  
**Introduzione**  
.....



## Eccellente qualità della luce

- Controllo completo della luce con le ottiche Fashion Proof.
- Le ottiche sono compatibili con le ricette luminose Philips per negozi di moda.
- Riduzione dell'abbagliamento con controllo completo del fascio.
- Il fascio strettissimo, intenso e di ottima qualità, è stato sviluppato specificatamente per i soffitti alti.
- Riduzione della luce dispersa per creare migliori contrasti nel punto vendita.
- Gamma completa di angoli del fascio: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 60 gradi.



## Design fluido, ricco di dettagli

- Design ricco di dettagli in tutti i prodotti della gamma.
- Lampada spot discreta, grazie alle dimensioni ridotte, per fondersi perfettamente con il design del punto vendita.
- Superfici chiuse e lisce per ridurre la penetrazione di polvere.
- Illuminazione di precisione con materiali e finiture di alta qualità.
- Supporto antiriflesso integrato per aumentare il comfort dei clienti.



## Pronte per essere personalizzate

- Possibilità di personalizzare gli apparecchi d'illuminazione in base al marchio e al design del tuo punto vendita.
- L'architettura modulare TrueFashion consente di personalizzare la luce per integrarla perfettamente nel punto vendita.
- E' possibile scegliere la ricetta e la temperatura di colore più adatte alle proprie esigenze.



## Pronte per essere distribuite a livello globale

- La serie TrueFashion è pronta per una certificazione e una distribuzione globale.



# Attirare, coinvolgere e convincere

La moda rappresenta una delle applicazioni più interessanti per il design del punto vendita ma può anche essere una delle più impegnative. I clienti si aspettano esperienze di acquisto che riflettano la personalità esclusiva di un marchio ed è per questo che ogni dettaglio è fondamentale.

L'illuminazione riveste un ruolo importante nell'esposizione dei capi, poiché deve fare risaltare i veri colori e la qualità dei tessuti, dalla pelle alla seta. Deve creare un'atmosfera che invogli i clienti a fare acquisti e può incidere sul negozio in molti altri modi.


L'illuminazione può invitare i clienti ad entrare, grazie ad esempio all'utilizzo di vetrine dinamiche in grado di catturare l'attenzione. Può mettere in risalto gli articoli più rilevanti, guidando senza alcuno sforzo il cliente all'interno del negozio. Come risultato, si avranno clienti soddisfatti dei propri acquisti al termine della visita. Con la giusta illuminazione, potrete aumentare le vendite soltanto premendo un interruttore.



# Ottiche Philips Fashion Proof

## Un miglior contrasto per articoli più attraenti

TrueFashion è la gamma di lampade spot dedicata a soddisfare le necessità specifiche dei negozi di moda. Queste lampade spot in miniatura, eleganti e ricche di dettagli, hanno un design contemporaneo e discreto e si fondono perfettamente con l'arredamento del punto vendita. Garantiscono la migliore qualità della luce grazie all'utilizzo di lenti per l'ottimizzazione del contrasto e di riflettori che garantiscono la gamma completa di angoli del fascio.



Le ottiche Fashion Proof vengono utilizzate per ottimizzare i contrasti nel punto vendita e creare un'esperienza in stile teatrale. I fasci TrueFashion sono la soluzione ideale per illuminare le collezioni e renderle ancora più attraenti.





# Vetrina dinamica PerfectScene

- Sequenze di luce dinamiche per catturare l'attenzione di possibili clienti e invitarli ad entrare.
- Sistema di controllo scalabile per una o più aree dinamiche.
- Flessibilità che permette di adattare manualmente le sequenze dinamiche in base al design delle varie vetrine.
- L'ottima qualità della luce fornita da TrueFashion sottolinea gli allestimenti studiati dai visual merchandiser.
- TrueFashion, grazie alle ottiche Fashion Proof, ottimizza il contrasto e fa risaltare gli articoli in vendita.

## Come funziona



### Alta qualità nell'illuminazione d'accento

- Ottiche Fashion Proof per il massimo contrasto
- Fasci strettissimi TrueFashion (6 e 12 gradi) per catturare l'attenzione
- Possibilità di scegliere la ricetta Philips LED più adatta



### Sistema di controllo scalabile

- Binari Standard DALI per una base di alimentazione globale affidabile e versatile
- Sistema indipendente con accesso wireless
- Facile da installare



### Scene dinamiche

- Sincronizzazione della luce dinamica nelle vetrine e nelle aree promozionali
- App per dispositivi mobili con interfaccia intuitiva per impostare e regolare il comportamento dinamico
- Attivazione delle scene mediante controllo manuale e/o temporizzatore





illuminazione  
negozi

TrueFashion

TrueFashion  
EasyAim

# TrueFashion EasyAim

Controllo a distanza dell'illuminazione, sempre a portata di mano

## Informazioni

Ad altezze superiori a 3,5 metri, il riposizionamento delle luci della vetrina deve essere effettuato da personale certificato. La sostituzione potrebbe avvenire ogni due settimane.

Per ovviare a questo problema, potete utilizzare un dispositivo mobile per controllare la vostra lampada spot motorizzata

- Il **fascio strettissimo** di TrueFashion è fondamentale per illuminare i manichini in caso di soffitti alti
- L'**app** intuitiva e sicura consente di **indirizzare** la luce con precisione.

## In cosa consiste EasyAim?

Una combinazione di lampada spot motorizzata e di un'app intuitiva per telefoni cellulari, sviluppata con i visual merchandiser.

Consente di indirizzare la luce mentre si ha una completa visuale della vetrina, agevolando e rendendo più efficiente il flusso di lavoro dei visual merchandiser.

## TrueFashion EasyAim

Una lampada spot motorizzata con controllo tramite app



Eccezionale qualità della luce con fascio strettissimo, in grado di coprire la distanza fra il soffitto e i manichini.

(6 gradi ed elevato MBI 64kcd)



L'intuitiva app per dispositivi mobili consente di dirigere il flusso di qualsiasi apparecchio per illuminazione installato nei soffitti delle vetrine.



Le vetrine del punto vendita saranno sempre fresche e attraenti, aumentando le visite.



Maggiore efficienza e sicurezza del personale.



# Colori vividi, bianchi perfetti, neri intensi

La nostra gamma LED è stata sviluppata appositamente per far risaltare al meglio l'aspetto degli articoli. Tutto questo è possibile grazie alle diverse ricette LED che abbiamo studiato, in grado di esaltare l'aspetto dei prodotti e catturare l'attenzione dei clienti.

**Standard 830**



**CrispWhite**



**PremiumColor**



**PremiumWhite**



**Denim**



Massimizza l'efficienza energetica

Sottolinea le differenze fra le varie tonalità di bianco

Sottolinea il contrasto fra i colori e i bianchi


Combina la resa del bianco con l'efficienza energetica

Ottimizza i colori e le sfumature del denim


# LED flavors

Cosa offrono\*


## Efficienza




## Effetto naturale




## Ricchezza cromatica




## Bianco




## Nero



## Denim



## Pelle e prodotti cosmetici





# TrueFashion

## Apparecchi spot dedicati alla moda



L'illuminazione delle aree di vendita può raggiungere vari obiettivi. Può creare drammaticità e contrasti, sottolineando dettagli particolari degli articoli o affinandone l'aspetto. Può anche fare in modo che l'articolo chiave di una collezione venga messo al centro dell'attenzione. La giusta illuminazione guiderà i potenziali clienti e li incoraggerà a esplorare altre aree del punto vendita.

illuminazione  
negozi

TrueFashion

Famiglia di  
prodotti



## TrueFashion Highlight ST721T/ST720T

### Vetrina

- Testa lampada spot  $\varnothing 100$  mm x 170 mm
- Lente 6°/64Kcd MBI
- Lampada spot EasyAim motorizzata con controllo a distanza e con un fascio intenso per sottolineare la collezione.



## TrueFashion Compact ST710T/ Compact L-Hinge ST711T

### Area di vendita

- Testa lampada spot di piccole dimensioni  $\varnothing 80$  mm x 105 mm
- Versione da 2700 lm
- Riflettore da 12, 18, 24, 30, 36 e 60 gradi
- Disponibile con DALI e predisposta per il posizionamento in interni
- In attesa di certificazione internazionale.

Illuminazione  
negozi

TrueFashion

Famiglia di  
prodotti



## TrueFashion Mini ST700T


### Area di vendita

- Testa lampada spot di piccole dimensioni  
ø66 mm x 90 mm
- Versione da 1700 lm
- Lente 18° e 30°
- Disponibile con DALI
- In attesa di certificazione internazionale.

# Dati fotometrici


## TrueFashion Mini ST700T

### Fascio stretto



Questo diagramma si applica per gli apparecchi: 1xLED17S/PW9 NB


### Fascio largo



Questo diagramma si applica per gli apparecchi: 1xLED17S/PW9 WB


## TrueFashion Compact ST710T

### Fascio stretto




Questo diagramma si applica per gli apparecchi: L105 1xLED20S/830

### Fascio stretto



Questo diagramma si applica per gli apparecchi: L105 1xLED27S/830

### Fascio medio




Questo diagramma si applica per gli apparecchi: L105 1xLED27S/830




## TrueFashion Compact ST711T

### Fascio largo




Questo diagramma si applica per  
 Apparecchio per illuminazione:  
 L105 1xLED20S/830

### Fascio largo



Questo diagramma si applica per  
 gli apparecchi:  
 L105 1xLED27S/830


### Fascio extra largo



Questo diagramma si applica per  
 gli apparecchi:  
 L105 1xLED27S/830

## ST720T/ST721T Highlight/EasyAim


### Fascio extra stretto




Questo diagramma si applica per  
 gli apparecchi:  
 1xLED-XNB/PW9

# Disegni dimensionali


## TrueFashion Mini (ST700T)




## TrueFashion Compact (ST710T)




## TrueFashion Compact L-Hinge (ST711T)



## Dimensioni compatte con driver nel binario (ST712T)



## TrueFashion Highlight (ST721T/ST720T)



# Specifiche tecniche

## TrueFashion Mini (ST700T)



Pacchetto lumen	Temp. colore (K)	Peso	P. nom.	Driver	Angolo del fascio (CLM-Collimatore, FR-Riflettore)						
					12	18	24	30	36	60	
LED17S	PW9-3000	0,52	24,0 W	PSU/PSD		CLM		CLM			
	PW9-3500	0,52	24,0 W	PSU/PSD		CLM		CLM			
	PW9-4000	0,52	24,0 W	PSU/PSD		CLM		CLM			
	CRW	0,52	24,0 W	PSU/PSD		CLM		CLM			

## TrueFashion Compact (ST710T)



Pacchetto lumen	Temp. colore (K)	Peso	P. nom.	Driver	Angolo del fascio (CLM-Collimatore, FR-Riflettore)						
					12	18	24	30	36	60	
LED20S	830	0,61	26,0 W	PSU/PSD	FR						
	CRW	0,61	27,0 W	PSU/PSD	FR						
	PW9-3000	0,61	26,5 W	PSU/PSD	FR						
	PW9-3500	0,61	26,5 W	PSU/PSD	FR						
	PW9-4000	0,61	26,5 W	PSU/PSD	FR						
LED27S	830	0,61	23,5 W	PSU/PSD		FR	FR	FR	FR	FR	
	CRW	0,61	36,0 W	PSU/PSD		FR	FR	FR	FR	FR	
	PW9-3000	0,61	29,5 W	PSU/PSD/PSD-VLC		FR	FR	FR	FR	FR	
	PW9-3500	0,61	27,5 W	PSU/PSD		FR	FR	FR	FR	FR	
	PW9-4000	0,61	26,5 W	PSU/PSD		FR	FR	FR	FR	FR	

## TrueFashion Compact L-Hinge (ST711T)



Pacchetto lumen	Temp. colore (K)	Peso	P. nom.	Driver	Angolo del fascio (CLM-Collimatore, FR-Riflettore)					
					12	18	24	30	36	60
LED20S	830	0,61	26,0 W	PSU/PSD	FR					
	CRW	0,61	27,0 W	PSU/PSD	FR					
	PW9-3000	0,61	26,5 W	PSU/PSD	FR					
	PW9-3500	0,61	26,5 W	PSU/PSD	FR					
	PW9-4000	0,61	26,5 W	PSU/PSD	FR					
LED27S	830	0,61	23,5 W	PSU/PSD		FR	FR	FR	FR	FR
	CRW	0,61	36,0 W	PSU/PSD		FR	FR	FR	FR	FR
	PW9-3000	0,61	29,5 W	PSU/PSD/PSD-VLC		FR	FR	FR	FR	FR
	PW9-3500	0,61	27,5 W	PSU/PSD		FR	FR	FR	FR	FR
	PW9-4000	0,61	26,5 W	PSU/PSD		FR	FR	FR	FR	FR

## TrueFashion Highlight (ST721T/ST720T)



Corpo	Pacchetto lumen	Driver	Temp. colore (K)	Peso	P. nom.
ST720T	LED-XNB	PSU/PSD	PW 9-3000	1,9	19,2 W
ST721T	LED-XNB	PSD	PW 9-3000	2,2	17,6 W

# Prodotti

## Mini



Nome	EOC	12nc
ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM18 WH	871869939181200	910500465134
ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM30 SI	871869939203100	910500465148
ST700T LED17S/PW9-3500 PSU CLM18 BK	871869939204800	910500465149
ST700T LED17S/PW9-4000 PSU CLM18 WH	871869939205500	910500465150
ST700T LED17S/CRW PSU CLM18 WH	871869939527800	910500465221
ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM18 WH	871869939528500	910500465222
ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	871869939529200	910500465223

## Compact L-Hinge



Nome	EOC	12nc
ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	871869939181200	910500465237
ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK	871869939203100	910500465238
ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 SI	871869939204800	910500465239

## Punti salienti



Nome	EOC	12nc
ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI	871869939219200	910500465164
ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	871869939220800	910500465165



## Compact

Nome	EOC	12nc
ST710T LED20S/830 PSU FR12 WH	871869939206200	910500465151
ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	871869939207900	910500465152
ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK	871869939208600	910500465153
ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	871869939209300	910500465154
ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	871869939210900	910500465155
ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	871869939211600	910500465156
ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	871869939193500	910500465146
ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	871869939212300	910500465157
ST710T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	871869939213000	910500465158
ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	871869939187400	910500465140
ST710T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 BK	871869939214700	910500465159
ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	871869939215400	910500465160
ST710T LED20S/CRW PSU FR12 BK	871869939216100	910500465161
ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	871869939217800	910500465162
ST710T LED27S/PW9-3000 PSD-VLC FR24 WH	871869939188100	910500465141
ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH	871869939530800	910500465224
ST710T LED27S/PW9-3000 PSD FR24 BK	871869939531500	910500465225

## Aletta taglialuce

Nome	EOC	12nc
ST710Z BD BK	871869939218500	910500465163

## EasyAim

Nome	EOC	12nc
ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	871869939221500	910500465166



Seguici su



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Questo documento contiene informazioni correlate alla famiglia di prodotti per illuminazione Philips. Si noti che le informazioni fornite sono soggette a preavviso. Philips Lighting non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips N.V., Philips Lighting Holding B.V. o dei rispettivi proprietari.

[www.signify.com](http://www.signify.com)  
[www.lighting.philips.it](http://www.lighting.philips.it)  
Maggio 2018