



**PHILIPS**

LED lamps



Provare a indovinare o  
**sapere come fare?**

Catalogo lampade LED  
professionali  
2° trimestre 2018

**REAL  
PROs**  
**REAL  
QUALITY**

Maggio  
**2018**

# Perché scegliere Philips per le lampade LED

Una **luce LED** per ogni esigenza, dal **leader mondiale** dell'illuminazione

## MIGLIOR prodotto

Le nostre lampade garantiscono:

- **Qualità luminosa senza uguali**  
Grazie alla qualità e all'affidabilità che ci hanno reso leader del settore, le nostre lampade mantengono l'emissione e la qualità della luce per tutta la durata garantita di 50.000 ore.
- **Facilità di installazione**  
Compatibilità con la maggior parte dei dimmer e dei trasformatori per un'installazione semplice, mantenendo le specifiche complete e le durate indicate per il costo totale minimo di impianto.
- **Ottima regolazione del flusso**  
per qualsiasi ambiente nel quale si desideri creare un'atmosfera rilassante e confortevole, offriamo lampade che erogano una luce più calda e accogliente. L'innovativo design del driver garantisce la compatibilità con un'ampia gamma di dimmer.

## MIGLIOR partner

Stretta collaborazione con Philips prima, durante e dopo i progetti:

"Sono riusciti a soddisfare alla perfezione le nostre esigenze. Hanno mostrato molta attenzione e dedizione nei nostri confronti..."

**Consulenza tecnica e assistenza clienti intensiva:**

"Risposte rapide e competenti alle domande"

**La stretta collaborazione con i rivenditori locali all'ingrosso è stato uno degli elementi chiave per assicurare la disponibilità del prodotto con precisione e puntualità:**

"Philips è disponibile a offrire diverse modalità di consegna"

## MIGLIOR portfolio

Philips offre la lampada giusta per ogni applicazione.

I nostri tubi LED offrono il massimo in termini di qualità dell'illuminazione e compatibilità. SceneSwitch consente di modificare le impostazioni della luce senza cambiare le lampade e i LED, con un piacevole effetto di regolazione del flusso e offrendo le tonalità calde delle lampade tradizionali.

## Politica di garanzia UE delle lampade LED Philips

tubi LED	Anni	Ore totali di garanzia
MASTER	5	43,800
CorePro	3	20,000

Lampade LED sostitutive HID	Anni	Ore totali di garanzia
TrueForce	5	21,900

Lampade LED	Anni	Ore totali di garanzia
MASTER	5	20,000
MASTER Value	5	20,000
CorePro	2	8,000
Classic LED	2	8,000

### Nota:

Per consultare l'elenco completo di compatibilità dei dimmer e trasformatori, visitare:

<http://www.lighting.philips.com/main/products/ledlamps>

Per consultare il documento della garanzia, visitare

<http://www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty.html>

# Contenuto

4

Nuovi prodotti

10  
Tubi LED



20  
PLC e PLL



22  
Lampade spot



33

Lampade speciali



35  
Lampade goccia



48

Lampade  
sfera e oliva



53  
Sostituzione  
HID





# Nuovi prodotti

## MasterConnect LED tube

### MasterConnect LEDtube T8 Ultra Output



MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8  
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8  
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8  
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8  
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8  
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

#### Vantaggi

- Costo operativo ridotto grazie al minore consumo energetico
- Costo di manutenzione inferiore grazie a una durata di vita 2-3 volte maggiore rispetto ai tubi tradizionali
- La soluzione più rapida e semplice per sostituire gli apparecchi di illuminazione esistenti con la tecnologia LED
- Installazione sicura al 100%

#### Caratteristiche

- Attacco universale: EM, HF o rete elettrica
- Piattaforma in vetro, ampio angolo del fascio di 240°
- Pacchetti lumen HO fino a 2700 lumen
- Tecnologia InstantFit per la più ampia compatibilità con i reattori HF\*
- Assenza di mercurio

## Smart Sensor

### Wireless Occupancy Sensor



OCC SENSOR IA CM IP42 WH

#### Vantaggi

- Accensione/spengimento/regolazione automatici in base alla presenza, per migliorare il risparmio energetico
- Funzionamento a batteria e facile installazione senza necessità di cablaggio
- Lunga durata della batteria (> 8 anni [1]), minima necessità di manutenzione
- Impostazioni del sensore regolabili per una maggiore compatibilità a seconda delle applicazioni

#### Caratteristiche

- Tecnologia PIR per rilevare la presenza con precisione
- Comunicazione wireless sicura e affidabile entro una rete di 2,4 GHz, portata nominale 15 m
- Pulsante per una facile installazione/reimpostazione
- Modalità Walk Test per un rilevamento ottimale della presenza
- Altezza di montaggio 2,5-4 m, IP42
- Uso interno

# CorePro LED tube T8 Universal

## CorePro LED tube T8 Universal




---

UN 1200mm HO 18W830 T8  
 UN 1200mm HO 18W840 T8  
 UN 1200mm HO 18W865 T8  
 UN 1500mm HO 23W830 T8  
 UN 1500mm HO 23W840 T8  
 UN 1500mm HO 23W865 T

### Vantaggi

- Costo operativo ridotto grazie a una riduzione del 50% del consumo energetico e al doppio della durata rispetto ai reattori convenzionali
- Possibilità di un'ampia gamma di applicazioni grazie al pacchetto lumen High Output
- Compatibilità universale: la soluzione più rapida e semplice per sostituire gli apparecchi di illuminazione esistenti con la tecnologia LED, con qualsiasi tipo di tecnologia del driver: il prodotto è compatibile con reattori EM, HF o a tensione di rete

### Caratteristiche

- Attacco universale: EM, HF o a tensione di rete
- Piattaforma in vetro, ampio angolo del fascio di 240°
- Pacchetti lumen HO fino a 2700 lumen
- Tecnologia InstantFit per la più ampia compatibilità con i reattori HF\*
- Assenza di mercurio

# CorePro LED bulbs & sticks

## CorePro LED bulbs&sticks – smerigliate – Non Dim



ND 9.5-68W T38 E27 830  
ND 9.5-75W T38 E27 840

### Vantaggi

- Grazie a un design sobrio ed elegante, questa lampada è la soluzione ideale per sostituire quelle tradizionali opache
- Fino all'80% di risparmio energetico
- Costi di manutenzione inferiori



ND 19.5-150W A67E27 827  
ND 17.5-150W A67E27 840  
ND 17.5-150W A67E27 865

### Caratteristiche

- Facile sostituzione diretta (retrofit) con supporti esistenti E27
- Accensione con raggiungimento istantaneo della massima intensità luminosa: le lampade LED di Philips ti offrono la massima luminosità fin dal primo momento dopo l'accensione
- Durata di 15.000 ore
- Scelta tra 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Luce priva di raggi UV e IR

# Deco Vintage LED bulbs

## Giant Classic Gold - Dim



40W E27 G200 GOLD DIM



40W E27 A160 GOLD DIM



40W E27 T65 GOLD DIM

## Giant Modern Smoky - Dim



40W E27 G200 4000K smoky D



40W E27 A160 4000K smoky D



40W E27 T65 4000K smoky D

### Vantaggi

- Circa il 90% di risparmio energetico
- Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione
- Sostituzione semplice e rapida delle lampade classiche tradizionali

### Caratteristiche

- Si adattano perfettamente e hanno finiture di alta qualità
- Elevata resa cromatica (CRI > 80) per colori vividi
- Ecocompatibile: non contiene mercurio o altre sostanze nocive

### Cosa cambia

- Filamento a spirale flessibile
- Possibilità di regolazione

**NOVITÀ**  
Disponibili da  
Settembre 2018

# Sostituzione **HID**

## TrueForce Post Top



HPL ND 46-33W E27 730 CL  
HPL ND 42-33W E27 730 FR  
HPL ND 48-33W E27 740 CL  
HPL ND 44-33W E27 740 FR  
HPL ND 31-25W E27 730 CL  
HPL ND 28-25W E27 730 FR  
HPL ND 32-25W E27 740 CL  
HPL ND 29-25W E27 740 FR

### Vantaggi

- La riduzione dei costi garantisce un rapido ammortamento
- Investimento iniziale ridotto
- Migliore qualità della luce e semplicità di utilizzo
- IP65

### Caratteristiche

- Elevata efficienza energetica
- Lunga durata (50.000 ore)
- Dimensioni e distribuzione della luce perfette per la sostituzione diretta
- Disponibile in 2 CCT: 3000K, 4000K
- Leggera
- Protezione da sovratensione fino a 6 KV

### Cosa cambia

- IP65
- NUOVO CCT: 3000K

**NOVITÀ**



# Sostituzione HID

## TrueForce High-bay



88 W  
60/120D  
CRI 80 4.000 K

- InstantFit - nessuna necessità di sostituire il supporto
- Ritorno rapido dell'investimento - da 1 a 2 anni
- Installazione semplice - necessaria solo la sostituzione diretta della lampadina
- Sostenibilità - basso consumo energetico
- Maggiore comfort e sicurezza

## TrueForce SOX



36 W D  
740 FR  
CRI 70 4.000 K

- Aggiornamento immediato e facilità di installazione: processo più breve e maggiore sicurezza negli interventi in altezza.
- Risparmio energetico fino al 65% rispetto ai sistemi convenzionali esistenti
- Investimento iniziale ridotto

# Tubi LED

## MASTER LED

I tubi Philips MASTER LED offrono un'installazione sicura al 100% e senza problemi, grazie alla semplice sostituzione 1:1. Disponiamo della gamma più ampia sul mercato, con tubi standard da 1.200 e 1.500 mm e versioni speciali da 600, 900 e 1.800 mm. Ogni modello sostituisce un diverso tubo fluorescente, garantendo una luce ottimale per ogni applicazione.



I nostri tubi EM/Mains e InstantFit HF **si inseriscono perfettamente negli apparecchi esistenti**. La nostra gamma InstantFit offre performance ottimali con ancora più reattori (gli elenchi per le versioni InstantFit 600, 1.200 e 1.500 mm vengono regolarmente aggiornati). Sfruttando la più recente tecnologia innovativa InstantFit, i tubi Philips Master LED offrono ora la funzione di regolazione del flusso per combinazioni definite di tubo e reattore.

Consultare il sito [www.philips.it/tubiled](http://www.philips.it/tubiled) per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei reattori.



G5

### MASTER LEDtube T5



HF



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			°		K	Ore			
1500mm HO 26W 830 T5 Instant Fit	26	3700	HF	No	No	160	83	3000	50,000	A+	MLT549830	75,00 €
1500mm HO 26W 840 T5 Instant Fit	26	3900	HF	No	No	160	83	4000	50,000	A++	MLT549840	75,00 €
1500mm HO 26W 865 T5 Instant Fit	26	3900	HF	No	No	160	83	6500	50,000	A++	MLT549865	75,00 €
1200mm HO 26W 830 T5 Instant Fit	26	3700	HF	No	No	160	83	3000	50,000	A+	MLT554830	65,00 €
1200mm HO 26W 840 T5 Instant Fit	26	3900	HF	No	No	160	83	4000	50,000	A++	MLT554840	65,00 €
1200mm HO 26W 865 T5 Instant Fit	26	3900	HF	No	No	160	83	6500	50,000	A++	MLT554865	65,00 €



G5

## MASTER LEDtube T5 Ultra Output



HF



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice commerciale	Prezzo
MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			°		K	Ore			
1500mm UO 36W 830 T5 Instant Fit	36	5200	HF	No	No	160	80	3000	50,000	A++	MLT580830	80,00 €
1500mm UO 36W 840 T5 Instant Fit	36	5600	HF	No	No	160	80	4000	50,000	A++	MLT580840	80,00 €
1500mm UO 36W 865 T5 Instant Fit	36	5600	HF	No	No	160	80	6500	50,000	A++	MLT580865	80,00 €



G5

## MASTER LEDtube T5 High Efficiency



HF



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			°		K	Ore			
600mm HE 8W 830 T5 InstantFit	8	1000	HF	No	No	200	83	3000	50,000	A+	MLT514830	35,00 €
600mm HE 8W 840 T5 InstantFit	8	1050	HF	No	No	200	83	4000	50,000	A+	MLT514840	35,00 €
600mm HE 8W 865 T5 InstantFit	8	1050	HF	No	No	200	83	6500	50,000	A+	MLT514865	35,00 €
1200mm HE 16.5W 830 T5 InstantFit	16,5	2300	HF	No	No	200	83	3000	50,000	A+	MLT528830	52,00 €
1200mm HE 16.5W 840 T5 InstantFit	16,5	2500	HF	No	No	200	83	4000	50,000	A++	MLT528840	52,00 €
1200mm HE 16.5W 865 T5 InstantFit	16,5	2500	HF	No	No	200	83	6500	50,000	A++	MLT528865	52,00 €
1500mm HE 20W 830 T5 InstantFit	20	2800	HF	No	No	200	83	3000	50,000	A+	MLT535830	56,00 €
1500mm HE 20W 840 T5 InstantFit	20	3000	HF	No	No	200	83	4000	50,000	A++	MLT535840	56,00 €
1500mm HE 20W 865 T5 InstantFit	20	3000	HF	No	No	200	83	6500	50,000	A++	MLT535865	56,00 €



G13

# MASTER LEDtube T8 High Output



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	lm	lm/W			°		K	Ore			
<b>1 MASTER LEDtube (EM/Mains)</b>												
600mm HO 8W 830 T8	8	1000	EM & Mains	No	Yes	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL18830	20,00 €
600mm HO 8W 840 T8	8	1050	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL18840	20,00 €
600mm HO 8W 865 T8	8	1050	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL18865	20,00 €
900mm HO 12W 840 T8	12	1575	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	50,000	A+	MLTVAL30840HO	28,80 €
900mm HO 12W 865 T8	12	1575	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL30865HO	28,80 €
1200mm HO 14W 830 T8	14	2000	EM & Mains	No	Yes	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL36830HO	40,00 €
1200mm HO 14W 840 T8	14	2100	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	50,000	A+	MLTVAL36840HO	40,00 €
1200mm HO 14W 865 T8	14	2100	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865HO	40,00 €
1500mm HO 20W 830 T8	20	2900	EM & Mains	No	Yes	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL58830HO	44,00 €
1500mm HO 20W 840 T8	20	3100	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840HO	44,00 €
1500mm HO 20W 865 T8	20	3100	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865HO	44,00 €
<b>2 MASTER LEDtube (HF)</b>												
600mm HO 8W865 T8 <b>NUOVO</b>	8	1050	HF	No	No	160	83	6500	50,000	A+	MLTVAL18865HF	28,00 €
600mm HO 8W840 T8 <b>NUOVO</b>	8	1050	HF	No	No	160	83	4000	50,000	A+	MLTVAL18840HF	28,00 €
600mm HO 8W830 T8 <b>NUOVO</b>	8	1000	HF	No	No	160	83	3000	50,000	A+	MLTVAL18830HF	28,00 €
1200mm HO 14W 830 T8 Instant Fit	14	2000	HF	Yes	Yes	160	83	3000	50,000	A+	MLTVAL36830HOHF	43,00 €
1200mm HO 14W 840 T8 Instant Fit	14	2100	HF	Yes	Yes	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL36840HOHF	43,00 €
1200mm HO 14W 865 T8 Instant Fit	14	2100	HF	Yes	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865HOHF	43,00 €
1500mm HO 20W 830 T8 Instant Fit	20	2900	HF	Yes	Yes	160	83	3000	50,000	A+	MLTVAL58830HOHF	58,00 €
1500mm HO 20W 840 T8 Instant Fit	20	3100	HF	Yes	Yes	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840HOHF	58,00 €
1500mm HO 20W 865 T8 Instant Fit	20	3100	HF	Yes	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865HOHF	58,00 €



Dimmer per tubo LED: consultare il sito [www.philips.it/tubiled](http://www.philips.it/tubiled) per le informazioni più recenti sulla nostra gamma InstantFit LEDtube e sulla compatibilità dei reattori per la regolazione del flusso.



## Starter di protezione

Tipo prodotto	EOC 10 pz (l)	DIMENSIONI
Accessorio	8718291	
Starter EMP	72928000	



Consultare il sito [www.philips.it/tubiled](http://www.philips.it/tubiled) per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei reattori.

\* Regolazione del flusso di un tubo LED: consultare il sito [www.philips.com/ledtube](http://www.philips.com/ledtube) per le informazioni più recenti sulla nostra gamma InstantFit LED tube e sulla compatibilità dei reattori per la regolazione del flusso.



G13

# MASTER LEDtube T8 Ultra Output



Tubi LED

Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
<b>1 MASTER LEDtube (EM/Mains)</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>			<b>°</b>		<b>K</b>	<b>Ore</b>			
1200mm UO 16W 830 T8	16	2300	EM & Mains	No	Yes	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL36830UO	43,00 €
1200mm UO 16W 840 T8	16	2500	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL36840UO	43,00 €
1200mm UO 16W 865 T8	16	2500	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865UO	43,00 €
1500mm UO 24W 830 T8	24	3400	EM & Mains	No	Yes	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL58830UO	51,00 €
1500mm UO 24W 840 T8	24	3700	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840UO	51,00 €
1500mm UO 24W 865 T8	24	3700	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865UO	51,00 €
<b>2 MASTER LEDtube (HF)</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>			<b>°</b>		<b>K</b>	<b>Ore</b>			
1200mm UO 16W 830 T8 Instant Fit	16	2300	HF	Yes	Yes	160	83	3000	50,000	A+	MLTVAL36830UOHF	50,00 €
1200mm UO 16W 840 T8 Instant Fit	16	2500	HF	Yes	Yes	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL36840UOHF	50,00 €
1200mm UO 16W 865 T8 Instant Fit	16	2500	HF	Yes	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865UOHF	50,00 €
1500mm UO 24W 830 T8 Instant fit	24	3500	HF	Yes	Yes	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL58830UOHF	63,00 €
1500mm UO 24W 840 T8 Instant fit	24	3700	HF	Yes	Yes	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840UOHF	63,00 €
1500mm UO 24W 865 T8 Instant fit	24	3700	HF	Yes	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865UOHF	63,00 €
<b>3 MASTER LEDtube (Universal)</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>			<b>°</b>		<b>K</b>	<b>Ore</b>			
1200mm UO 16W 830 T8 Universal	16	2300	EM & Mains & HF	Yes	Yes	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL36830UOUN	63,00 €
1200mm UO 16W 840 T8 Universal	16	2500	EM & Mains & HF	Yes	Yes	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL36840UOUN	63,00 €
1200mm UO 16W 865 T8 Universal	16	2500	EM & Mains & HF	Yes	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865UOUN	63,00 €
1500mm UO 24W 830 T8 Universal	24	3400	EM&Mains&HF	Yes	Yes	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL58830UOUN	70,00 €
1500mm UO 24W 840 T8 Universal	24	3700	EM & Mains & HF	Yes	Yes	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840UOUN	70,00 €
1500mm UO 24W 865 T8 Universal	24	3700	EM & Mains & HF	Yes	Yes	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865UOUN	70,00 €





G13

## MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
MASTER LEDtube (EM/Mains)	W	lm	lm/W			°		K	Ore			
1200mm UE 14.5W 840 T8	14,5	2500	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	60,000	A++	MLTVAL36840UE	51,00 €
1200mm UE 14.5W 865 T8	14,5	2500	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	60,000	A++	MLTVAL36865UE	51,00 €
1500mm UE 21.5W 840 T8	21,5	3700	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	60,000	A++	MLTVAL58840UE	57,00 €
1500mm UE 21.5W 865 T8	21,5	3700	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	60,000	A++	MLTVAL58865UE	57,00 €



Dimmer per tubo LED: consultare il sito [www.philips.it/tubiled](http://www.philips.it/tubiled) per le informazioni più recenti sulla nostra gamma InstantFit LEDtube e sulla compatibilità dei reattori per la regolazione del flusso.



G13

## MASTER LEDtube T8 food



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Dimmerabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice commerciale	Prezzo
1 MASTER LEDtube (EM/Mains)	W	lm	lm/W			°		K	Ore			
1200mm 12W833 T8 food	12	1000	EM & Mains	No	Yes	160	83	3300	50,000	A+	MLTVAL1200MEAT	65,00 €
1500mm 20W833 T8 food	20	1680	EM & Mains	No	Yes	160	83	3300	50,000	A+	MLTVAL1500MEAT	75,00 €
900mm 8.5W833 T8 food	8.5	750	EM & Mains	No	Yes	160	83	3300	50,000	A+	MLTVAL900MEAT	60,00 €
2 MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			°		K	Ore			
1200mm 16.5W833 T8 food	16.5	1000	HF	No	Yes	160	83	3300	50,000	B	MLTVAL1200MEATH	83,00 €



# MasterConnect LED tube

I tubi LED MasterConnect sono i primi tubi a essere Interact Ready. Sono perfettamente compatibili, come tutte le lampade e gli apparecchi d'illuminazione Philips Interact Ready, con l'app e la dashboard di Interact Pro per offrire la potenza della luce connessa dell'IoT alle piccole e medie imprese. I sensori e gli interruttori a muro sono interoperabili e aggiornabili, il che significa che potrai sempre essere pronto, in qualsiasi momento, per eventuali cambiamenti. Le luci si regolano o si spengono automaticamente quando non sono necessarie. I dipendenti possono personalizzare le impostazioni d'illuminazione. I proprietari delle attività commerciali possono raccogliere le informazioni sulla quantità di energia utilizzata e aumentare immediatamente il risparmio energetico.

interact ready. 

G13

## MasterConnect LEDtube T8 Ultra Output



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	Stand-by power	Frequency	RF range nominal
	W	lm	lm/W			°		K	Ore			€	W		(m)
MASTER LEDtube (EM/Mains)															
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8 <b>NUOVO</b>	16,5	2300	EM & Mains	Wireless Dim	Yes	160	83	3000	50000	A++	MLTCON36830UO	85,00 €	<= 0.6	2.4GHz	12
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8 <b>NUOVO</b>	16,5	2500	EM & Mains	Wireless Dim	Yes	160	83	4000	50000	A++	MLTCON36840UO	85,00 €	<= 0.6	2.4GHz	12
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8 <b>NUOVO</b>	16,5	2500	EM & Mains	Wireless Dim	Yes	160	83	6500	50000	A++	MLTCON36865UO	85,00 €	<= 0.6	2.4GHz	12
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8 <b>NUOVO</b>	25,5	3400	EM & Mains	Wireless Dim	Yes	160	83	3000	50000	A++	MLTCON58830UO	103,00 €	<= 0.6	2.4GHz	12
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8 <b>NUOVO</b>	25,5	3700	EM & Mains	Wireless Dim	Yes	160	83	4000	50000	A++	MLTCON58840UO	103,00 €	<= 0.6	2.4GHz	12
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8 <b>NUOVO</b>	25,5	3700	EM & Mains	Wireless Dim	Yes	160	83	6500	50000	A++	MLTCON58865UO	103,00 €	<= 0.6	2.4GHz	12

interact ready. 

G13

## Smart Sensor



Tipo prodotto	Technology	Type	Power	Battery lifetime	Frequency	RF range	Mounting range	Field of view (FOV)	IP	Dimensions
						Nominal (M)	M	sqm at h=2.5m		H x W
Wireless Occupancy Sensor										
OCC SENSOR IA CM IP42 WH <b>NUOVO</b>	Passive Infrared (PIR)	Occupancy, ceiling	Battery	> 8 years	2.4GHz	15	2.5 to 4	40	42	87 x 30





# CorePro LED

I Tubi CorePro LED offrono ancora più valore. Grazie al nuovo corpo in vetro, offrono un angolo del fascio ampio a 240° per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni. Inoltre, abbiamo migliorato il consumo energetico da 80 a 100 lm/W per renderli ancora più efficienti. Concepiuti come semplice sostituzione retrofit, i tubi CorePro LED da 600 mm e 1.200 mm offrono un basso consumo energetico con risparmi immediati. Sono ideali per le applicazioni standard che richiedono una soluzione conveniente.



## CorePro LEDtube T8 Standard Output



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	lm	lm/W		°		K	Ore			
CorePro LED tube (EM/Mains)											
600mm 8W 840 T8	8	800	EM & Mains	No	240	80	4000	30,000	A+	CORE18840	10,36 €
600mm 8W 865 T8	8	800	EM & Mains	No	240	80	6500	30,000	A+	CORE18865	10,36 €
1200mm 16W 840 T8	14,5	1600	EM & Mains	No	240	80	4000	30,000	A+	CORE36840	15,26 €
1200mm 16W 865 T8	14,5	1600	EM & Mains	No	240	80	6500	30,000	A+	CORE36865	15,26 €
1500mm 20W 840 T8	20	2200	EM & Mains	No	240	80	4000	30,000	A+	CORE58840	17,00 €
1500mm 20W 865 T8	20	2200	EM & Mains	No	240	80	6500	30,000	A+	CORE58865	17,00 €





G13

## CorePro LEDtube T8 Universal



Universal



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CorePro LED tube (Universal)	W	lm	lm/W		°		K	Ore			
UN 1200mm HO 18W830 T8	18	1850	EM & Mains & HF	No	240	80	3000	30.000	A+	CORE36830UN	19,00 €
UN 1200mm HO 18W840 T8	18	2000	EM & Mains & HF	No	240	80	4000	30.000	A+	CORE36840UN	19,00 €
UN 1200mm HO 18W865 T8	18	2000	EM & Mains & HF	No	240	80	6500	30.000	A+	CORE36865UN	19,00 €
UN 1500mm HO 23W830 T8	23	2500	EM & Mains & HF	No	240	80	3000	30.000	A+	CORE58830UN	22,00 €
UN 1500mm HO 23W840 T8	23	2700	EM & Mains & HF	No	240	80	4000	30.000	A+	CORE58840UN	22,00 €
UN 1500mm HO 23W865 T8	23	2700	EM & Mains & HF	No	240	80	6500	30.000	A+	CORE58865UN	22,00 €



### Starter di protezione

Tipo prodotto	EOC 10 pz (I)	DIMENSIONI
Accessorio	8718291	
Starter EMP	72928000	



Consultare il sito [www.philips.it/tubiled](http://www.philips.it/tubiled) per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei reattori.

\* Regolazione del flusso di un tubo LED: consultare il sito [www.philips.com/ledtube](http://www.philips.com/ledtube) per le informazioni più recenti sulla nostra gamma InstantFit LED tube e sulla compatibilità dei reattori per la regolazione del flusso.

# LED PLC / PLL

## CorePro LED PLC

L'illuminazione verso il basso nelle aree comuni di passaggio rappresenta un costo elevato per molti edifici. CorePro LED PLC è una lampada LED PLC che offre incredibili risparmi energetici per tutta la durata di 30.000 ore e richiede meno manutenzione e assistenza. E' così possibile ridurre i costi d'illuminazione grazie all'efficienza energetica delle lampade LED.

- Fino al 60% di efficienza in più rispetto alle lampade fluorescenti PLC, con una conseguente riduzione dei costi energetici.
- Durata fino a 30.000 ore, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione.
- Impiego di plastica infrangibile anziché vetro.
- Facile aggiornamento degli apparecchi downlight tradizionali esistenti.
- Possibilità di riutilizzare l'apparecchio esistente senza particolari modifiche, grazie al formato PLC simile.
- Accensione immediata al 100%.
- Assenza di sfarfallio o effetto stroboscopico.



### CorePro LED PLC



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Funzionamento	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CorePro LED PLC	W	lm	lm/W			°		K		Ore			
4.5W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM	No	Yes	120	80	3000	10	30,000	A+	PLCLED2P13830	13,50 €
4.5W 840 2P G24D-1	4,5	500	EM	No	Yes	120	80	4000	10	30,000	A+	PLCLED2P13840	13,50 €
6.5W 830 2P G24d-2	6,5	650	EM	No	Yes	120	80	3000	10	30,000	A+	PLCLED2P18830	13,86 €
6.5W 840 2P G24d-2	6,5	700	EM	No	Yes	120	80	4000	10	30,000	A+	PLCLED2P18840	13,86 €
8.5W 830 2P G24d-3	8,5	950	EM	No	Yes	120	80	3000	10	30,000	A+	PLCLED2P26830	16,34 €
8.5W 840 2P G24d-3	8,5	1000	EM	No	Yes	120	80	4000	10	30,000	A+	PLCLED2P26840	16,34 €
4.5W 830 2P G24Q-1	4,5	475	HF	No	Yes	120	80	3000	10	30,000	A+	PLCLED4P13830	13,50 €
4.5W 840 2P G24Q-1	4,5	500	HF	No	Yes	120	80	4000	10	30,000	A+	PLCLED4P13840	13,50 €
6.5W 830 4P G24q-2	6,5	650	HF	No	Yes	120	80	3000	10	30,000	A+	PLCLED4P18830	15,02 €
6.5W 840 4P G24q-2	6,5	700	HF	No	Yes	120	80	4000	10	30,000	A+	PLCLED4P18840	15,02 €
9W 830 4P G24q-3	9	950	HF	No	Yes	120	80	3000	10	30,000	A+	PLCLED4P26830	16,34 €
9W 840 4P G24q-3	9	1000	HF	No	Yes	120	80	4000	10	30,000	A+	PLCLED4P26840	16,34 €

# CorePro LED PLL

## La nuova generazione di illuminazione con tubi PLL LED a risparmio energetico

Philips CorePro LED PLL è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade e degli apparecchi a proiezione di luce verso il basso e offre un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione generale. Integra una sorgente LED in un dispositivo tradizionale in grado di garantire uno straordinario risparmio energetico per tutto il ciclo di vita pari al doppio delle alternative tradizionali.

- Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore rispetto alle lampade PLL convenzionali
- Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto alle lampade tradizionali
- Semplice sostituzione lampada con lampada
- Possibilità di riutilizzare l'apparecchio esistente senza particolari modifiche, grazie al formato PLL simile
- Il modo più rapido e semplice per aggiornare gli apparecchi d'illuminazione esistenti con la tecnologia LED



G13

## CorePro LED PLL



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Funzionamento	Regolabile	Attacco terminale rotabile	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	lm	lm/W				K		Ore			
CorePro LED PLL (HF)												
16,5 W 830 4P 2G11	16,5	2000	HF	No	160	83	3000	10	30,000	A+	PLLED4P36830	€ 29,00
16,5 W 840 4P 2G11	16,5	2100	HF	No	160	83	4000	10	30,000	A+	PLLED4P36840	€ 29,00
16,5 W 865 4P 2G11	16,5	2100	HF	No	160	83	6500	10	30,000	A+	PLLED4P36865	€ 29,00



Consultare il sito [www.philips.it/tubiled](http://www.philips.it/tubiled) per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei reattori LED PLC 4P.

# Lampade Spot

## MASTER ExpertColor MV

### Crea meravigliose esperienze con la luce

#### Abbina il colore al tuo umore

Ora puoi riprodurre il vero spettro cromatico delle lampade alogene per rendere l'ambiente più brillante, vivace ed energizzante. La perfetta saturazione del colore (CRI97) e uno spettro del rosso migliorato producono una luce più calda e ricca e rossi vividi, creando un ambiente estremamente confortevole.

#### Regola l'intensità della luce al livello esatto

È disponibile il dimming avanzato (inferiore al 5%) per ottenere il preciso livello di luminosità richiesto

e una compatibilità dei dimmer migliorata. La luce non presenta alcun effetto di sfarfallio e risulta uniforme e costante per una visione straordinariamente confortevole.

#### Semplicità di sostituzione

Questi retrofit 1:1 all'insegna della praticità rendono la sostituzione della lampada un'operazione molto semplice. Grazie alla durata di vita di 40.000 ore e al ridotto deterioramento dell'emissione luminosa, la gamma ExpertColor è un'eccellente soluzione per le applicazioni professionali che richiedono un ciclo di vita prolungato.

### MASTER LEDspot ExpertColor MV



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore			
<b>MASTER LEDspot MV</b>														
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	3,9	35	265	68	Yes	700	25	97	2700	10	40,000	A+	MLGU103592725X	17,80 €
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3,9	35	280	72	Yes	750	25	97	3000	10	40,000	A+	MLGU103593025X	17,80 €
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	3,9	35	300	77	Yes	800	25	97	4000	10	40,000	A+	MLGU103594025X	17,80 €
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	3,9	35	265	68	Yes	540	36	97	2700	10	40,000	A+	MLGU103592736X	17,80 €
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3,9	35	280	72	Yes	560	36	97	3000	10	40,000	A+	MLGU103593036X	17,80 €
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	3,9	35	300	77	Yes	600	36	97	4000	10	40,000	A+	MLGU103594036X	17,80 €
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	5,5	50	355	65	Yes	1000	25	97	2700	10	40,000	A+	MLGU105092725X	20,20 €
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	5,5	50	375	68	Yes	1000	25	97	3000	10	40,000	A+	MLGU105093025X	20,20 €
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	5,5	50	400	73	Yes	1050	25	97	4000	10	40,000	A+	MLGU105094025X	20,20 €
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	5,5	50	355	65	Yes	800	36	97	2700	10	40,000	A+	MLGU105092736X	20,20 €
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	5,5	50	375	68	Yes	800	36	97	3000	10	40,000	A+	MLGU105093036X	20,20 €
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	5,5	50	400	73	Yes	850	36	97	4000	10	40,000	A+	MLGU105094036X	20,20 €



Consultare il sito [www.philips.it/masterledlamps](http://www.philips.it/masterledlamps) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.



# MASTER ExpertColor LV



GU5.3

## MASTER LEDspot ExpertColor LV



Expert  
Color



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore			
<b>MASTER LEDspot LV</b>														
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	6,5	35	410	63	Yes	4600	10	97	2700	10	40.000	A+	MLGU533592710X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	6,5	35	430	66	Yes	5000	10	97	3000	10	40.000	A	MLGU533593010X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	6,5	35	440	68	Yes	5000	10	97	4000	10	40.000	A+	MLGU533594010X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	6,5	35	420	65	Yes	2200	24	97	2700	10	40.000	A	MLGU533592724X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	6,5	35	440	68	Yes	2350	24	97	3000	10	40.000	A+	MLGU533593024X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	6,5	35	460	71	Yes	2350	24	97	4000	10	40.000	A+	MLGU5433594024X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	6,5	35	420	65	Yes	1300	36	97	2700	10	40.000	A	MLGU533592736X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	6,5	35	440	68	Yes	1400	36	97	3000	10	40.000	A+	MLGU533593036X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	6,5	35	460	71	Yes	1400	36	97	4000	10	40.000	A+	MLGU533594036X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	6,5	35	400	62	Yes	410	60	97	2700	10	40.000	A	MLGU533592760X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	6,5	35	440	68	Yes	440	60	97	3000	10	40.000	A+	MLGU533593060X	23,40 €
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	6,5	35	440	68	Yes	440	60	97	4000	10	40.000	A+	MLGU533594060X	23,40 €
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	7,5	43	485	65	Yes	2400	24	92	2700	10	40.000	A	MLGU534392724X	29,00 €
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	7,5	43	500	67	Yes	260	24	92	3000	10	40.000	A	MLGU534393024X	29,00 €
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	7,5	43	520	69	Yes	280	24	92	4000	10	40.000	A	MLGU534394024X	29,00 €
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	7,5	43	485	65	Yes	1400	36	92	2700	10	40.000	A	MLGU534392736X	29,00 €
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	7,5	43	500	67	Yes	1550	36	92	3000	10	40.000	A	MLGU534393036X	29,00 €
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	7,5	43	520	69	Yes	1650	36	92	4000	10	40.000	A	MLGU534394036X	29,00 €



# MASTER LED spot LV MR16



GU5.3

## MASTER LEDspot LV MR16



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore			
MASTER LEDspot LV														
D 8-50 W 827 MR16 24D	8	50	621	78	Sì	3100	24	80	2700	10	25,000	A+	MLGU535082724D	€ 29,00
D 8-50 W 830 MR16 24D	8	50	621	78	Sì	3250	24	80	3000	10	25,000	A+	MLGU535083024D	€ 29,00
D 8-50 W 840 MR16 24D	8	50	670	84	Sì	3350	24	80	4000	10	25,000	A+	MLGU535084024D	€ 29,00
D 8-50 W 827 MR16 36D	8	50	621	79	Sì	1650	36	80	2700	10	25,000	A+	MLGU535082736D	€ 29,00
D 8-50 W 830 MR16 36D	8	50	621	83	Sì	1700	36	80	3000	10	25,000	A+	MLGU535083036D	€ 29,00
D 8-50 W 840 MR16 36D	8	50	670	84	Sì	1750	36	80	4000	10	25,000	A+	MLGU535084036D	€ 29,00

# MASTER LED spot LV MR11

La lampada spot MR11 è in grado di valorizzare l'esposizione dei gioielli in argento poichè conferisce un tocco di brillantezza agli articoli esposti.

- Lunga durata di vita
- Ampiezza del fascio ben definita
- Compatibile con la maggior parte dei trasformatori alogeni disponibili in commercio. Esclusivamente adatta ai trasformatori elettronici



GU4

## MASTER LEDspot LV MR11



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore			
MASTER LEDspot LV														
3.5-20W GU4 2700K 24D	3.5	20	200	57	No	1000	24	80	2700	12	40,000	A+	MLGU43XW24	€ 16,00

# MASTER LED spot LV AR111

Grazie a un nuovo design elegante, la lampada MASTER LED LV AR111 crea un brillante effetto visivo per le applicazioni negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive come negozi, showroom e gallerie. L'alta qualità della luce permette di riprodurre in modo fedele i reali colori della merce, incluso il rosso. Con un'eccellente indice di resa cromatica CRI90 e R9>50, i colori appaiono vibranti e naturali, valorizzando la merce esposta e rendendola più attraente agli occhi del cliente.

- TransforMax
- Dimmerabile
- Luce di alta qualità
- Design esclusivo delle lenti



+G53

## MASTER LEDspot LV AR111



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				
<b>MASTER LEDspot LV</b>															
1	D 11-50W 927 AR111 8D	11	50	560	51	Yes	7800	8	90	2700	6	40,000	A	MLR111509278	33,20 €
	D 11-50W 927 AR111 24D	11	50	560	51	Yes	2900	24	90	2700	6	40,000	A	MLR1115092724	33,20 €
	D 11-50W 927 AR111 40D	11	50	550	50	Yes	1100	40	90	2700	6	40,000	A	MLR1115092740	33,20 €
	D 11-50W 930 AR111 8D	11	50	580	53	Yes	8000	8	90	3000	6	40,000	A	MLR111509308	33,20 €
	D 11-50W 930 AR111 24D	11	50	580	53	Yes	3000	24	90	3000	6	40,000	A	MLR1115093024	33,20 €
	D 11-50W 930 AR111 40D	11	50	570	52	Yes	1150	40	90	3000	6	40,000	A	MLR1115093040	33,20 €
2	D 15-75W 927 AR111 24D	15	75	800	53	Yes	3900	24	90	2700	6	40,000	A	MLR1117592724	37,60 €
	D 15-75W 927 AR111 40D	15	75	800	53	Yes	1400	40	90	2700	6	40,000	A	MLR1117592740	37,60 €
	D 15-75W 930 AR111 24D	15	75	810	54	Yes	4000	24	90	3000	6	40,000	A	MLR1117593024	37,60 €
	D 15-75W 930 AR111 40D	15	75	810	54	Yes	1450	40	90	3000	6	40,000	A	MLR1117593040	37,60 €
	D 15-75W 940 AR111 24D	15	75	830	55	Yes	4100	24	90	4000	6	40,000	A	MLR1117594024	37,60 €
	D 15-75W 940 AR111 40D	15	75	830	55	Yes	1500	40	90	4000	6	40,000	A	MLR1117594040	37,60 €
3	D 20-100W 827 AR111 24D	20	100	1180	59	Yes	5800	24	80	2700	6	25,000	A	MLR11110082724	50,00 €
	D 20-100W 827 AR111 40D	20	100	1160	58	Yes	2300	40	80	2700	6	25,000	A	MLR11110082740	50,00 €
	D 20-100W 830 AR111 24D	20	100	1200	60	Yes	6000	24	80	3000	6	25,000	A	MLR11110083024	50,00 €
	D 20-100W 830 AR111 40D	20	100	1180	59	Yes	2350	40	80	3000	6	25,000	A	MLR11110083040	50,00 €
	D 20-100W 840 AR111 24D	20	100	1250	63	Yes	6100	24	80	4000	6	25,000	A	MLR11110084024	50,00 €
	D 20-100W 840 AR111 40D	20	100	1250	63	Yes	2400	40	80	4000	6	25,000	A	MLR11110084040	50,00 €



Consultare il sito [www.philips.it/masterledlamps](http://www.philips.it/masterledlamps) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

# MASTER LED spot MV PAR

## L'alternativa a risparmio energetico per l'illuminazione delle aree pubbliche

Grazie a un design robusto e a un caldo fascio di luce bianca, queste lampade PAR di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione spot e generale nel settore ricettivo. Sono disponibili due versioni: dimmerabile e non dimmerabile. Questo prodotto è particolarmente adatto alle aree pubbliche quali hall, corridoi e scale che devono essere illuminati 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana.

- Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampade alogene
- Retrofit e compatibilità con gli apparecchi esistenti ad attacco E27
- Minori costi di manutenzione



## MASTER LEDspot PAR



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
MASTER LEDspot PAR	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore			
<b>1</b> D 6-50W 827 PAR20 25D	6	50	500	83	Yes	1500	25	80	2700	6	25.000	A+	MLPAR205082725	21,60 €
D 6-50W 830 PAR20 25D	6	50	515	86	Yes	1500	25	80	3000	6	25.000	A+	MLPAR205083025	21,60 €
D 6-50W 840 PAR20 25D	6	50	540	90	Yes	1500	25	80	4000	6	25.000	A+	MLPAR205084025	21,60 €
D 6-50W 827 PAR20 40D	6	50	500	83	Yes	800	40	80	2700	6	25.000	A+	MLPAR205082740	21,60 €
D 6-50W 830 PAR20 40D	6	50	515	86	Yes	800	40	80	3000	6	25.000	A+	MLPAR205083040	21,60 €
D 6-50W 840 PAR20 40D	6	50	540	90	Yes	800	40	80	4000	6	25.000	A+	MLPAR205084040	21,60 €
<b>2</b> D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	10	75	740	78	Yes	3500	25	80	2700	6	25.000	A+	MLPAR307582725D	26,00 €
D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	10	75	760	80	Yes	3500	25	80	3000	6	25.000	A+	MLPAR307583025D	26,00 €
D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	10	75	820	86	Yes	3500	25	80	4000	6	25.000	A+	MLPAR307584025D	26,00 €
<b>3</b> D 13-100W 827 PAR38 25D	13	100	875	67	Yes	4000	25	80	2700	6	25.000	A+	MLPAR38100827	40,00 €
<b>4</b> ND 9-60W 827 PAR38 25D	9	60	750	83	No	1800	25	80	2700	6	15.000	A+	MLPAR3860827	37,00 €



Consultare il sito [www.philips.it/masterledlamps](http://www.philips.it/masterledlamps) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

# MASTER Value LED spot MV

## Tutti i vantaggi del LED

Grazie al fascio ottico singolo, gli spot MASTER Value LED di nuova generazione emanano una luce nitida priva di ombre con un angolo di 36 e 60 gradi per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione di illuminazione generale.

Scelta perfetta per la sostituzione delle lampade GU10 tradizionali, non più consentite in base alla direttiva ErP, questa gamma è disponibile in modelli equivalenti da 35 W, 50 W oppure 80 W. Disponibili in tre temperature di colore con una durata di 25.000 ore e possibilità di tecnologia DimTone. Tutti i vantaggi del LED.

Grazie alla tecnologia DimTone Main Voltage, la luce prende calore man mano che viene regolata. CRI90 offre la migliore resa cromatica. Perfetta per l'illuminazione d'accento e l'illuminazione generale nel settore dei negozi e delle strutture ricettive come hotel e showroom. Una luce brillante e, al contempo, risparmio energetico e di denaro.

- DimTone: quanto più viene attenuata la luce, tanto più calda diventa
- CRI90
- Regolazione del flusso dalle performance elevate
- Luce di qualità superiore
- Massimo risparmio energetico
- Garantisce la durata di vita prevista in termini di applicazione



GU10

## MASTER Value LEDspot MV



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore			
MASTER LEDspot MV Value														
DT 3.7-35W GU10 927 36D	3,7	35	260	70	Si	500	36	90	2700	10	35,000	A+	MCLAGU1035927	€ 10,00
DT 4.5-50W GU10 927 36D	4,9	50	355	72	Si	650	36	90	2700	10	35,000	A+	MCLAGU1050927	€ 12,00
D 3.7-35 W GU10 927 36D	3,7	35	260	70	Si	500	36	90	2700	10	25,000	A+	MLVGU103592736	€ 12,00
D 3.7-35 W GU10 930 36D	3,7	35	270	73	Si	500	36	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU103593036	€ 12,00
D 3.7-35 W GU10 940 36D	3,7	35	285	77	Si	500	36	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU103594036	€ 12,00
D 3.7-35 W GU10 927 60D	3,7	35	260	70	Si	330	36	90	2700	10	25,000	A+	MLVGU103592760	€ 12,00
D 3.7-35 W GU10 930 60D	3,7	35	270	73	Si	340	36	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU103593060	€ 12,00
D 3.7-35 W GU10 940 60D	3,7	35	285	77	Si	350	36	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU103594060	€ 12,00
D 4.9-50 W GU10 927 36D	4,9	50	355	72	Si	650	36	90	2700	10	25,000	A+	MLVGU105092736	€ 16,00
D 4.9-50 W GU10 930 36D	4,9	50	365	74	Si	650	36	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU105093036	€ 16,00
D 4.9-50 W GU10 940 36D	4,9	50	380	78	Si	700	36	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU105094036	€ 16,00
D 4.9-50 W GU10 927 60D	4,9	50	355	72	Si	400	36	90	2700	10	25,000	A+	MLVGU105092760	€ 16,00
D 4.9-50 W GU10 930 60D	4,9	50	365	74	Si	400	36	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU105093060	€ 16,00
D 4.9-50 W GU10 940 60D	4,9	50	380	78	Si	400	36	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU105091060	€ 16,00
D 7-80 W GU10 830 36D	7	80	590	84	Si	1200	36	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU108083036	€ 17,00
D 7-80 W GU10 840 36D	7	80	610	87	Si	1200	36	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU108084036	€ 17,00
D 7-80 W GU10 865 36D	7	80	610	87	Si	1200	36	90	6500	10	25,000	A+	MLVGU108086536	€ 17,00
D 650 lm GU10 830 120D	7	-	650	93	Si	-	120	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU10830120	€ 18,00
D 680 lm GU10 840 120D	7	-	680	97	Si	-	120	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU10840120	€ 18,00
D 680 lm GU10 865 120D	7	-	680	97	Si	-	120	90	6500	10	25,000	A+	MLVGU10865120	€ 18,00



Consultare il sito [www.philips.it/masterledlamps](http://www.philips.it/masterledlamps) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.



# MASTER Value LED spot LV



GU5.3

## MASTER Value LEDspot LV



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
MASTER LEDspot LV Value	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore			
<b>1</b> DT 6.5-35W MR16 827 24D	6,50	35	370	57	Yes	1800	24	80	2700	10	25,000	A	MLVGU533582724	20,00 €
DT 6.5-35W MR16 827 36D	6,50	35	370	57	Yes	900	36	80	2700	10	25,000	A	MLVGU533582736	20,00 €
<b>2</b> D 5.5-35W MR16 827 36D	5,50	35	450	82	Yes	1000	36	80	2700	10	25,000	A+	MLVGU533582736	16,00 €
D 5.5-35W MR16 830 36D	5,50	35	460	84	Yes	1000	36	80	3000	10	25,000	A+	MLVGU533583036	16,00 €
D 5.5-35W MR16 840 36D	5,50	35	490	89	Yes	1100	36	80	4000	10	25,000	A+	MLVGU533584036	16,00 €
D 5.5-35W MR16 827 60D	5,50	35	450	82	Yes	500	60	80	2700	10	25,000	A+	MLVGU533582760	16,00 €
D 5.5-35W MR16 830 60D	5,50	35	460	84	Yes	500	60	80	3000	10	25,000	A+	MLVGU533583060	16,00 €
D 5.5-35W MR16 840 60D	5,50	35	490	89	Yes	550	60	80	4000	10	25,000	A+	MLVGU533584060	16,00 €
<b>3</b> D 7-50W MR16 827 36D	7,00	50	621	89	Yes	1600	36	80	2700	10	25,000	A+	MLVGU535082736	17,50 €
D 7-50W MR16 830 36D	7,00	50	630	90	Yes	1700	36	80	3000	10	25,000	A+	MLVGU535083036	17,50 €
D 7-50W MR16 840 36D	7,00	50	660	94	Yes	1800	36	80	4000	10	25,000	A+	MLVGU535084036	17,50 €
D 7-50W MR16 827 60D	7,00	50	621	89	Yes	800	60	80	2700	10	25,000	A+	MLVGU535082760	17,50 €
D 7-50W MR16 830 60D	7,00	50	630	90	Yes	800	60	80	3000	10	25,000	A+	MLVGU535083060	17,50 €
D 7-50W MR16 840 60D	7,00	50	660	94	Yes	850	60	80	4000	10	25,000	A+	MLVGU535084060	17,50 €





# CorePro LED spot MV

## Il nuovo classico tra gli spot

Le lampade spot CorePro LED, ora realizzate in vetro, hanno un design elegante apprezzato per l'aspetto conosciuto, sia con la lampada accesa che spenta. Sono la soluzione ideale per sostituire le lampade alogene in applicazioni di fascia alta, ad esempio nei ristoranti, negli hotel o nelle residenze private. Gli spot in vetro con ottica singola offrono

un fascio perfetto, un'emissione luminosa di alta qualità e una buona resa cromatica con indice CRI pari a 80.

- Ottiche singole
- Aspetto familiare sia con lampada accesa che spenta



GU10

## CorePro LED spot MV



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore			
<b>1</b> D 4-35W GU10 827 36D	4,00	35	250	63	Yes	540	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU103583036D	7,50 €
D 4-35W GU10 830 36D	4,00	35	260	65	Yes	540	36	80	3000	10	15,000	A+	CLAGU103582736D	7,50 €
D 4-35W GU10 840 36D	4,00	35	270	68	Yes	540	36	80	4000	10	15,000	A+	CLAGU103584036D	7,50 €
D 5-50W GU10 827 36D	5,00	50	350	70	Yes	710	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU105082736D	8,50 €
D 5-50W GU10 830 36D	5,00	50	365	73	Yes	710	36	80	3000	10	15,000	A+	CLAGU105083036D	8,50 €
D 5-50W GU10 840 36D	5,00	50	380	76	Yes	710	36	80	4000	10	15,000	A+	CLAGU105084036D	8,50 €
ND 3.1-25W GU10 827 36D	3,10	25	215	69	No	470	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU102582736	5,00 €
ND 3.1-25W GU10 830 36D	3,10	25	225	73	No	490	36	80	3000	10	15,000	A++	CLAGU102583036	5,00 €
ND 3.1-25W GU10 840 36D	3,10	25	230	74	No	500	36	80	4000	10	15,000	A++	CLAGU102584036	5,00 €
ND 3.5-35W GU10 827 36D	3,50	35	255	73	No	545	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU103582736	5,80 €
ND 3.5-35W GU10 830 36D	3,50	35	265	76	No	565	36	80	3000	10	15,000	A++	CLAGU103583036	5,80 €
ND 3.5-35W GU10 840 36D	3,50	35	275	79	No	590	36	80	4000	10	15,000	A++	CLAGU103584036	5,80 €
ND 4.6-50W GU10 827 36D	4,60	50	355	77	No	700	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU105082736	6,50 €
ND 4.6-50W GU10 830 36D	4,60	50	370	80	No	740	36	80	3000	10	15,000	A+	CLAGU105083036	6,50 €
ND 4.6-50W GU10 840 36D	4,60	50	390	85	No	770	36	80	4000	10	15,000	A++	CLAGU105084036	6,50 €
ND 4.6-50W GU10 865 36D	4,60	50	390	85	No	770	36	80	6500	10	15,000	A++	CLAGU105086536	6,50 €
ND 6.5-65W GU10 830 36D	5,00	65	460	92	No	800	36	80	3000	10	15,000	A++	CLAGU106583036	7,20 €
ND 6.5-65W GU10 840 36D	5,00	65	485	97	No	800	36	80	4000	10	15,000	A++	CLAGU106584036	7,20 €
<b>2</b> ND 550lm GU10 830 120D	5,00	/	550	110	No	/	120	80	3000	10	15,000	A+	CLAGU1070830120	7,80 €
ND 550lm GU10 840 120D	5,00	/	550	110	No	/	120	80	4000	10	15,000	A+	CLAGU1070840120	7,80 €
ND 550lm GU10 865 120D	5,00	/	550	110	No	/	120	80	6500	10	15,000	A+	CLAGU1070865120	7,80 €

# CorePro LED spot LV MR16 e MR11

CorePro LED spot è la soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una luce calda simile a quella delle lampade alogene. Queste lampade sono compatibili con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e sono progettate come alternativa per il retrofit degli spot alogeni o a incandescenza.

- Facilità di retrofit
- Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda
- Alto risparmio energetico
- Bassa generazione di calore
- Progettazione migliorata della copertura della lente
- Qualità Philips a un prezzo competitivo



GU5.3

## CorePro LED spot LV MR16 / MR11



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore			
<b>CorePro LEDspot LV</b>														
1 ND 3-20 W MR16 827 36D	3	20	230	77	No	600	36	80	2700	10	15,000	A++	CLAGU532082736	€ 6,95
2 ND 5-35 W MR16 827 36D	5	35	345	69	No	650	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU533582736	€ 10,00
ND 5-35 W MR16 840 36D	5	35	390	78	No	650	36	80	4000	10	15,000	A+	CLAGU533584036	€ 10,00
3 ND 8-50 W MR16 827 36D	8	50	621	78	No	1100	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU535082736	€ 14,00
ND 8-50 W MR16 830 36D	8	50	621	78	No	1100	36	80	3000	10	15,000	A+	CLAGU535083036	€ 14,00
ND 8-50 W MR16 840 36D	8	50	630	79	No	1100	36	80	4000	10	15,000	A+	CLAGU535084036	€ 14,00
4 ND 2,6-20 W 827 MR11 36D	2,6	20	190	73	No	400	36	80	2700	12	50,000	A+	COREGU42036	€ 9,50



Consultare il sito [www.philips.it/corepro](http://www.philips.it/corepro) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade CorePro LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

# CorePro LED Riflettori spot

La lampada spot CorePro LED R è la soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una luce calda simile a quella delle lampade alogene.

- Facilità di retrofit
- Lunga durata di vita
- Alto risparmio energetico
- Bassa generazione di calore



## CorePro LED spot MV Reflector



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso		Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore			
1 D 5-60W 827 R50 36D	5,00	60	320	64		735	36	80	2700	6	15000	A+	CORER506082736D	9,20 €
2 ND 1.7-25W 827 R50 36D	1,70	25	135	79	No	310	36	80	2700	6	15000	A++	CORER502582736	7,90 €
ND 2.9-40W 827 R50 36D	2,90	40	230	79	No	530	36	80	2700	6	15000	A++	CORER504082736	8,80 €
3 ND 2.7-40W 827 R63 36D	2,70	40	210	78	No	450	36	80	2700	6	15000	A++	CORER634082736	9,20 €
4 ND 3.7-60W 827 R80 40D	3,70	60	370	100	No	850	40	80	2700		15000	A++	CORER806082740	9,00 €



Consultare il sito [www.philips.it/corepro](http://www.philips.it/corepro) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade CorePro LED e sulla compatibilità dei trasformatori.





# Lampade Speciali

## CorePro LEDcapsule

La nostra lampada LEDcapsule offre una luce vivida e brillante simile a quella alogena. È particolarmente adatta alle applicazioni di illuminazione mirata e decorativa.

- Lunga durata di vita
- Luce priva di raggi UV e IR per minore calore e maggiore protezione
- Ideale per l'illuminazione di oggetti sensibili al calore
- Esclusivo effetto brillante



### CorePro LED capsule LV / MV



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
<b>CorePro LEDcapsule LV</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>			<b>K</b>		<b>Ore</b>					
3 D 2-20W G4 827	2,00	20	200,00	100	Yes	n.a.	n.a.	80	2700	12	15,000	A++	COREG420827D	8,70 €
1 ND 1.2-10W G4 830	1,20	10	105,00	88	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15,000	A++	COREG410830	4,50 €
1 ND 1.2-10W G4 827	1,20	10	120,00	100	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15,000	A++	COREG410827	4,50 €
2 ND 2-20W G4 827	2,00	20	200,00	100	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15,000	A++	COREG420830	6,50 €
2 ND 2-20W G4 830	2,00	20	200,00	100	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15,000	A++	COREG420827	6,50 €
<b>CorePro LEDcapsule MV</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>			<b>K</b>		<b>Ore</b>					
4 D 2.3-25W G9 827	2,30	25	215,00	93	Yes	n.a.	n.a.	80	2700	12	15,000	A++	COREG925827D	8,70 €
5 ND 1.9-25W G9 827	1,90	25	204,00	107	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15,000	A++	COREG925827	6,50 €
ND 1.9-25W G9 830	1,90	25	210,00	111	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15,000	A++	COREG925830	6,50 €
6 ND 2.8-35W G9 827	2,80	35	315,00	113	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15,000	A++	COREG935827	8,00 €
ND 2.8-35W G9 830	2,80	35	315,00	113	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15,000	A++	COREG935830	8,00 €





## CorePro R7S linear R7S

I prodotti LEDspecialty emanano una luce di elevata qualità e si presentano come il vero sostituto delle lampade alogene (G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per l'illuminazione da scrivania, in hotel e nei ristoranti, ideali per applicazioni decorative e di ambiente. I prodotti LED garantiscono enormi risparmi energetici e riducono i costi di manutenzione senza compromettere la qualità della luce.

- Luce bianca
- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione
- Ampia compatibilità con i trasformatori

### CorePro LED linear R7S



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W		°		K		Ore			
<b>CorePro LED linear R7S</b>													
<b>1</b> ND 6.5-60W R7S 118mm 830	7	60	806	124	No	n.a.	80	3000	10	20,000	A++	CORER7S60830	13,99 €
<b>2</b> D 14-100W R7S 118mm 830	14	100	1600	114	Yes	n.a.	80	3000	10	15,000	A+	CORER7S100830D	23,00 €
D 14-100W R7S 118mm 840	14	100	1800	129	Yes	n.a.	80	4000	10	15,000	A++	CORER7S100840D	23,00 €
<b>4</b> D 14-120W R7S 118mm 830	14	120	2000	143	Yes	n.a.	80	3000	10	15,000	A++	CORER7S120830D	27,00 €
D 14-120W R7S 118mm 840	14	120	2000	143	Yes	n.a.	80	4000	10	15,000	A++	CORER7S120840D	27,00 €
<b>3</b> ND 7.5-60W R7S 78mm 830	8	60	950	127	No	n.a.	80	3000	10	15,000	A++	CORER7S60830C	18,00 €
ND 7.5-60W R7S 78mm 840	8	60	1000	133	No	n.a.	80	4000	10	15,000	A++	CORER7S60840C	18,00 €



# Lampade **goccia**

## MASTER LED

La gamma di lampade a goccia MASTER LED offre un effetto di luce calda regolabile ideale per creare un'atmosfera intima e accogliente, rappresentando quindi una soluzione perfetta per le applicazioni di illuminazione generale. Con la funzionalità DimTone, la luce diventa più calda durante la regolazione del flusso, effetto particolarmente adatto alle applicazioni in hotel, ristoranti e bar.

- DimTone: quanto più viene attenuata la luce, tanto più calda diventa
- Regolazione del flusso con performance elevate
- La durata di vita più lunga
- Luce di alta qualità
- Massimo risparmio energetico

### MASTER LEDbulb smerigliata – Dimtone



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W		°		K		Ore			
<b>1</b> MASTER LEDbulb													
DT 11-75W A67 E27 827 FR	11	75	1055	96	Yes	A67	80	2200-2700	6	25000	A+	ML75827	27,00 €
DT 15-100W A67 E27 827 FR	15	100	1521	101	Yes	A67	80	2200-2700	6	25000	A+	ML100827	31,50 €
<b>2</b> DT 5.5-40W E27 927 FR	5.5	40	470	85	Yes	A60S	90	2200-2700	10	25000	A+	ML40927DT	10,80 €
DT 9-60W E27 927 FR	9	60	806	90	Yes	A60S+	90	2200-2700	10	25000	A+	ML60927DT	12,51 €

## MASTER LEDbulb trasparente – Dimtone



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
MASTER LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 DT 6-40W E27 A60 CL	6	40	470	78	Yes	A60	80	2200-2700	10	25000	A+	ML40827CL	10,80 €
2 DT 8.5-60W E27 A60 CL	8.5	60	806	95	Yes	A60	80	2200-2700	10	25000	A+	ML60827CL	12,51 €

## MASTER LEDbulb classic filament – Dimtone



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
MASTER LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 DT 5.5-40W A60 E27 CL	5.5	40	470	85	Yes	A60	80	2200-2700	10	15000	A+	PHILED40DT	12,50 €
2 DT 8-60W A60 E27 CL	8	60	806	101	Yes	A60	80	2200-2700	10	15000	A+	PHILED60DT	14,50 €
DT 8-60W ST64 E27 CL	8	60	806	101	Yes	ST64	80	2200-2700	10	15000	A+	PHILEDST6460DT	19,00 €



Consultare il sito [www.philips.it/masterledlamps](http://www.philips.it/masterledlamps) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.



# Classic LED

## Classic LEDbulb smerigliata – Dim 40/100 W



E27



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CLA LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 D 5.5-40W A60 E27 827 CL	5.5	40	470	85	Yes	A60	80	2700	10	15000	A+	PHILED40D	10,50
2 D 8-60W A60 E27 827 CL	8	60	806	101	Yes	A60	80	2700	10	15000	A+	PHILED60D	11,85
3 D 7-60W ST64 E27 827 CL	7	60	806	115	Yes	ST64	80	2700	6	15000	A++	PHILEDST6460DT	19,00
4 D 7-60W G93 E27 827 CL	7	60	806	115	Yes	G93	80	2700	6	15000	A++	PHILEDGL60D	16,50

## Classic LEDbulb trasparente – Non Dim 40/68/75 W



E27



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CLA LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 ND 4-40W A60 E27 827 CL	4	40	470	118	No	A60	80	2700	10	15000	A++	PHILED40	8,50 €
2 ND 4-40W A60 E27 840 CL	4	40	540	135	No	A60	80	4000	10	15000	A++	PHILED40840	8,50 €
ND 4-40W A60 E27 865 CL	4	40	540	135	No	A60	80	6500	10	15000	A++	PHILED40865	8,50 €
3 ND 7-60W A60 E27 827 CL	7	60	806	115	No	A60	80	2700	10	15000	A++	PHILED60	9,85 €
ND 7-60W A60 E27 840 CL	7	60	850	121	No	A60	80	4000	10	15000	A++	PHILED60840	9,85 €
ND 7-60W A60 E27 865 CL	7	60	850	121	No	A60	80	6500	10	15000	A++	PHILED60865	9,85 €
4 ND 7-60W E27 WW G93 CL	7	60	806	115	No	G93	80	2700	6	15000	A++	PHILEDGL60	16,50 €
5 ND 4-40W ST64 E27 827 CL	4	40	470	118	No	ST64	80	2700	10	15000	A++	PHILEDST6440	11,50 €
6 ND 7-60W E27 WW ST64 CL	7	60	806	115	No	ST64	80	2700	10	15000	A++	PHILEDST6460	12,50 €



Consultare il sito [www.philips.it/ledclassic](http://www.philips.it/ledclassic) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade Classic LED e sulla compatibilità dei trasformatori.



## Classic LEDbulb filament – Non Dim 75/100 W



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
<b>1</b> ND 8-75W E27 WW A60 CL	8	75	1055	132	No	A60	80	2700	10	15,000	A++	PHILED75	14,50 €
ND 8-75W E27 CW A60 CL	8	75	1055	132	No	A60	80	4000	10	15,000	A++	PHILED75840	14,50 €
ND 8-75W A60 E27 865 CL	8	75	1055	132	No	A60	80	6500	10	15,000	A++	PHILED75865	14,50 €
<b>2</b> ND 11-100W E27 WW A67 CL	11	100	1521	138	No	A67	80	2700	10	15,000	A++	PHILED100	21,00 €
ND 11-100W E27 CW A67 CL	11	100	1521	138	No	A67	80	4000	10	15,000	A++	PHILED100840	21,00 €
ND 10-100W A67 E27 865 CL	10	100	1521	152	No	A67	80	6500	10	15,000	A++	PHILED100865	21,00 €
<b>3</b> ND 5-40 W E27 WW A60 FR	5	40	470	94	NO	A60	80	2700	10	15,000	A+	INCALED40	3,33 €
ND 5-40 W E27 CW A60 FR	5	40	470	94	NO	A60	80	4000	10	15,000	A+	INCALED40840	3,33 €
ND 5-40 W E27 CDL A60 FR	5	40	470	94	NO	A60	80	6500	10	15,000	A+	INCALED40865	3,33 €
ND 7-60 W E27 WW A60 FR	7	60	806	115	NO	A60	80	2700	10	15,000	A++	INCALED60	4,00 €
ND 7-60 W E27 CW A60 FR	7	60	806	115	NO	A60	80	4000	10	15,000	A++	INCALED60840	4,00 €
ND 7-60 W E27 CDL A60 FR	7	60	806	115	NO	A60	80	6500	10	15,000	A++	INCALED60865	4,00 €
ND 8.5-75 W E27 WW A60 FR	8.5	75	1055	124	NO	A60	80	2700	10	15,000	A++	INCALED75	5,13 €
ND 8.5-75 W E27 CW A60 FR	8.5	75	1055	124	NO	A60	80	4000	10	15,000	A++	INCALED75840	5,13 €
ND 8.5-75 W E27 CDL A60 FR	8.5	75	1055	124	NO	A60	80	6500	10	15,000	A++	INCALED75865	5,13 €
ND 11.5-100 W E27 WW A67 FR	11.5	100	1521	132	NO	A67	80	2700	10	15,000	A++	INCALED100	8,00 €
ND 11.5-100 W E27 CW A67 FR	11.5	100	1521	132	NO	A67	80	4000	10	15,000	A++	INCALED100840	8,00 €
ND 11.5-100 W E27 CDL A67 FR	11.5	100	1521	132	NO	A67	80	6500	10	15,000	A++	INCALED100865	8,00 €



## Classic LED bulbs CrownMirror&Sensor



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso output	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
<b>1</b> LED classic CM 48W A60 E27 WW	7.5	48	610	81	SI	A60	80	2700	4	15000	A+	LEDFIL48CM	7,37 €
<b>2</b> LED D2D 60W A60 E27 WW FR	7.5	60	806	108	NO	A60	80	2700	4	25000	A+	LEDSSENS60WW	14,99 €
LED D2D 60W A60 E27 CW FR	6.5	60	806	108	NO	A60	80	4000	6	25000	A+	LEDSSENS60CW	14,99 €



# CorePro LED

## La soluzione a goccia conveniente nel prezzo

La lampada a goccia CorePro LED è compatibile con gli apparecchi esistenti con attacco E27 ed è progettata come alternativa per il retrofit delle lampadine a incandescenza. Queste lampade offrono enormi risparmi energetici e riducono al minimo i costi di manutenzione. La lampada a goccia CorePro LED è il prodotto ideale per impianti di

illuminazione base. Emana una bella luce e assicura le prestazioni affidabili che ci si aspetta dai prodotti LED a un prezzo conveniente.

- Grazie a un design sobrio ed elegante, questa lampada a goccia è la sostituta ideale delle lampade a incandescenza opache.
- Fino all'80% di risparmio energetico
- Minori costi di manutenzione

## CorePro LEDbulb smerigliata – Dim 40/100 W



E27



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma Lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
<b>1</b> D 5.5-40W A60 E27 827	5.5	40	470	85	Yes	A60S	80	2700	10	15,000	A+	CORE40827D	7,65 €
D 8.5-60W A60 E27 827	8.5	60	806	95	Yes	A60S+	80	2700	10	15,000	A+	CORE60827D	7,82 €
<b>2</b> D 11-75W A60 E27 827	11	75	1055	96	Yes	A60M	80	2700	10	15,000	A+	CORE75827D	9,35 €
<b>3</b> D 13.5-100W A67 E27 827	13.5	100	1521	113	Yes	A67	80	2700	10	15,000	A+	CORE100827D	13,60 €



## CorePro LED bulb&stick smerigliata – Non Dim 40/68/75 W



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CorePro LED bulb	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 ND 5-40W A60 E27 830	5	40	470	94	No	A60S	80	3000	10	15,000	A+	CORE40830	7,65 €
2 ND 5-40W A60 E27 840	5	40	470	94	No	A60S	80	4000	10	15,000	A+	CORE40840	7,65 €
3 ND 5-40W A60 E27 865	5	40	470	94	No	A60S	80	6500	10	15,000	A+	CORE40865	7,65 €
CorePro LED bulb (Stick)	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
4 ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5	68	950	100	No	Stick	80	3000	10	15,000	A+	CORESTICK68830	5,00 €
ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5	75	1050	111	No	Stick	80	4000	10	15,000	A+	CORESTICK75840	5,00 €

## CorePro LEDbulb smerigliata – Non Dim 60/75/100 W



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CorePro LED bulb	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 ND 7.5-60W A60 E27 830	7.5	60	806	107	No	A60S	80	3000	10	15,000	A+	CORE60830	7,82 €
ND 7.5-60W A60 E27 840	7.5	60	806	107	No	A60S	80	4000	10	15,000	A+	CORE60840	7,82 €
ND 7.5-60W A60 E27 865	7.5	60	806	107	No	A60S	80	6500	10	15,000	A+	CORE60865	7,82 €
3 ND 10.5-75W A60 E27 830	10.5	75	1055	100	No	A60M	80	3000	10	15,000	A+	CORE75830	9,35 €
2 ND 10-75W A60 E27 840	10	75	1055	106	No	A60M	80	4000	10	15,000	A+	CORE75840	9,35 €
3 ND 10-75W A60 E27 865	10	75	1055	106	No	A60M	80	6500	10	15,000	A+	CORE75865	9,35 €
ND 13-100W A60 E27 830	13	100	1521	117	No	A60M	80	3000	10	15,000	A+	CORE100830	13,60 €
ND 12.5-100W A60 E27 840	12.5	100	1521	122	No	A60M	80	4000	10	15,000	A+	CORE100840	13,60 €
ND 12.5-100W A60 E27 865	12.5	100	1521	122	No	A60M	80	6500	10	15,000	A+	CORE100865	13,60 €



Consultare il sito [www.philips.it/corepro](http://www.philips.it/corepro) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade CorePro LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

## CorePro LEDbulb smerigliata – Non Dim 120/150 W



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Emissione luminosa	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
<b>1</b> ND 18.5-120W E27 827 A67	18,5	120	2000	108	No	A67	80	2700	10	15000	A+	CORE120	20,00 €
ND 18-120W E27 840 A67	18	120	2000	111	No	A67	80	4000	10	15000	A+	CORE120840	20,00 €
ND 18-120W A67 865 E27	18	120	2000	111	No	A67	80	6500	10	15000	A+	CORE120865	20,00 €
<b>2</b> ND 19.5-150W A67E27 827	20	150	2500	128	No	A67	80	2700	6	15,000	A++	CORE150	28,00 €
ND 17.5-150W A67E27 840	18	150	2500	143	No	A67	80	4000	6	15,000	A++	CORE150840	20,00 €
ND 17.5-150W A67E27 865	18	150	2500	143	No	A67	80	6500	6	15,000	A++	CORE150865	20,00 €

## CorePro LEDbulb globe/T25 – Non Dim



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Emissione luminosa	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
<b>1</b> ND 9.5-60W G93 E27 827	9,5	60	806	84,8	NO	G93	80	2700	6	15,000	A+	LEDGL10G93	€ 11,00
ND 9.5-100W G93 E27 827	15	100	1521	101,4	NO	G93	80	2700	6	15,000	A+	LEDGL100SM	€ 15,00
ND 18-120W G120 E27 827	18	120	1055	58,6	NO	G120	80	2700	6	15,000	A+	LEDGL120SM	€ 16,70
<b>2</b> ND 1.7-15W T25 E14 827	1,7	15	136	80	NO	T25	80	2700	10	15,000	A++	LEDT25SM15	€ 6,20
ND 60W G93 E27 CDL	8,5	60	806	94,8	NO	G93	80	6500	6	1500	A+	LEDGL60CDL	€ 11,00
ND 75W G120 E27 CDL	10,5	75	1055	100,4	NO	G120	80	6500	6	1500	A+	LEDGL75CDL	€ 13,00
ND 100W G93 E27 CDL	13,5	100	1521	112,6	NO	G93	80	6500	6	1500	A+	LEDGL100CDL	€ 15,00



Consultare il sito [www.philips.it/corepro](http://www.philips.it/corepro) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade CorePro LED e sulla compatibilità con i trasformatori.

# Deco LED

La nuova collezione di lampade Deco trasforma la tua casa con un mix perfetto di luce bianca (calda) e un'esperienza di illuminazione minimalista. Le lampade Deco possono vantare una durata eccezionale e un risparmio energetico fino al 90%. Inoltre raggiungendo la luminosità massima subito


dopo l'accensione ed essendo prive di sfarfallio, sarà possibile godere di una luce morbida e uniformemente distribuita senza rinunciare a un'atmosfera trendy, affascinante e accogliente per i propri spazi.



E27

E14

## Deco LED bulbs collection



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	2.3	14	125	54	No	B35	80	2000	10	15000	A+	PHILEDCAN14E14G	11,50 €
1 D 5-35W E14 GOLD B35 CL	5	35	410	82	Yes	B35	80	2500	10	15000	A+	PHILEDCAN35E14G	9,00 €
2 D 5-35W E14 GOLD BA35 CL	5	35	410	82	Yes	BA35	80	2500	10	15000	A+	PHILEDVEN35E14G	9,00 €
3 D 5-35W E14 GOLD P45 CL	5	35	410	82	Yes	P45	80	2500	10	15000	A+	PHILEDLUS35E14G	9,00 €
4 D 5-35W E27 GOLD P45 CL	5	35	410	82	Yes	P45	80	2500	10	15000	A+	PHILEDLUS35G	9,00 €

# Deco Vintage LED

Soluzione perfetta per sostituire le lampade tradizionali, la nuova collezione di lampade Deco Vintage offre una luce bianca (calda) a basso consumo energetico e di lunga durata. Risparmio energetico fino al 90% che permette di ridurre il numero di sostituzioni. La luce delicata, uniforme e ben distribuita nello spazio crea un'atmosfera

perfetta per socializzare e rilassarsi. Grazie all'assenza di sfarfallio e alla luminosità massima subito dopo l'accensione è possibile godere fin dal primo istante di un'illuminazione soft e uniformemente distribuita unita al fascino nostalgico di un'atmosfera dal tocco retrò.



E27

## Deco Vintage LED bulbs collection



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
	W	W	lm	lm/W				K		Ore			€
<b>1 Spiral Gold ND</b>													
SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL	2.3	14	125	54	No	A60	80	2000	10	15,000	A+	PHILED14G	14,50 €
SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	5	25	250	50	No	G93	80	2000	6	15,000	A	PHILEDG9325G	25,00 €
SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL	5	25	250	50	No	ST64	80	2000	10	15,000	A	PHILEDST6425G	22,00 €
<b>2 Giant Gold ND</b>													
ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD <b>NUOVO</b>	5	25	300	60	No	PS160	80	2000	2	15,000	A	PHILEDA16025G	50,00 €
ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD <b>NUOVO</b>	5	25	300	60	No	G200	80	2000	2	15,000	A	PHILEDG20025G	50,00 €
<b>Gold Dim</b>													
<b>3 D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD</b>	7.5	48	610	81	Yes	A60	80	2000	10	15,000	A+	PHILED48GD	16,50 €
<b>4 D 7-50W G120 E27 820 GOLD</b>	7	50	630	90	Yes	G120	80	2000	6	15,000	A+	PHILEDGL50GD	17,50 €
<b>5 D 7-50W ST64 E27 820 GOLD</b>	7	50	630	90	Yes	ST64	80	2000	6	15,000	A+	PHILEDST6450GD	17,50 €
D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	7	55	720	103	Yes	ST64	80	2500	6	15,000	A+	PHILEDST6455GD	17,50 €

# Lampade SceneSwitch

## SceneSwitch



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso output	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
SceneSwitch	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 SSW 60W A60 E27 WW FR	8,5	60	806	94,8	NO	A60	80	2700/2500/2200	4	15,000	A+	LEDSS603STEP	€14,00
SSW 60W A60 E27 WW-CW FR	9,5	100	806	84,8	NO	A60	80	2700/4000	4	15,000	A+	LEDSS602STEP	€10,50
2 SSW 40W B38 E14 WW CL	5,5	40	470	85,4	NO	B38	80	2700/2500/2200	4	15,000	A+	LEDSSOL40	€12,00
3 SSW 50W GU10 WW 36D	5	50	345	69	NO	GU10	80	2700/2500/2200	6	15,000	A+	LEDSSSTWIST50	€11,00



Consultare il sito [www.philips.it/sceneswitch](http://www.philips.it/sceneswitch) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade SceneSwitch e sulla compatibilità con i trasformatori.

Philips LED SceneSwitch

## Una lampada, tre scenari luminosi

Funziona con l'interruttore che hai già a casa

Da una luce intensa e brillante  
 ↓  
 Alla luce naturale  
 ↓  
 A una luce soffusa, calda e accogliente

innovation you

La luce giusta è tutto

[http://www.philips.it/c-m-li/scegli-una-lampadina/topic\\_pages/sceneswitch.html](http://www.philips.it/c-m-li/scegli-una-lampadina/topic_pages/sceneswitch.html)



**PHILIPS**









# Lampade sfera e oliva

## MASTER LED

Grazie al nuovo design rivoluzionario delle lenti, queste lampade **MASTER LED** producono una luce più bella e brillante. Il colore avorio si abbina perfettamente agli apparecchi d'illuminazione esistenti.

- DimTone: quanto più viene attenuata la luce, tanto più calda diventa
- Esclusivo design accattivante delle lenti
- Enormi risparmi energetici

### MASTER LED candles & lusters – DimTone - trasparenti



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
MASTER LEDcandles&lusters	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 DT 4-25W E14 B38 CL	4	25	250	63	Yes	B38	80	2200-2700	10	25,000	A+	MLCAN25827E14	8,10 €
2 DT 4-25W E14 BA38 CL	4	25	250	63	Yes	BA38	80	2200-2700	10	25,000	A+	MLVEN25827E14	8,10 €
3 DT 4-25W E14 P48 CL	4	25	250	63	Yes	P48	80	2200-2700	10	25,000	A+	MLLUS25827E14	8,10 €
4 DT 4-25W E27 P48 CL	4	25	250	63	Yes	P48	80	2200-2700	10	25,000	A+	MLLUS25827	8,10 €
1 DT 6-40W E14 B38 CL	6	40	470	78	Yes	B38	80	2200-2700	10	25,000	A+	MLCAN40827E14	9,45 €
2 DT 6-40W E14 BA38 CL	6	40	470	78	Yes	BA38	80	2200-2700	10	25,000	A+	MLVEN40827E14	9,45 €
3 DT 6-40W E14 P48 CL	6	40	470	78	Yes	P48	80	2200-2700	10	25,000	A+	MLLUS40827E14	9,45 €
4 DT 6-40W E27 P48 CL	6	40	470	78	Yes	P48	80	2200-2700	10	25,000	A+	MLLUS40827	9,45 €
1 DT 8-60W B40 E14 827 CL	8	60	806	101	Yes	B40	80	2200-2700	10	25,000	A+	MLCAN60827E14	12,50 €
5 DT 8-60W P50 E14 827 CL	8	60	806	101	Yes	P50	80	2200-2700	10	25,000	A+	MLLUS60827E14	12,50 €

# Classic LED

## Classic filament candles & lusters – Dim – trasparenti



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CLA LEDcandles&lusters	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 D 2.7-25W B35 E14 827 CL	2.7	25	250	93	Yes	B35	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDCAN25E14D	7,70 €
2 D 2.7-25W P45 E14 827 CL	2.7	25	250	93	Yes	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS25E14D	7,70 €
3 D 2.7-25W P45 E27 827 CL	2.7	25	250	93	Yes	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS25D	7,70 €
4 D 5-40W B35 E14 827 CL	5	40	470	94	Yes	B35	80	2700	10	15,000	A+	PHILEDCAN40E14D	7,70 €
5 D 5-40W BA35 E14 827 CL	5	40	470	94	Yes	BA35	80	2700	10	15,000	A+	PHILEDVEN40E14D	8,70 €
6 D 5-40W P45 E14 827 CL	5	40	470	94	Yes	P45	80	2700	10	15,000	A+	PHILEDLUS40E14D	8,70 €
7 D 5-40W P45 E27 827 CL	5	40	470	94	Yes	P45	80	2700	10	15,000	A+	PHILEDLUS40D	8,70 €



## Classic filament candles and lusters – Non Dim – trasparenti



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CLA LEDcandles&lusters	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 ND 2-25W B35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	B35	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDCAN25E14	6,70
2 ND 2-25W BA35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	BA35	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDVEN25E14	6,70
3 ND 2-25W P45 E27 827 CL	2	25	250	125	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS25	6,70
4 ND 2-25W P45 E14 827 CL	2	25	250	125	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS25E14	6,70
5 ND 2-25W ST35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	ST35	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDTOR25E14	6,70
6 ND 4-40W B35 E14 827 CL	4	40	470	118	No	BA35	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDCAN40E14	7,70
7 ND 4-40W P45 E14 827 CL	4	40	470	118	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS40E14	7,70
8 ND 4-40W P45 E27 827 CL	4	40	470	118	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS40	7,70



# Classic LED a vetro smerigliate

## Aspetto classico

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LED smerigliate producono una piacevole luce bianca calda decorativa con un risparmio energetico di circa il 90%. Le forme familiari delle lampadine Classic LED smerigliate sono la soluzione ideale per i supporti esistenti.

- Circa il 90% di risparmio energetico
- Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione
- Sostituzione semplice delle lampade tradizionali classiche



## Classic candles & lusters – Non Dim – a vetro smerigliate



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CLA LEDcandles&lusters	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 ND 2.2-25W B35 E14 FR	2.2	25	250	114	No	B35	80	2700	10	15,000	A++	INCACAN25	4,50 €
2 ND 2.2-25W BA35 E14 FR	2.2	25	250	114	No	BA35	80	2700	10	15,000	A++	INCAVEN25	4,50 €
3 ND 2.2-25W P45 E14 FR	2.2	25	250	114	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	INCALUS25E14	4,90 €
4 ND 2.2-25W P45 E27 FR	2.2	25	250	114	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	INCALUS25	4,50 €
1 ND 4.3-40W B35 E14 FR	4.3	40	470	109	No	B35	80	2700	10	15,000	A++	INCACAN40	4,90 €
3 ND 4.3-40W P45 E14 FR	4.3	40	470	109	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	INCALUS40E14	4,90 €
4 ND 4.3-40W P45 E27 FR	4.3	40	470	109	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	INCALUS40	4,90 €





# CorePro LED

La lampada CorePro LED è progettata per il retrofit delle lampade a incandescenza.

- Non dimmerabile
- Trasparente e smerigliata
- Enormi risparmi energetici



## CorePro candles & lusters – Non Dim – smerigliate



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CorePro LEDcandles&lusters	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 ND 4-25W E14 827 B35 FR	4	25	250	63	No	B35	80	2700	10	15,000	A+	CORECAN25	5,00 €
ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	3.5	25	290	83	No	B35	80	4000	10	15,000	A+	CORECAN25840	5,00 €
2 ND 4-25W E14 827 P45 FR	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS25E14	5,00 €
3 ND 4-25W E27 827 P45 FR	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS25	5,00 €
ND 3.5-25W E27 840 P45 FR	3.5	25	290	83	No	P45	80	4000	10	15,000	A+	CORELUS25840	5,00 €
1 ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	5.5	40	470	85	No	B35	80	2700	10	15,000	A+	CORECAN40	6,75 €
ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	5.5	40	520	95	No	B35	80	4000	10	15,000	A+	CORECAN40840	6,75 €
ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	5.5	40	520	95	No	B35	80	6500	10	15,000	A+	CORECAN40865	6,75 €
2 ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	5.5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS40E14	6,75 €
ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	5.5	40	520	95	No	P45	80	4000	10	15,000	A+	CORELUS40840	6,75 €
ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	5.5	40	520	95	No	P45	80	6500	10	15,000	A+	CORELUS40865	6,75 €
3 ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	5.5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS40	6,75 €
1 ND 7-60W E14 827 B38 FR	7	60	806	115	No	B38	80	2700	10	15,000	A++	CORECAN60	9,50 €
ND 7-60W E14 840 B38 FR	7	60	830	119	No	B38	80	4000	10	15,000	A++	CORECAN60840	9,50 €
ND 7-60W E14 865 B38 FR	7	60	830	119	No	B38	80	6500	10	15,000	A++	CORECAN60865	9,50 €
2 ND 7-60W E14 827 P48 FR	7	60	806	115	No	P48	80	2700	10	15,000	A++	CORELUS60E14	9,50 €
ND 7-60W E14 840 P48 FR	7	60	830	119	No	P48	80	4000	10	15,000	A++	CORELUS60840E14	9,50 €
ND 7-60W E14 865 P48 FR	7	60	830	119	No	P48	80	6500	10	15,000	A++	CORELUS60865E14	9,50 €
3 ND 7-60W E27 827 P48 FR	7	60	806	115	No	P48	80	2700	10	15,000	A++	CORELUS60	9,50 €
ND 7-60W E27 840 P48 FR	7	60	830	119	No	P48	80	4000	10	15,000	A++	CORELUS60840	9,50 €

# CorePro LED

CorePro candles & lusters – Non Dim – trasparenti



E14

E27



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo
CorePro LEDcandles&lusters	W	W	lm	lm/W				K		Ore			
1 ND 4-25W E14 827 B35 CL	4	25	250	63	No	B35	80	2700	10	15,000	A+	CORECAN25E14C	5,00 €
3 ND 4-25W E27 827 P45 CL	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS25C	5,00 €
1 ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	5.5	40	470	85	No	B35	80	2700	10	15,000	A+	CORECAN40E14C	6,75 €
1 ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	5.5	40	520	95	No	B35	80	4000	10	15,000	A+	CORECAN40840C	6,75 €
2 ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	5.5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS40E14C	6,75 €
3 ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	5.5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS40C	6,75 €
2 ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	5.5	40	520	95	No	P45	80	4000	10	15,000	A+	CORELUS40840C	6,75 €



Consultare il sito [www.philips.it/corepro](http://www.philips.it/corepro) per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade CorePro LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

# Sostituzione HID

## TrueForce Urban

Le lampade LED TrueForce rappresentano una soluzione rapida e semplice per sostituire le lampade HID garantendo inoltre un tempo di ammortamento ridotto. Oltre ad assicurare tutti i vantaggi della tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata garantiscono un ridotto investimento iniziale e risparmi immediati. Scegliendo la dimensione corretta e la distribuzione della luce desiderata sarà possibile installare facilmente le lampade TrueForce nei

sistemi esistenti migliorando la qualità dell'illuminazione senza dover cambiare i supporti o compromettere l'effetto di luce.

- Elevata efficienza energetica
- Lunga durata (50.000 ore)
- Dimensioni e distribuzione della luce perfette per la sostituzione diretta
- Disponibile in 2 CCT: 3000K, 4000K
- Leggera
- Protezione da sovratensione fino a 6 KV

## TrueForce POST-TOP



E27



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	Tensione	Input Current	CRI	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	Confezione
	W	W	lm				(Solo UE)			
TForce LED HPL										
ND 46-33W E27 730 CL	33	125	4600	220-240V	165	70	A++	LEDHPL125730CL	142,00 €	6
ND 42-33W E27 730 FR	33	125	4200	220-240V	165	70	A++	LEDHPL125730	142,00 €	6
ND 48-33W E27 740 CL	33	125	4800	220-240V	165	70	A++	LEDHPL125740CL	142,00 €	6
ND 44-33W E27 740 FR	33	125	4400	220-240V	165	70	A++	LEDHPL125740	142,00 €	6
ND 31-25W E27 730 CL	25	80	3100	220-240V	135	70	A++	LEDHPL80730CL	135,00 €	6
ND 28-25W E27 730 FR	25	80	2800	220-240V	135	70	A+	LEDHPL80730	135,00 €	6
ND 32-25W E27 740 CL	25	80	3200	220-240V	135	70	A++	LEDHPL125740CL	135,00 €	6
ND 29-25W E27 740 FR	25	80	2900	220-240V	135	70	A+	LEDHPL125740	135,00 €	6

# TrueForce SOX per l'illuminazione di strade e autostrade

## La soluzione perfetta per la sostituzione diretta dei sistemi SOX

TrueForce SOX propone una soluzione vantaggiosa e semplice per la sostituzione delle lampade SOX tradizionali. Queste lampade apportano i vantaggi della tecnologia LED in termini di efficienza energetica e di lunga durata alla sostituzione delle lampade HID. Inoltre, garantiscono un ridotto investimento iniziale per un risparmio immediato. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, puoi sostituire facilmente il sistema SOX tradizionale con la lampada TrueForce LED SOX e il driver LED esterno, migliorando la qualità della luce e mantenendo comfort e sicurezza senza dover cambiare le attrezzature o compromettere l'effetto di luce. Una funzione di regolazione del flusso opzionale,

da utilizzare in situazioni di scarsa intensità del traffico, offre l'opportunità di ridurre ulteriormente il consumo energetico.

- La riduzione dei costi garantisce un rapido ammortamento
- Elevata efficienza energetica e lunga durata (50.000 ore)
- Dimensioni e attacco identici alle lampade SOX per la sostituzione diretta
- Elevata qualità della luce per il massimo livello di sicurezza e comfort
- Disponibile con l'opzione di regolazione del flusso se utilizzato insieme al modello di driver LED Philips Xitanium consigliato 9290009304/9290009308

## TrueForce SOX



B22



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	CRI	Voltage	Input Current	Durata	Regolabile	Emissione luminosa	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	Confezione
	W	W	lm		Vac	mA	Ore		lm	(Solo UE)			pcs
TForce LED SOX													
D 40-31W B22d 740 FR	31	36	4000	70	Requires LED Driver	560	50,000	Si con driver consigliato	4000	A+	LED SOX31740	102,00 €	6



TForce LED SOX D 40-31W  
B22d 740 FR



TForce LED SOX D 25-19W  
B22 740 FR

# TrueForce HIGHBAY per l'illuminazione di industrie e negozi

Ideale per la sostituzione di HPI/SON/HPL nelle applicazioni con riflettori industriali

Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali.

La soluzione, oltre ad assicurare i vantaggi offerti dalla tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata, richiede un ridotto investimento iniziale. Grazie a un design unico e alla compatibilità (InstantFit), è possibile sostituire direttamente le lampade HID con lampade TrueForce LED senza sostituire i supporti o l'alimentatore. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa cromatica elevato, migliorano la distribuzione della luce creando, allo stesso tempo, un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

- Aggiornamento immediato e facilità di installazione: processo più breve e maggiore sicurezza negli interventi in altezza
- Ottimo ritorno dell'investimento (< 2 anni) e un risparmio energetico fino al 65% rispetto ai sistemi convenzionali esistenti
- Investimento iniziale ridotto
- Luce bianca nitida da 4000 K
- CRI80 per una migliore resa dei colori
- Peso del prodotto < 1,3 kg



E40

## TrueForce Highbay



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso luminoso	CRI	Voltage	Input Current	Durata	Regolabile	Lumen output in measured cone	Emissione luminosa	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	Confezione
	W	W	lm		Vac	mA	Ore				(Solo UE)		€	pcs
ND 110-88W E40 840 60D	88	250	4000	80	100-145	2500	50,000	No	8000 (90D)	11000	A+	LED-HPI25084060	250,00 €	2
ND 110-88W E40 840 120D	88	250	4000	80	100-145	2500	50,000	No	10000 (120D)	11000	A+	LED-HPI250840120	250,00 €	2
ND 200-145W E40 840 60D	145	400	4000	80	100-145	3900	50,000	No	14000 (90D)	20000	A+	LED-HPI40084060	350,00 €	2
ND 200-145W E40 840 120D	145	400	4000	80	100-145	3900	50,000	No	16000 (120D)	20000	A+	LED-HPI400840120	350,00 €	2





Seguici su

