



SEMPLICEMENTE LED

 MAZDA

FANTASTICA LUCE DESIGN SOLIDO

4



Lampade

8




Lampade a
oliva e goccia

12



Spot

16



Tubi

Non è semplice creare un sistema di illuminazione di qualità che superi le aspettative dei tuoi clienti senza superare il loro budget. Ora puoi riuscirci alla perfezione con la nuova gamma di lampade LED MAZDA.

QUALITÀ CHE CONTA

Il nome **MAZDA** è sinonimo di qualità e affidabilità dal 1894. Le nostre soluzioni di illuminazione si basano su decenni di esperienza nel campo dell'illuminazione. Dai progetti retail e residenziali, agli impianti commerciali e industriali, sono state sviluppate per soddisfare i requisiti impegnativi di una vasta gamma di applicazioni di illuminazione.

Abbiamo progettato la nostra gamma utilizzando la più recente tecnologia LED, dalle lampade classiche e le eleganti lampade a oliva, ai robusti tubi e gli spot direzionali. Così potrai garantire ai tuoi clienti prestazioni ed efficienza eccellenti dei loro impianti di illuminazione, con un risparmio energetico immediato.

Apprezzeranno anche la qualità della luce. Con una scelta di lumen, temperature del colore e angoli del fascio, le nostre soluzioni LED di alta qualità creano l'atmosfera ideale per ogni spazio. Luce pensata per creare un'eccellente prima impressione, con un valore che dura nel tempo.



ESPERTI DI ILLUMINAZIONE DAL 1894

Il nome **MAZDA** è sinonimo di qualità e affidabilità dal 1894. Le nostre soluzioni di illuminazione si basano su decenni di esperienza nel campo dell'illuminazione:

- Progettate per performance elevate
- Durata affidabile fino a 25.000 ore
- Eccellente qualità della luce
- Fino all'85% di risparmio energetico

LAMPADE LED MAZDA

RISPARMI ENERGETICI IMMEDIATI

Scegli le lampade MAZDA per una luminosità immediata in un design classico con una scelta di temperature del colore.

- Forma della lampada classica
- Finitura smerigliata o trasparente
- 2.700 K, 4.000 K e 6.500 K
- Accensione immediata
- Durata di vita: 15.000 ore
- Fino all'85% di risparmio energetico



MZD LED 40W E27 827
A60 ND

Cod.: MZD40

6 WATT > **40** WATT 2.700 K
470 lm



MZD LED 40W E27 840
A60 ND

Cod.: MZD40840

6 WATT > **40** WATT 4.000 K
500 lm



MZD LED 40W A60 E27
865 FR ND

Cod.: MZD40865

5.5 WATT > **40** WATT 6.500 K
470 lm



MZD LED 60W A60 E27
827 FR ND

Cod.: MZD60

8.5 WATT > **60** WATT 2.700 K
806 lm



MZD LED 60W A60 E27
840 FR ND

Cod.: MZD60840

8.5 WATT > **60** WATT 4.000 K
806 lm



MZD LED 60W A60 E27
865 FR ND

Cod.: MZD60865

8.5 WATT > **60** WATT 6.500 K
806 lm



MZD LED 75W A60 E27
827 FR ND

Cod.: MZD75

10.5 WATT > **75** WATT 2.700 K
1.055 lm



MZD LED 75W A60 E27
840 FR ND

Cod.: MZD75840

10 WATT > **75** WATT 4.000 K
1.055 lm



MZD LED 75W A60 E27
865 FR ND

Cod.: MZD75865

10 WATT > **75** WATT 6.500 K
1.055 lm

LAMPADINE LED MAZDA
RISPARMI ENERGETICI
IMMEDIATI





MZD LED 100W A67 E27
827 FR ND

Cod.: MZD100

14 WATT > 100 WATT
2.700 K
1.521 lm



MZD LED 100W A67 E27
840 FR ND

Cod.: MZD100840

13 WATT > 100 WATT
4.000 K
1.521 lm



MZD LED 100W A67 E27
865 FR ND

Cod.: MZD100865

14 WATT > 100 WATT
6.500 K
1.521 lm



220-240 Vac



Marchio EEL



Accensione
immediata

Fino al
85%
di risparmio
energetico



Possibilità di creare
atmosfera dal bianco
caldo alla luce naturale
fredda 15.000 ore



15,000x



Non dimmerabile

Tipo prodotto	EAN1	Codice locale	Potenza in ingresso	Consumo energetico	Wattaggio equivalente	CCT	Angolo del fascio	Flusso	CRI	Corrente in ingresso	Frequenza	Finitura lampada
			W	W	W	K	°	lm		mA	Hz	
MZD LED 40W E27 827 A60 ND 1CT/6	3139188161412	MZD40	6	6	40	2700	240	470	80	55	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W E27 840 A60 ND 1CT/6	3139188161436	MZD40840	6	6	40	4000	240	500	80	55	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	3139188162266	MZD40865	5.5	5	40	6500	NA	470	80	45	50/60	Smerigliata
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	3139188161450	MZD60	8.5	9	60	2700	NA	806	80	70	50	Smerigliata
MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND 1CT/6	3139188161474	MZD60840	8.5	9	60	4000	NA	806	80	65	50	Smerigliata
MZD LED 60W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	3139188162327	MZD60865	8.5	9	60	6500	NA	806	80	65	50/60	Smerigliata
MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	3139188161498	MZD75	10.5	11	75	2700	NA	1055	80	83	50	Smerigliata
MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND 1CT/6	3139188161511	MZD75840	10	10	75	4000	NA	1055	80	80	50	Smerigliata
MZD LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	3139188162488	MZD75865	10	10	75	6500	NA	1055	80	80	50/60	Smerigliata
MZD LED 100W E27 827 A67 FR ND 1CT/6	3139188161535	MZD100	14	14	100	2700	150	1521	80	110	50	Smerigliata
MZD LED 100W A67 E27 CW FR ND 1CT/6 G3	3139188161559	MZD100840	13	13	100	4000	NA	1521	80	110	50	Smerigliata
MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	3139188162501	MZD100865	14	14	100	6500	NA	1521	80	110	50/60	Smerigliata

LAMPADE LED A OLIVA E SFERA MAZDA PROGETTATE PER CREARE ATMOSFERA

Le lampade LED a oliva e a sfera MAZDA creano una calda atmosfera con un elegante design.

- Forma elegante
- Finitura smerigliata
- Luce bianca calda
- Accensione immediata
- Durata di vita: 15.000 ore
- Fino all'85% di risparmio energetico



MZD LED 25W E14 827
B35 FR ND

Cod.: MZDCAN25E14

3.2 **25** **2.700 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 25W B35 E14
CW FR ND

Cod.: MZDCAN25840E14

3 **25** **4.000 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 25W B35 E14
CDL FR ND

Cod.: MZDCAN25865E14

3 **25** **6.500 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 40W B35 E14
WW FR ND

Cod.: MZDCAN40E14

5.5 **40** **2.700 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W B35 E14
CW FR ND

Cod.: MZDCAN40840E14

4.5 **40** **4.000 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W B35 E14
CDL FR ND

Cod.: MZDCAN40865E14

4.5 **40** **6.500 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 25W E14 827
P45 FR ND

Cod.: MZDLUS25E14

3.2 WATT > 25 WATT 2.700 K
250 lm



MZD LED 25W E27 827
P45 FR ND

Cod.: MZDLUS25

3.2 WATT > 25 WATT 2.700 K
250 lm



MZD LED 25W P45 E14
CW FR ND

Cod.: MZDLUS25840E14

3.2 WATT > 25 WATT 4.000 K
250 lm



MZD LED 25W P45 E14
CDL FR ND

Cod.: MZDLUS25865E14

3 WATT > 25 WATT 6.500 K
250 lm



MZD LED 40W P45 E14
WW FR ND

Cod.: MZDLUS40E14

5.5 WATT > 40 WATT 2.700 K
470 lm



MZD LED 40W P45 E27
WW FR ND

Cod.: MZDLUS40

5.5 WATT > 40 WATT 2.700 K
470 lm



MZD LED 40W P45 E14
CW FR ND

Cod.: MZDLUS40840E14

5.5 WATT > 40 WATT 4.000 K
470 lm



MZD LED 40W P45 E27
CW FR ND

Cod.: MZDLUS40840

5.5 WATT > 40 WATT 4.000 K
470 lm



MZD LED 40W P45 E14
CDL FR ND

Cod.: MZDLUS40865E14

4.5 WATT > 40 WATT 6.500 K
470 lm



MZD LED 40W P45 E27
CDL FR ND

Cod.: MZDLUS40865

4.5 WATT > 40 WATT 6.500 K
470 lm



220-240 Vac

Accensione
ImmediataFino al
85%
di risparmio
energeticoPossibilità di creare
atmosfera dal bianco
caldo alla luce naturale
fredda 15.000 ore

15,000x



Non dimmerabile

Tipo prodotto	EAN1	Codice locale	Potenza in ingresso	Consumo energetico	Wattaggio equivalente	CCT	Angolo del fascio	Flusso	EEL	CRI	Corrente in ingresso	Frequenza	Finitura lampada
			W	W	W	K	°	lm			mA	Hz	
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	3139188161351	MZDCAN25E14	3.2	4	25	2700	270	250	A+	80	30	50/60	Smerigliata
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	3139188161375	MZDLUS25E14	3.2	4	25	2700	270	250	A+	80	30	50/60	Smerigliata
MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10	3139188161399	MZDLUS25	3.2	4	25	2700	270	250	A+	80	30	50/60	Smerigliata
MZD LED 25W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	3139188162822	MZDLUS25840E14	3.2	4	25	4000	NA	250	A+	80	27	50/60	Smerigliata
MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10	3139188162549	MZDCAN25840E14	3	3	25	4000	NA	250	A+	80	26	50/60	Smerigliata
MZD LED 25W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10	3139188162563	MZDCAN25865E14	3	3	25	6500	NA	250	A+	80	26	50/60	Smerigliata
MZD LED 25W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10	3139188162587	MZDLUS25865E14	3	3	25	6500	NA	250	A+	80	26	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	3139188162723	MZDCAN40E14	5.5	6	40	2700	270	470	A+	80	45	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3	3139188162082	MZDCAN40840E14	5.5	6	40	4000	270	470	A+	80	45	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	3139188162785	MZDLUS40E14	5.5	6	40	2700	270	470	A+	80	45	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10	3139188162808	MZDLUS40	5.5	6	40	2700	270	470	A+	80	45	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	3139188162846	MZDLUS40840E14	5.5	6	40	4000	NA	470	A+	80	45	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10	3139188162860	MZDLUS40840	5.5	6	40	4000	NA	470	A+	80	45	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10	3139188162686	MZDCAN40865E14	4.5	5	40	6500	NA	470	A++	80	37	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10	3139188162600	MZDLUS40865E14	4.5	5	40	6500	NA	470	A++	80	37	50/60	Smerigliata
MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10	3139188162624	MZDLUS40865	4.5	5	40	6500	NA	470	A++	80	37	50/60	Smerigliata

SPOT LED MAZDA

ILLUMINAZIONE SPOT CON STILE

Gli spot LED MAZDA creano accenti di illuminazione caldi o freddi con la scelta di diverse aperture del fascio luminoso.

- Opzioni a fascio direzionale o largo
- 2.700 K, 4.000 K e 6.500 K
- Accensione immediata
- Durata di vita: 15.000 ore
- Fino all'85% di risparmio energetico



MZD LED 35W GU5.3
827 12V 36D ND

Cod.: MZDGU533582736

4.5 WATT > 35 WATT 2.700 K
CRI 80



MZD LED 35W GU5.3
840 12V 36D ND

Cod.: MZDGU533584036

4.5 WATT > 35 WATT 4.000 K
CRI 80



MZD LED 50W GU5.3
827 12V 36D ND

Cod.: MZDGU535082736

8 WATT > 50 WATT 2.700 K
CRI 80



MZD LED 50W GU5.3 840
12V 36D ND

Cod.: MZDGU535084036

8 WATT > 50 WATT 4.000 K
CRI 80



MZD LED 50W GU5.3
830 12V 50D ND

Cod.: MZDGU535083050

8 WATT > 50 WATT 3.000 K
CRI 80



MZD LED 50W GU5.3
840 12V 50D ND

Cod.: MZDGU535084050

8 WATT > 50 WATT 4.000 K
CRI 80



MZD LED 50W GU10 827
36D ND

Cod.: MZDGU105082736

4.7 WATT > 50 WATT 2.700 K
CRI 80



MZD LED 50W GU10 840
36D ND

Cod.: MZDGU105084036

4.7 WATT > 50 WATT 4.000 K
CRI 80



MZD LED 50W GU10 865
36D ND

Cod.: MZDGU105086536

4.7 WATT > 50 WATT 6.500 K
CRI 80



MZD LED 65W GU10
827 36D ND

Cod.: MZDGU106582736

6 WATT > 65 WATT 2.700 K
CRI 80



MZD LED 65W GU10
840 36D ND

Cod.: MZDGU106584036

5.5 WATT > 65 WATT 4.000 K
CRI 80

SPOT LED MAZDA
ILLUMINAZIONE SPOT
CON STILE





MZD LED 370lm GU10
830 60D ND



MZD LED 345lm GU10
840 60D ND



MZD LED 500lm GU10
840 120D ND



MZD LED 500lm GU10
865 120D ND

EAN1: MZDGU105083060

EAN1: MZDGU105084060

Cod.: MZDGU1070840120

Cod.: MZDGU1070865120

5.5
WATT

3.000 K
CRI 80

5.5
WATT

4.000 K
CRI 80

5
WATT

4.000 K
CRI 80

5
WATT

6.500 K
CRI 80

A⁺

Marchio EEL



Accensione
immediata

Fino al
85%
di risparmio
energetico



Possibilità di creare
atmosfera dal bianco
caldo alla luce naturale
fredda. 15.000 ore



15,000x



Non dimmerabile


Tipo prodotto	EAN1	Codice locale	Tipo di lampada	Potenza in ingresso	Consumo energetico	Wattaggio equivalente	CCT	Lumen output	Intensità luminosa	CRI	Tensione	Corrente in ingresso	Freq.	Attacco Base
				W	W	W	K	90° φ	cd		Vac	mA	Hz	
MZD LED 35W GU5.3 827 12V 36D ND	3139188161832	MZDGU533582736	MR16	4,5	6	35	2700	345	900	80	12	550	50	GU5.3
MZD LED 35W GU5.3 840 12V 36D ND	3139188161856	MZDGU533584036	MR16	4,5	6	35	4000	380	1000	80	12	550	50	GU5.3
MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND	3139188161870	MZDGU535082736	MR16	8	9	50	2700	621	1400	80	12	710	50	GU5.3
MZD LED 50W GU5.3 840 12V 36D ND	3139188161894	MZDGU535084036	MR16	8	9	50	4000	630	1400	80	12	710	50	GU5.3
MZD LED 50W GU5.3 WH 12V 50D ND 1CT/10	3139188161313	MZDGU535083050	MR16	8	9	50	3000	650	1400	80	12	700	50	GU5.3
MZD LED 50W GU5.3 CW 12V 50D ND 1CT/10	3139188161337	MZDGU535084050	MR16	8	9	50	2700	650	1400	80	12	700	50	GU5.3
MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10	3139188161252	MZDGU105082736	PAR16	4,7	5	50	2700	380	900	80	220-240	38	50	GU10
MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10	3139188162662	MZDGU105084036	PAR16	4,7	5	50	4000	380	1000	80	220-240	38	50	GU10
MZD LED 50W GU10 865 36D ND 1CT/10	3139188162648	MZDGU105086536	PAR16	4,7	5	50	6500	380	1000	80	220-240	38	50	GU10
MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10	3139188161634	MZDGU106582736	PAR16	6	6	65	2700	490	710	80	220-240	48	50	GU10
MZD LED 65W GU10 840 36D ND 1CT/10	3139188161658	MZDGU106584036	PAR16	5,5	6	65	4000	500	720	80	220-240	44	50	GU10
MZD LED 50W GU10 WH 60D ND 1CT/10	3139188161276	MZDGU105083060	PAR16	5,5	6	50	3000	370	400	80	220-240	46	50	GU10
MZD LED 50W GU10 CW 60D ND 1CT/10	3139188161290	MZDGU105084060	PAR16	5,5	6	50	4000	345	400	80	220-240	46	50	GU10
MZD LED 500lm GU10 840 120D ND 1CT/10	3139188161696	MZDGU1070840120	PAR16	5	5	/	4000	500	/	80	220-240	50	50	GU10
MZD LED 500lm GU10 865 120D ND 1CT/10	3139188161733	MZDGU1070865120	PAR16	5	5	/	6500	500	/	80	220-240	50	50	GU10

TUBI LED MAZDA

SOLUZIONI PIÙ LUMINOSE

I tubi LED MAZDA offrono una luce di alta qualità per l'illuminazione generale di uffici, corridoi o ambiente industriali.


- Lunghezze da 600 mm, 1.200 mm e 1.500 mm
- 4.000 K e 6.500 K
- Accensione immediata
- Durata di vita: 25.000 ore
- Fino al 55% di risparmio energetico



MZD LED tube 600mm
8W840

Cod.: MZD18840

8 WATT > **18** WATT
4.000 K
800 lm



MZD LED tube 600mm
8W865

Cod.: MZD18865


8 WATT > **18** WATT
6.500 K
800 lm



MZD LED tube 1200mm
16W840

Cod.: MZD36840


16 WATT > **36** WATT
4.000 K
1.600 lm



MZD LED tube 1200mm
16W865

Cod.: MZD36865


16 WATT > **36** WATT
6.500 K
1.600 lm



MZD LED tube 1500mm
20W 840

Cod.: MZD58840

20 WATT > **58** WATT
4.000 K
2.000 lm



MZD LED tube 1500mm
20W 865

Cod.: MZD58865

20 WATT > **58** WATT
6.500 K
2.000 lm



220-240 Vac



Marchio EEL



Accensione immediata

Fino al **55%** di risparmio energetico



Possibilità di creare atmosfera dal bianco caldo alla luce naturale fredda 25.000 ore



50,000x



Non dimmerabile

Tipo prodotto	EAN1	Codice locale	Potenza in ingresso	Consumo energetico	Wattaggio equivalente	CCT	Flusso	CRI	Corrente in ingresso	Frequenza	Dimensioni	Dimensioni	Finitura lampada
			W	W	W	K	lm		mA	Hz	Altezza/lunghezza totale mm	Larghezza/diametro mm	
MZD LED tube 600mm 8W840	8718696717455	MZD18840	8	8	18	4000	800	80	37	50/60	604	27,80	Smerigliata
MZD LED tube 600mm 8W865	8718696717479	MZD18865	8	8	18	6500	800	80	37	50/60	604	27,80	Smerigliata
MZD LED tube 1200mm 16W840	8718696717417	MZD36840	16	16	36	4000	1600	80	74	50/60	1213,60	27,80	Smerigliata
MZD LED tube 1200mm 16W865	8718696717431	MZD36865	16	16	36	6500	1600	80	74	50/60	1213,60	27,80	Smerigliata
MZD LED tube 1500mm 20W 840	8718696717370	MZD58840	20	20	58	4000	2000	80	81-92	50/60	1514,20	27,80	Smerigliata
MZD LED tube 1500mm 20W 865	8718696717394	MZD58865	20	20	58	6500	2000	80	81-92	50/60	1514,20	27,80	Smerigliata



NOTE

MAZDA | WWW.MAZDALIGHTING.IT

 **MAZDA**