

SEMPLICEMENTE LED

MAZDA LED


Lunga durata di vita
15,000 ore

Risparmia fino al
85%
di energia


Accensione
immediata



MZD LED 40W A60 E27
2700K/4000K/6500K
FR ND



MZD LED 60W A60 E27
2700K/4000K/6500K
FR ND



MZD LED 75W A60 E27
2700K/4000K/6500K
FR ND



MZD LED 100W A67 E27
2700K/4000K/6500K
FR ND

Prodotto	EAN1	Codice locale	Tipo lampada	Potenza	Consumo energetico	Potenza tradiz.	CCT	Fascio lum.	Lumen	Durata di vita	Etichetta	CRI	Cicli di accen.	Voltage	Corrente di ingresso	Frequenza	Finitura lampada
				W	W	W	K	°	lm	ore	volte	Vac	mA	Hz			
MZD LED 40W E27 827 A60 ND 1CT/6	3139188161412	MZD40	A60	6	6	40	2700	240	470	15000	A+	80	15000	220-240	55	50/60	smerigl.
MZD LED 40W E27 840 A60 ND 1CT/6	3139188161436	MZD40840	A60	6	6	40	4000	240	500	15000	A+	80	15000	220-240	55	50/60	smerigl.
MZD LED 40W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	3139188162266	MZD40865	A60	5.5	5	40	6500	NA	470	15000	A+	80	15000	220-240	45	50/60	smerigl.
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	3139188161450	MZD60	A60	8.5	9	60	2700	NA	806	15000	A+	80	15000	220-240	70	50	smerigl.
MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND 1CT/6	3139188161474	MZD60840	A60	8.5	9	60	4000	NA	806	15000	A+	80	15000	220-240	65	50	smerigl.
MZD LED 60W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	3139188162327	MZD60865	A60	8.5	9	60	6500	NA	806	15000	A+	80	15000	220-240	65	50/60	smerigl.
MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	3139188161498	MZD75	A60	10.5	11	75	2700	NA	1055	15000	A+	80	15000	220-240	83	50	smerigl.
MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND 1CT/6	3139188161511	MZD75840	A60	10	10	75	4000	NA	1055	15000	A+	80	15000	220-240	80	50	smerigl.
MZD LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	3139188162488	MZD75865	A60	10	10	75	6500	NA	1055	15000	A+	80	15000	220-240	80	50/60	smerigl.
MZD LED 100W E27 827 A67 FR ND 1CT/6	3139188161535	MZD100	A67	14	14	100	2700	150	1521	15000	A+	80	50000	220-240	110	50	smerigl.
MZD LED 100W A67 E27 CW FR ND 1CT/6 G3	3139188161559	MZD100840	A67	13	13	100	4000	NA	1521	15000	A+	80	15000	220-240	110	50	smerigl.
MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	3139188162501	MZD100865	A67	14	14	100	6500	NA	1521	15000	A+	80	15000	220-240	110	50/60	smerigl.

Tutte le lampade:

Dimmerabile: No
Etichetta EEI: A+
Controllo colori (RGB): No
Tipo di tensione: CA
Certificato: CE

SEMPLICEMENTE LED

LAMPADINE LED MAZDA


Lunga durata di vita
15,000 ore

Risparmia fino al
85%
di energia


Accensione
immediata



MZD LED 25W/40W
B35 E14
2700K/4000K/6500K
FR ND



MZD LED 25W/40W
P45 E14
2700K/4000K/6500K
FR ND



MZD LED 25W P45 E27
2700K FR ND
MZD LED 40W P45 E27
2700K/4000K/6500K FR ND

Prodotto	EAN1	Codice locale	Tipo lampada	Potenza	Consumo energetico	Potenza tradiz.	CCT	Fascio lum.	Lumen	Durata di vita	Etichetta	CRI	Cicli di accens.	Voltage	Corrente di ingresso	Frequenza	Finitura lampada
				W	W	W	K	°	lm	ore			volte	Vac	mA	Hz	
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	3139188161351	MZDCAN25E14	B35	3.2	4	25	2700	270	250	15000	A+	80	15000	220-240	30	50/60	smerigl.
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	3139188161375	MZDLUS25E14	P45	3.2	4	25	2700	270	250	15000	A+	80	15000	220-240	30	50/60	smerigl.
MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10	3139188161399	MZDLUS25	P45	3.2	4	25	2700	270	250	15000	A+	80	15000	220-240	30	50/60	smerigl.
MZD LED 25W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	3139188162822	MZDLUS25840E14	P45	3.2	4	25	4000	NA	250	15000	A+	80	15000	220-240	27	50/60	smerigl.
MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10	3139188162549	MZDCAN25840E14	B35	3	3	25	4000	NA	250	15000	A+	80	15000	220-240	26	50/60	smerigl.
MZD LED 25W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10	3139188162563	MZDCAN25865E14	B35	3	3	25	6500	NA	250	15000	A+	80	15000	220-240	26	50/60	smerigl.
MZD LED 25W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10	3139188162587	MZDLUS25865E14	P45	3	3	25	6500	NA	250	15000	A+	80	15000	220-240	26	50/60	smerigl.
MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	3139188162723	MZDCAN40E14	B35	5.5	6	40	2700	270	470	15000	A+	80	15000	220-240	45	50/60	smerigl.
MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3	3139188162082	MZDCAN40840E14	B35	5.5	6	40	4000	270	470	15000	A+	80	15000	220-240	45	50/60	smerigl.
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	3139188162785	MZDLUS40E14	P45	5.5	6	40	2700	270	470	15000	A+	80	15000	220-240	45	50/60	smerigl.
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10	3139188162808	MZDLUS40	P45	5.5	6	40	2700	270	470	15000	A+	80	15000	220-240	45	50/60	smerigl.
MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	3139188162846	MZDLUS40840E14	P45	5.5	6	40	4000	NA	470	15000	A+	80	15000	220-240	45	50/60	smerigl.
MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10	3139188162860	MZDLUS40840	P45	5.5	6	40	4000	NA	470	15000	A+	80	15000	220-240	45	50/60	smerigl.
MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10	3139188162686	MZDCAN40865E14	B35	4.5	5	40	6500	NA	470	15000	A++	80	15000	220-240	37	50/60	smerigl.
MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10	3139188162600	MZDLUS40865E14	P45	4.5	5	40	6500	NA	470	15000	A++	80	15000	220-240	37	50/60	smerigl.
MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10	3139188162624	MZDLUS40865	P45	4.5	5	40	6500	NA	470	15000	A++	80	15000	220-240	37	50/60	smerigl.

Tutte le lampade:
Dimmerabile: No
Etichetta EEI: A+
Controllo colori (RGB): No

Tipo di tensione: CA
Certificato: CE

SEMPLICEMENTE LED

TUBI LED MAZDA


Lunga durata di vita
25,000 ore

Risparmia fino al
55%
di energia


Accensione
immediata



1500mm 20W 840/865



1200mm 16W840/865



600mm 8W840/865

Prodotto	EAN1	Codice locale	Tipo lampada	Potenza	Consumo energetico	Potenza tradiz.	CCT	Lumen	Durata di vita	Etichetta	CRI	Cicli di accens.	Voltage	Corrente di ingresso	Frequenza	Dimensioni	Dimensioni	Finitura lampada
				W	W	W	K	lm	ore		volte	Vac	mA	Hz	Altezza/Tot. Lugh mm	Larghezza/Diam mm		
MZD LED tube 600mm 8W840	8718696717455	MZD18840	LEDtube	8	8	18	4000	800	25000	A+	80	50000	AC 220-240	37	50/60	604	27,80	smerigl.
MZD LED tube 600mm 8W865	8718696717479	MZD18865	LEDtube	8	8	18	6500	800	25000	A+	80	50000	AC 220-240	37	50/60	604	27,80	smerigl.
MZD LED tube 1200mm 16W840	8718696717417	MZD36840	LEDtube	16	16	36	4000	1600	25000	A+	80	50000	AC 220-240	74	50/60	1213,60	27,80	smerigl.
MZD LED tube 1200mm 16W865	8718696717431	MZD36865	LEDtube	16	16	36	6500	1600	25000	A+	80	50000	AC 220-240	74	50/60	1213,60	27,80	smerigl.
MZD LED tube 1500mm 20W 840	8718696717370	MZD58840	LEDtube	20	20	58	4000	2000	25000	A+	80	50000	AC 220-240	81-92	50/60	1514,20	27,80	smerigl.
MZD LED tube 1500mm 20W 865	8718696717394	MZD58865	LEDtube	20	20	58	6500	2000	25000	A+	80	50000	AC 220-240	81-92	50/60	1514,20	27,80	smerigl.

Tutte le lampade:

Dimmerabile: No
Etichetta EEI: A+
Controllo colori (RGB): No
Tipo di tensione: CA
Certificato: CE

SEMPLICEMENTE LED

MAZDA LED SPOT


Lunga durata di vita
15,000 ore

Risparmia fino al
85%
di energia


Accensione
immediata



MZD LED 35W/50W GU5.3
2700K/3000K/4000K
36D/50D ND



MZD LED 50W GU10
2700K/3000K/4000K/
6500K 36D/60D ND



MZD LED 65W GU10
2700K/4000K 36D ND



MZD LED 500lm GU10
2700K/4000K/6500K 120D ND

Prodotto	EAN1	Codice locale	Tipo lampada	Attacco	Fascio lum.	Potenza	Consumo energetico	Potenza tradiz.	CCT	Lumen output	Luminous intensity	Durata di vita	Etichetta	CRI	Cicli di accens.	Voltage	Corrente di ingresso	Frequenza
					°	W	W	W	K	90 ° φ	cd	ore			volte	Vac	mA	Hz
MZD LED 35W GU5.3 827 12V 36D ND	3139188161832	MZDGU533582736	MR16	GU5.3	36	4.5	6	35	2700	345	900	15000	A+	80	15000	12	550	50
MZD LED 35W GU5.3 840 12V 36D ND	3139188161856	MZDGU533584036	MR16	GU5.3	36	4.5	6	35	4000	380	1000	15000	A+	80	15000	12	550	50
MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND	3139188161870	MZDGU535082736	MR16	GU5.3	36	8	9	50	2700	621	1400	15000	A+	80	15000	12	710	50
MZD LED 50W GU5.3 840 12V 36D ND	3139188161894	MZDGU535084036	MR16	GU5.3	36	8	9	50	4000	630	1400	15000	A+	80	15000	12	710	50
MZD LED 50W GU5.3 WH 12V 50D ND 1CT/10	3139188161313	MZDGU535083050	MR16	GU5.3	50	8	9	50	3000	650	1400	15000	A+	80	15000	12	700	50
MZD LED 50W GU5.3 CW 12V 50D ND 1CT/10	3139188161337	MZDGU535084050	MR16	GU5.3	50	8	9	50	2700	650	1400	15000	A+	80	15000	12	700	50
MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10	3139188161252	MZDGU105082736	PAR16	GU10	36	4.7	5	50	2700	380	900	15000	A+	80	15000	220-240	38	50
MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10	3139188162662	MZDGU105084036	PAR16	GU10	36	4.7	5	50	4000	380	1000	15000	A+	80	15000	220-240	38	50
MZD LED 50W GU10 865 36D ND 1CT/10	3139188162648	MZDGU105086536	PAR16	GU10	36	4.7	5	50	6500	380	1000	15000	A+	80	15000	220-240	38	50
MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10	3139188161634	MZDGU106582736	PAR16	GU10	36	6	6	65	2700	490	710	15000	A+	80	15000	220-240	48	50
MZD LED 65W GU10 840 36D ND 1CT/10	3139188161658	MZDGU106584036	PAR16	GU10	36	5.5	6	65	4000	500	720	15000	A+	80	15000	220-240	44	50
MZD LED 50W GU10 WH 60D ND 1CT/10	3139188161276	MZDGU105083060	PAR16	GU10	60	5.5	6	50	3000	370	400	15000	A+	80	15000	220-240	46	50
MZD LED 50W GU10 CW 60D ND 1CT/10	3139188161290	MZDGU105084060	PAR16	GU10	60	5.5	6	50	4000	345	400	15000	A+	80	15000	220-240	46	50
MZD LED 500lm GU10 840 120D ND 1CT/10	3139188161696	MZDGU1070840120	PAR16	GU10	120	5	5	/	4000	500	/	15000	A+	80	15000	220-240	50	50
MZD LED 500lm GU10 865 120D ND 1CT/10	3139188161733	MZDGU1070865120	PAR16	GU10	120	5	5	/	6500	500	/	15000	A+	80	15000	220-240	50	50

Tutte le lampade:

Dimmerabile: No
Etichetta EEI: A+
Controllo colori (RGB): No
Tipo di tensione: CA
Certificato: CE