



Type/形式	CDM-Rm 20W/830 (10° 25° 40°)		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	22W	Notice/記事			Issue 発行日	1.Sep.2008 08年9月1日					
Structure / 構造			Character / 特性		These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Update records/訂正履歴						
(D) Glass bulb ガラス球	形式 Type	MR16	Lamp Voltage 点灯電圧	V					103					
	Diameter 径	50.7mm Max	Lamp current 点灯電流	A					0.215					
			Lumen output 全光束	lm					1060					
(C) Length	全長	65.4mm Max	Colour temperature 色温度(参考)						3000					
Lamp cap	口金	GX10	Chromaticity coordinate X 色度座標 X						0.434	Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図	Criterion 尺度
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y						0.395					
Beam angle & luminous intensity	ビーム角 及び 光度	11000 cd (10) 3500 cd (25) 1700 cd (40)	Colour rendering index 平均演色評価数						87					
			Rated lamp life 定格寿命	h					12000					
			Burning position 点灯の向き						Any/任意	Drawing No. 図版	CDM-Rm20W/830-1			