



注意1) 器具には必ず前面ガラスを使用して下さい。

Type/形式	CDM-TC Elite 70W/930 Clear / クリア		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	73W	Notice/記事			Issue	発行日	10.Jan.2008 08年1月10日			
Structure / 構造			Character / 特性		These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Update records/訂正履歴					
Glass bulb ガラス球	形式 Type	T	Lamp Voltage 点灯電圧	V					87				
	Diameter 径	14mm Nom	Lamp current 点灯電流	A					0.84				
Length	全長	85mm Max	Lumen output 全光束	lm					7300				
Lamp cap	口金	G8.5	Colour temperature 色温度(参考)						3000				
			Chromaticity coordinate X 色度座標 X						0.438	Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y		0.395								
			Colour rendering index 平均演色評価数		90								
			Rated lamp life 定格寿命	h	12000								
			Burning position 点灯の向き	Any/任意		Drawing No. 図版	CDM-TCElite70W/930-1						