

PHILIPS

MASTERCOLOR CDM

驚くほど商品を魅せるランプ、 MASTERCOLOR CDMシリーズ。


商品や空間を照らした光の質ひとつで印象が大きく変わってしまうからこそ、こだわりをもって店舗や施設の照明を選ぶ必要があります。

フィリップス MASTERCOLOR CDMシリーズなら、セラミックメタルハライドランプの特長である高い光束量と演色性で、商品そのものの繊細な素材感や鮮やかな色味の再現をかなえます。



素材本来の力を引き出す光

CDMシリーズの特長のひとつである、高い演色性。あらゆる色がバランスよく含まれるスペクトル分布のため、色や質感など、素材本来の魅力を鮮やかに伝えることが出来ます。



赤の再現性も高いランプ


演色性を評価する中でも、鮮やかな赤の再現性を示すR9は、色味の印象に特に大きく作用します。CDMシリーズは同社LED製品と比べてもR9の演色評価指数が高く、暖かみのある色を引き出します。



演色性は中間色のほか、より実際的な見え方の参考に出来るよう、鮮やかな色(赤・青・黄・緑)や自然に存在する色の再現性でも評価しています。

さらにハイスpekクな“Elite”

照明効果を追求したCDM Eliteなら、ライティングの質をワンランクアップ。商品や空間がいきいきと魅力的に見えるよう、演色性や光束量、光束維持率を向上しました。



MASTERCOLOR CDM Series

高効率セラミックメタルハライドランプ [マスターカラーCDMシリーズ]



MASTERCOLOR CDMシリーズは高品質の照明を実現する多彩なバリエーションを用意しています。1994年の登場以来日々開発に励み、光の質にこだわりながら環境にも配慮しているフィリップスのCDMシリーズは、世界的なシェアを獲得しています。

いつまでも輝く未来のために

CDMシリーズは、長期にわたって高効率ランプとしてのパフォーマンスを実現します。経年による色ズレも少なく、高い光束維持率で点灯9,000時間経過時でも約85%を保持^{*}。また、全アイテムともヨーロッパRoHS規制に準拠しています。メンテナンスコストを軽減するだけでなく、地球の未来を考えています。

^{*}CDM-T Elite 使用時

使用時間による明るさの推移



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「製品仕様書」をよくお読みください。
- 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

- 本紙の内容は 2016 年 11 月現在のものです。 ●製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。 ●本紙上の色等は、印刷の関係上、実際の色等と異なることがあります。
- 本文中の比較値は、当社またはフィリップス海外調べのデータに基づきます。 ●記載の製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。
- 本紙中の事例写真はイメージです。

[販売元]

フィリップス ライティング ジャパン合同会社



[販売代理店]

