

# PHILIPS

## Accent lighting

### MASTER LEDspot ExpertColor



## フィリップスのLEDで、スマートに変革。

マスターLEDスポット エキスパートカラーは、スマートに省エネ、低コスト、環境負荷低減を実現しながら、Ra97の美しい演出効果で商品をより際立たせます。

### ●すでにLEDランプをご利用の方へ

#### 以前に比べ商品の見栄えが悪く感じることはありませんか？

LED照明は7年以上使用すると経年劣化により、光量が約30%ダウンします。最適な演出効果を維持するために定期的な交換をおすすめします。

※寿命40,000時間の照明を1日15時間使用の場合



### ●ハロゲンランプをご利用の方へ

#### LED照明への変更は大掛かりだと思いませんか？



MASTER LEDspot ExpertColorなら、ランプの交換だけでカンタンにLEDの設置が可能。ダイクロハロゲンランプを忠実に再現しました。器具の交換など、大掛かりな改修は不要なので、費用を大きく抑えることができます。

#### 照明のコストをもう一度見直してみませんか？

ハロゲンランプからLEDランプへの交換(50W ▶ 7.2W)で消費電力を約85%抑えることができます。約半年間で初期投資によるコスト回収ができ、5~10年後のランニングコスト削減に大きく貢献します。

#### 環境負荷低減に大きく貢献します

ハロゲンランプからLEDランプへの交換でCO<sub>2</sub>排出量を大幅に削減することができます。LED照明は環境に配慮した地球に優しい光源です。



# MASTER LEDspot ExpertColor

## [マスターLEDスポット エキスパートカラー]

フィリップスのハイエンドシリーズである MASTER LEDspot ExpertColorは、高品質の照明を実現するLEDランプです。ファッション系の店舗はもちろん、ホテルやレストラン・カフェなど、調光して雰囲気演出する空間にも使えるLEDランプです。




MASTER LEDspot LV MR16 Dim  
ExpertColor  
(GU5.3タイプ)



MASTER LEDspot LV MR16 Dim  
ExpertColor  
(EZ10タイプ)

- シングルコアのLED採用によりマルチシャドウを解消。
- 40,000時間の長寿命で、メンテナンスコストを削減できます。
- Φ50mmハロゲンと同等サイズを実現。
- ハロゲンからの交換時もランプのみの交換でOK。器具の交換が不要です。(従来のMR16からの置き換えも可)

〈 下記の組合せで、18種類のバリエーションからお選びいただけます。〉



### 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「製品仕様書」をよくお読みください。
- 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。
- 市販のハロゲンランプ用電子トランスでお使いいただけますが、種類や使用環境によってははらつき、不点灯が発生する場合があります。



### 調光に関するご注意

調光については、使用する調光器や環境、条件によって適合性が異なります。事前の点灯テストをおすすめいたします。詳細はお問い合わせください。

- 本紙の内容は 2017 年 6 月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
- 本紙上の色等は、印刷の関係上、実際の色等と異なることがあります。
- 本文中の比較値は、当社またはフィリップス海外調べのデータに基づきます。
- 本紙に記載の製品名などの固有名称は、Philips またはその他の会社の商標または登録商標です。
- 本紙中の事例写真はイメージです。

フィリップス ライティング ジャパン合同会社

お問合せ先/フィリップス ライティング サポートデスク  
電話番号/050-5577-9379  
受付時間/9:00~18:00 (土・日・祝および年末年始を除く)



[販売代理店]