



Ahorra
hasta un
80%
DE ENERGÍA

Fluorescentes Compactos
Integrados

*Lámparas fluorescentes
compactas ahorradoras
de energía en forma de
espiral de alta salida
luminosa.*

Twister High Lumen



Ahorro de energía a la máxima potencia

Su tecnología de alto desempeño la convierten en una fuente de luz compacta y poderosa, capaz de reemplazar lámparas HID de baja potencia.

Características

- Ahorran hasta un 80% de energía
- Tecnología de amalgama® para un excelente desempeño a cualquier temperatura
- Tecnología AIR PUMP® garantizando el permanente enfriamiento de la lámpara
- Alto factor de potencia (>90)
- Rango de potencias desde los 42W hasta los 80W
- Diseño robusto en forma de espiral
- Color de luz blanca fría (6500K)
- Vida útil promedio de 8,000 y 10,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes o de luz mixta.

Aplicaciones

- Aplicaciones interiores como talleres, bodegas, garajes, etc.
- Aplicaciones exteriores como parqueaderos techados, muelles de carga, estaciones de transporte, etc.

PHILIPS

Información Técnica


Clave	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje	Base	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
434670	6	42W	6500K	110-127V	E26/E27	T4	8,000	2,650	63
434688	6	42W	6500K	220-240V	E26/E27	T4	8,000	2,650	63
453399	6	65W	6500K	110-127V	E26/E27	T5	10,000	4,000	62
261867	6	65W	6500K	220-240V	E26/E27	T5	10,000	4,000	61
230649	6	80W	6500K	110-127V	E39/E40	T5	10,000	5,300	66
261883	6	80W	6500K	220-240V	E39/E40	T5	10,000	5,300	66

Equivalencias


Potencia	Descripción del Producto	Equivalencia a un incandescente de:
42W	Twister High Lumen 42W E27 T4 Luz Fría	160W
65W	Twister High Lumen 65W E27 T5 Luz Fría	250W
80W	Twister High Lumen 80W E27 T5 Luz Fría	330W

Dimensiones (mm)

Potencia	C	D
42W	178	85
65W	220	96
80W	260.5	102




Posición de Encendido




Universal

Base



E26/E27



E39/E40



/philipsiluminamexico
@Philipsilumina



Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Enero de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.