

PHILIPS

Connected
Lighting

hue | PERSONAL
WIRELESS
LIGHTING





Hue es un sistema de iluminación LED, que te permite jugar con los tonos y color de la luz para crear ambientes con la punta de tus dedos.

Las lámparas y luminarios **Hue**, el puente, la aplicación y un dispositivo móvil cambiarán la forma en que ves y utilizas la iluminación para siempre.

Además, la aplicación de **Hue** es compatible con plataformas Android o iOS.

Para conocer más acerca de **hue**, visita la página oficial: <http://www.meethue.com/es-LA/>





Instalación:


Los sistemas Hue se pueden configurar en cuestión de minutos..

Sólo hay que descargar la aplicación Hue de Philips en cualquier dispositivo móvil (<http://www.meethue.com/es-LA/> en la sección de apps y más) para empezar a experimentar la luz de una manera completamente nueva, sigue los siguientes pasos:

- Conecta tus lámparas o luminarios y enciéndelos
- Conecta el puente a tu modem
- Descarga la aplicación en tu dispositivo
- Experimenta lo que Hue puede hacer por ti

Puedes conectar hasta 50 puntos de luz por puente.

El sistema



El puente

Es el corazón del sistema Hue.

El puente es la interface entre la aplicación y las lámparas y luminarios Hue. Vinculado a internet wi-fi a través de un router, puede conectar hasta 50 puntos de luz a la vez.



La aplicación

Es la clave para controlar el sistema Hue.

Utiliza la aplicación para cambiar los colores, el brillo, configurar alarmas, entre otras cosas.

¡Descubre todo lo que puedes hacer!




Una experiencia

Personaliza

Cada lámpara es independiente, es decir que puedes elegir una o varias lámparas para ser cambiadas a una escena o color.

Con hue puedes reproducir hasta 16 millones de colores ofreciendo la posibilidad de graduarla, desde una luz cálida similar al de las velas hasta una luz blanca vibrante.



Escenas predeterminadas

Son imágenes que podemos usar para que las lámparas adquieran el color deseado.

También podrás guardar las escenas para cada habitación u horario del día para decorar los ambientes transformándolos en espacios románticos o bien en ambientes muy coloridos.



Utilizar una foto

Podrás utilizar cualquier foto guardada en tu dispositivo y utilizarla como una paleta de colores, lo cual te permitirá reproducir cualquier color en tu lámpara o luminario creando tu habitación con luz y revivir recuerdos.

Seguridad

Cuando no estés en casa, por tranquilidad y seguridad controlas tus luces.

Todo lo puedes controlar desde vía remota www.meethue.com/es



Notificaciones

La iluminación puede ser inteligente. El sistema hue es más que sólo lámparas y luminarios, puedes definir horarios para que las luces se enciendan de manera automática y así ayudarte a manejar la rutina diaria.

Deja que la luz te despierte revitalizado o ayude a dormir a tus seres queridos programando la hora en que quieres que se prenden o apaguen las luces. También puede programar que la luz te indique si recibiste una notificación en Facebook o hasta que te avise cuando cambio del clima.





A19 Hue Starter Kit

16 millones de colores



426353

- Bulbo A19
- 600 lúmenes
- Color cálido y frío (2,000K-6,500K)
- Potencia 8.5W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V






A19 Hue Lámpara individual

16 millones de colores



426361

- Bulbo A19
- 600 lúmenes
- Color cálido y frío (2,000K-6,500K)
- Potencia 8.5W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V






BR30 Hue Starter Kit

16 millones de colores



432278

- Bulbo BR30
- 630 lúmenes
- Color cálido y frío (2,000K-6,500K)
- Potencia 8W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V






BR30 Hue Lámpara individual

16 millones de colores



432286

- Bulbo BR30
- 630 lúmenes
- Color cálido y frío (2,000K-6,500K)
- Potencia 8W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V






MR16 Hue Lámpara individual

16 millones de colores



432856

- Bulbo MR16
- 300 lúmenes
- Color cálido y frío (2,000K-6,500K)
- Potencia 6.5W=60W
- Base GU10
- 15,000 horas de vida útil
- Corriente 120V






PAR16 Hue Lámpara individual

16 millones de colores



432831

- Bulbo PAR16
- 300 lúmenes
- Color cálido y frío (2,000K-6,500K)
- Potencia 6.5W=60W
- Base E26/E27
- 15,000 horas de vida útil
- Corriente 120V






A19 lux Starter Kit

Luz blanca cálida



433706

- Bulbo A19
- 750 lúmenes
- Color cálido (2,700K)
- Potencia 9W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V






A19 lux Lámpara individual

Luz blanca cálida



433714

- Bulbo A19
- 750 lúmenes
- Color cálido (2,700K)
- Potencia 9W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V





Hue Go

16 millones de colores



798835

- 300 lúmenes
- Color cálido y frío (2,000K-6,500K)
- Potencia 8W
- 15,000 horas de vida útil
- Corriente 120V
- Portátil y batería recargable






Bloom Hue

16 millones de colores



259515

- 120 lúmenes
- Potencia 8W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 120V





Iris Hue

16 millones de colores



260539

- 210 lúmenes
- Potencia 10W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 120V






LightStrips Hue

16 millones de colores



259507

- Tira de LED
- 120 lúmenes
- Potencia 12W
- 12,000 horas de vida útil
- Corriente 120V
- Longitud total de 2 metros





Hue Tap

Control inalámbrico

452524

- Max. 25 taps por puente
- No necesita baterías
- 4 botones de configuración
- 50,000 clicks de vida útil
- Fácil de colocar

Nota: Compatible con lámparas y luminarios hue







Hue Beyond

Luminarios Decorativos



Philips Hue marca una nueva era en la iluminación para el hogar y en la forma de experimentar la luz.

Características

- Light dúo: Luz hacia arriba y hacia abajo
- Reproduce hasta 16 millones de colores y blancos, desde luz blanca cálida hasta luz blanca fría
- Cuatro escenas de luz pre establecidas: Relax, Concentración, Energizante y Lectura





Iluminación general y decorativa

Hue beyond tiene dos fuentes de luz independientes – una iluminación hacia arriba y una hacia abajo- por lo que puede crear una mezcla sin fin de colores y de luz blanca para ambientar tus espacios de acuerdo a tu estado de ánimo o actividad.





Luminario de Mesa Starter Kit



299438

- Potencia 9W
- 600 lm @ 4000K
- 510 lm @ 3000K
- 360 lm @ 2000K
- 505 lm @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20






Luminario de Mesa Extension Kit

299446

- Potencia 9W
- 600 lm @ 4000K
- 510 lm @ 3000K
- 360 lm @ 2000K
- 505 lm @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20





Iluminación general y decorativa


Hue beyond tiene dos fuentes de luz independientes – una iluminación hacia arriba y una hacia abajo- por lo que puede crear una mezcla sin fin de colores y de luz blanca para ambientar tus espacios de acuerdo a tu estado de ánimo o actividad.



Luminario Colgante Starter Kit

299412

- Potencia 18.5W
- 1200 lm @ 4000K
- 1020 lm @ 3000K
- 720 lm @ 2000K
- 1010 lm @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20






Luminario Colgante Extension Kit

299453

- Potencia 18.5W
- 1200 lm @ 4000K
- 1020 lm @ 3000K
- 720 lm @ 2000K
- 1010 lm @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20






Luminario de Techo Starter Kit



299420

- Potencia 9W
- 600 lm @ 4000K
- 510 lm @ 3000K
- 360 lm @ 2000K
- 505 lm @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20






Luminario de Techo Extension Kit



299461

- Potencia 9W
- 600 lm @ 4000K
- 510 lm @ 3000K
- 360 lm @ 2000K
- 505 lm @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20





Hue Phoenix

Luminarios Decorativos




Los luminarios **Hue Phoenix**, ofrecen un diseño único que permiten regular la intensidad de luz son ideales para todo momento.

Todos los productos Hue Phoenix tienen una **textura 3D** que capta y refleja la luz, lo que difumina la luz creando un efecto de brillo sutil, incluso cuando las luces están apagadas.

Características

- 4 escenas de luz pre establecidas: Relax, Concentración, Energizante y Lectura.
- Conectividad Hue: alertas, temporizadores y geofencings
- Combine Hue Phoenix con otros productos de Hue para crear su ambiente ideal





Luminario Downlight Extension Kit



915005048101

- Potencia 5W
- 447 lm @ 4000K
- 379 lm @ 3000K
- 248 lm @ 2200K
- 349 lm @ 6500K
- 20,000 horas de vida útil
- IP20



4" de diametro






Luminario de Mesa Extension Kit



915005048201

- Potencia 9W
- 905 lm @ 4000K
- 768 lm @ 3000K
- 506 lm @ 2200K
- 710 lm @ 6500K
- 20,000 horas de vida útil
- IP20







Luminario de Pared Extension Kit



915005048401

- Potencia 9W
- 905 lm @ 4000K
- 768 lm @ 3000K
- 506 lm @ 2000K
- 710 lm @ 6500K
- 20,000 horas de vida útil
- IP20






Luminario de Techo Extension Kit



915005060701

- Potencia 30.5W
- 3155 lm @ 4000K
- 2768 lm @ 3000K
- 1769 lm @ 2000K
- 2489 lm @ 6500K
- 20,000 horas de vida útil
- IP20






Luminario Colgante Extension Kit



915005060801

- Potencia 17.5W
- 1810 lm @ 4000K
- 1536 lm @ 3000K
- 1012 lm @ 2000K
- 1420 lm @ 6500K
- 20,000 horas de vida útil
- IP20





Contáctenos

Philips Iluminación México pone a su disposición diferentes canales de comunicación a fin de brindarle un mejor servicio.

Servicio al Cliente

A través de nuestras líneas de servicio al cliente usted podrá hacer consultas sobre sus órdenes de compra, nuestras existencias, tiempos de entrega y otros temas relacionados con el estado de sus pedidos.

Teléfonos:

(+55) 5269 9119
(+55) 5269 9025
(+55) 5269 9127
(+55) 5269 9129
(+55) 5269 9372

Smartlight

A través de nuestra línea gratuita usted podrá hacer consultas sobre información técnica, inscribirse en nuestros cursos y programas de capacitación, tramitar la solicitud de garantías, en registro y seguimiento de quejas y reclamos.

Línea Gratuita: 01800 508 9000

Tel. (+55) 5269 9139
Fax. (+55) 5269 9128
smartlight.mexico@philips.com

Centro de Aplicaciones en Iluminación (LAC)

Philips Iluminación pone a su disposición nuestro Centro de Aplicaciones (LAC) a través del cual usted podrá profundizar sus conocimientos en iluminación y sobre nuestro portafolio de forma didáctica y personalizada. Si está interesado en alguno de nuestros cursos, comuníquese a nuestra línea gratuita 01800 508 9000 o al correo electrónico de Smartlight para inscribirse y enterarse sobre sus horarios de atención.



/philipsiluminamexico
@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Mayo de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso
y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.