



Philips LED EvoKit

*El reemplazo ideal para
luminarios fluorescentes.*

LED

La elección inteligente para tu próximo proyecto Retrofit.

El nuevo Philips LED Evokit es el sistema ideal para el reemplazo de luminarios fluorescentes de 60x60 cm. y 1.20x60 cm. donde el costo, rendimiento, apariencia y rápida instalación es importante.

LED Evokit no solo ofrece ahorro de energía y sustitución de tecnología fluorescente a LED, además ayuda a reducir los costos de mantenimiento debido a su larga vida útil.

Diseñado para una rápida instalación

- Fácil instalación; Una persona en menos de 5 minutos podrá realizar un reemplazo de tecnología convencional a LED.
- Diseñado para la mayoría de luminarios de 60x60 cm. Y 60x1.20 cm, con un mínimo de profundidad de 3”.
- Proporciona un nuevo aspecto a tu antiguo luminario sin necesidad de modificar tu instalación.

Diseño con el mas alto rendimiento

- Eficacia de sistema mayor a 110 Lm/W
- Dimeo de vanguardia con modelos Mark 10 de Philips, lo que permite el control con sistemas tradicionales ya existentes y Mark 7 compatible con un amplio rango de controles.
- Mantenimiento luminoso de 70,000 hrs.
- Ofrece un nuevo estilo arquitectónico y máximo rendimiento
- Excelente reproducción de Color por arriba de 80


PHILIPS

Información Técnica - Versión 1.20 x 60 cm.

I2Nc	Descripción	Watts	Volts	Mantenimiento Luminoso (Hrs)	Aprox. Lumens	CRI	Temperatura de Color (K)
929000714313	EvoKit 2x4 P 42L 39W 835 2 0-10 7 G2	39	120-277	70000	4180	80	3500
929000714413	EvoKit 2x4 P 42L 39W 840 2 0-10 7 G2	39	120-277	70000	4280	80	4000
929000714513	EvoKit 2x4 P 42L 40W 835 1 Mk10 7 G2	40	120	70000	4180	80	3500
929000714613	EvoKit 2x4 P 42L 40W 840 1 Mk10 7 G2	40	120	70000	4280	80	4000
929000714713	EvoKit 2x4 P 42L 42W 835 5 Mk10 7 G2	42	277	70000	4180	80	3500
929000714813	EvoKit 2x4 P 42L 42W 840 5 Mk10 7 G2	42	277	70000	4280	80	4000

Dimensiones

A Longitud Placa Frontal	B Ancho Placa Frontal	C Altura
47.83"	23.9"	2.95"
121.49 cm.	60.7 cm.	7.49 cm.




Información Técnica - Versión 60 x 60 cm.

I2Nc	Descripción	Watts	Volts	Mantenimiento Luminoso (Hrs)	Aprox. Lumens	CRI	Temperatura de Color (K)
929000713713	EvoKit 2x2 P 32L 31W 835 2 0-10 7 G2	31	120-277	70000	3210	80	3500
929000713813	EvoKit 2x2 P 32L 31W 840 2 0-10 7 G2	31	120-277	70000	3280	80	4000
929000713913	EvoKit 2x2 P 32L 32W 835 1 Mk10 7 G2	32	120	70000	3210	80	3500
929000714013	EvoKit 2x2 P 32L 32W 840 1 Mk10 7 G2	32	120	70000	3280	80	4000
929000714113	EvoKit 2x2 P 32L 34W 835 5 Mk10 7 G2	34	277	70000	3210	80	3500
929000714213	EvoKit 2x2 P 32L 34W 840 5 Mk10 7 G2	34	277	70000	3280	80	4000

Dimensiones

A Longitud Placa Frontal	B Ancho Placa Frontal	C Altura
23.9"	23.9"	2.95"
60.7 cm.	60.7 cm.	7.49 cm.



facebook.com/philipsiluminamexico
@Philipsilumina



Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Agosto de 2012

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.