



Lámparas Fluorescentes
Compactas Integradas

*Lámparas ahorradoras
de energía para
iluminación general*

Twister T3



Ahorro de energía a la máxima potencia

La línea de Lámparas Fluorescentes Compactas Twister High Lumen de Philips ofrece una mayor cantidad de luz y una larga vida útil en un diseño ultra compacto.

Características

- Ahorran hasta un 80% de energía
- Disponibles en 32W de potencia
- Color de luz blanca fría (6500K)
- Vida útil promedio mayor a 8, 000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes convencionales
- Diseño en espiral T3
- Encendido instantáneo (85% en menos de un minuto)

Aplicaciones

- Es el remplazo perfecto de lámparas incandescentes convencionales de alta potencia
- Aplicaciones donde se requiera iluminación general o decorativa
- La luz de color blanco frío (6500K) se recomienda para generar ambientes dinámicos y de mucho actividad
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica


Clave	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje	Base	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
459545	046677459543	12	32W	6500K	120-127V	E26/E27	T3	10,000	2,100	65

Equivalencias


Potencia	Descripción del Producto	Equivalencia a un incandescente de:
32W	TWISTER 32W CDL E26 120-127V	130W

Dimensiones (mm)

Potencia	C	D
32W	19.6	8.2



Posición de Encendido



Universal

Base



E26/E27



/philipsiluminamexico

@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Julio de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.