



Lámparas LED

Lámparas LED de diseño clásico, ideales para la iluminación general

LED A19 Classic ON-OFF



Estilo y eficiencia para la iluminación de tus ambientes

La familia de lámparas LED Classic de Philips para aplicaciones interiores son ideales para la iluminación general integrándose perfectamente a sus ambientes.

Características

- Ahorran más del 80% de energía
- Disponible en 6.5W, 7W, 8.5W, 9.5W, 11W, 13W y 14W de potencia
- Equivalente a 40W, 60W, 75W y 100W respectivamente
- Luz de color blanco cálido (3,000K) y luz blanca fría (6,500K)
- Vida útil promedio mayor a 15,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes comunes
- No utilizar con atenuadores de luz (dimmers)

Aplicaciones

- Iluminación general
- Reemplazo perfecto de incandescentes convencionales de mediana potencia
- Ideal para la iluminación residencial, hoteles, restaurantes y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica

| Clave | Código de Barras | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de Color (K) | Voltaje de Operación (V) | Base | CRI | Bulbo | Vida Promedio (Hrs) | Flujo Luminoso (lm) | Eficacia Luminosa (lm/W) |
|---------|------------------|----------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|-----|-------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 457804 | 46677457808 | 4 | 6.5W | 6,500 | 100-240 | E26/E27 | 80 | A19 | 15,000 | 600 | 92 |
| 457796 | 46677457792 | 4 | 7W | 3,000 | 100-240 | E26/E27 | 80 | A19 | 15,000 | 600 | 92 |
| 457788* | 46677457785 | 4 | 8.5W | 6,500 | 100-240 | E26/E27 | 80 | A19 | 15,000 | 806 | 94 |
| 457770* | 46677457778 | 4 | 9.5W | 3,000 | 100-240 | E26/E27 | 80 | A19 | 15,000 | 806 | 94 |
| 457754* | 46677457754 | 4 | 11W | 3,000 | 100-240 | E26/E27 | 80 | A21 | 15,000 | 1,055 | 92 |
| 457762* | 46677457761 | 4 | 11W | 6,500 | 100-240 | E26/E27 | 80 | A21 | 15,000 | 1,055 | 92 |
| 457747* | 46677457747 | 4 | 13W | 6,500 | 100-240 | E26/E27 | 80 | A21 | 15,000 | 1,400 | 94 |
| 457739* | 46677457730 | 4 | 14W | 3,000 | 100-240 | E26/E27 | 80 | A21 | 15,000 | 1,400 | 94 |


*Productos que cumplen con los requerimientos definidos para el programa de Hipoteca Verde.

Equivalencias

| Clave | Descripción del Producto | Equivalencia a un incandescente de: |
|--------|--|-------------------------------------|
| 457804 | Classic LED 6.5W E27 A19 110-240V 6,500K | 40W |
| 457796 | Classic LED 7W E27 A19 110-240V 3,000K | 40W |
| 457788 | Classic LED 8.5W E27 A19 110-240V 6,500K | 60W |
| 457770 | Classic LED 9.5W E27 A19 110-240V 3,000K | 60W |
| 457754 | Classic LED 11W E27 A21 110-240V 3,000K | 75W |
| 457762 | Classic LED 11W E27 A21 110-240V 6,500K | 75W |
| 457747 | Classic LED 13W E27 A21 110-240V 6,500K | 100W |
| 457739 | Classic LED 14W E27 A21 110-240V 3,000K | 100W |

Dimensiones (mm)

| Bulbo | C | D |
|-------|-------|------|
| A19 | 106.6 | 58.4 |
| A21 | 132 | 68 |



Posición de Encendido



Universal

Base





/philipsiluminamexico
@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Mayo de 2015
Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.