



LED Retrofit

*Lámparas LED PAR30
ideales para la iluminación
general y de acentuación
donde se requiera
concentrar la luz en un lugar
específico*

Reflector LED PAR30
Atenuable



Acentuación y control para tus espacios

La familia de LEDs PAR30 de Philips para aplicaciones interiores, ofrecen innovación y dinamismo en la iluminación general con el máximo desempeño.

Características

- Atenuables hasta un 10%
- Ahorran hasta un 85% de energía
- Disponible en 11W, 12W y 12.5W de potencia
- Equivalente a 60W y 75W
- Disponible en 25 y 36 grados de apertura
- Reflector tipo PAR30S y PAR30L
- Amplio rango de temperaturas de color (2700K y 3000K)
- Vida útil promedio mayor a 25,000 horas

Aplicaciones

- Iluminación de acento o general
- Reemplazo perfecto de reflectores halógenos PAR30S y PAR30L
- Ideal para la iluminación comercial, residencial, hoteles, restaurantes y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos e luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica


Clave	No. de modelo	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Bulbo	CRI	Grados de Apertura	Vida Promedio (Hrs)	Intensidad Luminosa (Cd)	Eficacia Luminosa (lm/W)
435305	46677435301	6	12.5	3000	120V	E26/E27	PAR30S	25D	25,000	5300	72	58
435339	46677435332	6	12.5	3000	120V	E26/E27	PAR30S	35D	25,000	2500	72	55
430974	46677430979	6	11	2700	120V	E26/E27	PAR30L	36D	25,000		65	55
434984	46677434984	6	11	3000	120V	E26/E27	PAR30L	25D	25,000		68	55
430165	46677430160	6	12	3000	120V	E26/E27	PAR30L	36D	25,000		71	58

Equivalencias

Potencia	Descripción del Producto	Equivalencias a un Halógeno de:
435305	Reflector LED 12.5W PAR30S 3000K 25D Atenuable	75
435339	Reflector LED 12.5W PAR30S 3000K 35D Atenuable	60
430974	Reflector LED 12.5W PAR30L 2700K 36D Atenuable	60
434984	Reflector LED 11W PAR30L 3000K 25D Atenuable	60
430165	Reflector LED 12W PAR30L 3000K 36D Atenuable	75

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
PAR30S	91.44	91.44
PAR30L	111.76	91.44



Posición de Encendido



Universal

Base



/philipsiluminamexico

@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Mayo de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.