



LED Retrofit

*Lámparas LED PAR38
ideales para la iluminación
de acentuación, donde
se requiera concentrar
la luz en un lugar específico*

Reflector LED PAR38
Interiores



Máxima confiabilidad, desempeño y ahorro de energía

Máxima confiabilidad, desempeño y ahorro de energía ofrecen innovación y dinamismo en la iluminación general con el máximo desempeño.

Características

- Atenuable hasta un 10%
- Ahorran hasta un 85% de energía
- Disponible en PAR38 en 13W, 15W y 17W de potencia
- Equivalente a 90W Y 120W de potencia comparado con una lámpara halógena
- Disponible en temperatura cálida (2,700K y 3,000K).
- Vida útil promedio mayor a 25,000 horas
- Retrofit directo, similar a una lámpara PAR Halógena PAR38

Aplicaciones

- Iluminación de acento o general
- Reemplazo perfecto de reflectores halógenos PAR38
- Ideal para la iluminación comercial, residencial, hoteles, restaurantes y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica


| Clave | Código de Barras | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de Color (K) | Voltaje de Operación (V) | Base | Bulbo | Grados de Apertura | Vida Promedio (Hrs) | Intensidad Luminosa (Cd) | Eficacia Luminosa (lm/W) |
|--------|------------------|----------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 430066 | 46677430061 | 6 | 13W | 2700K | 120V | E26/E27 | PAR38 | 25D | 25,000 | 5300 | 900 |
| 430090 | 46677430092 | 6 | 13W | 2700K | 120V | E26/E27 | PAR38 | 36D | 25,000 | 1980 | 900 |
| 434968 | 46677435394 | 6 | 15W | 3000K | 120V | E26/E27 | PAR38 | 25D | 25,000 | 4200 | 900 |
| 435396 | 46677429034 | 6 | 17W | 3000K | 120V | E26/E27 | PAR38 | 25D | 25,000 | 6000 | 1250 |

Equivalencias

| Clave | Descripción del Producto | Equivalencias a un Halógeno de: |
|--------|---|---------------------------------|
| 430066 | Reflector LED 13W E26 PAR38 120V 2700K 25D Single Optic | 90W |
| 430090 | Reflector LED 13W E26 PAR38 120V 2700K 36D Single Optic | 90W |
| 434968 | Reflector LED 15W E27 PAR38 120V 3000K 25D Single Optic | 90W |
| 435396 | Reflector LED 17W E27 PAR38 120V 3000K 25D Single Optic | 120W |

Dimensiones (mm)

| Bulbo | C | D |
|-------|--------|--------|
| PAR38 | 132.08 | 121.92 |



Posición de Encendido



Universal

Base



/philipsiluminamexico

@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Mayo de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.