

BALASTRO ELECTRÓNICO HID BAJA POTENCIA

Balastro electrónico HID de bajo perfil, para lámparas de Aditivos Metálicos de 70 W. Ideal para una variedad de controles de alta y baja luminosidad.

IMH-70-G-LF

No. de lámparas	Watt lámparas	Código ANSI	Temp. de arranque (°F/°C)	Volts	Corriente de línea (A rcm)	Potencia de línea (Watt)	Factor de Balastro (F.B)	THD (Máx.)	Factor de Potencia
1	70	M98 M139 M143	-20/-30	120-277	0.67/0.30	80/79	1	15	0.90

