




BALASTRO ELECTRÓNICO 2x26 W 120V-127V

Dimeable Encendido Rápido-Programado
Control a través de la línea de alimentación y dimmer (2 hilos)

NI525, REZ2Q26M2LD73M

Tipo de lámpara	No. de lámparas	Watt lámparas	Temp. de arranque (°F/°C)	Volts	Corriente de línea (A rcm)	Potencia de línea (Watt)	THD (Máx.)	Factor de Potencia
CFQ26W/G24Q	2	26	50/10	120-127	0.48 A	16/58	10	0.98
CFTR26W/GX24Q	2	26	50/10	120-127	0.48 A	16/58	10	0.98



Philips Lighting Electronics North America - Mexico
 Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México
 Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032
 lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

