


**BALASTRO ELECTRÓNICO 2x32 W T8 120V - 127V**

Dimeable Encendido Rápido

Control a través de la línea de alimentación y dimmer (2 hilos)

N832, REZ2S32SC

Tipo de lámpara	No. de lámparas	Watt lámparas	Temp. de arranque (°F/°C)	Volts	Corriente de línea ( A rcm)	Potencia de línea ( Watt)	THD (Máx.)	Factor de Potencia
F17T8	2	17	50/10	120-127	0.32 A	13/38	10	0.99
F25T8	2	25	50/10	120-127	0.46 A	13/55	10	0.99
F32T8	2	32	50/10	120-127	0.57 A	15/68	10	0.99



Longitud (L)	Ancho (W)	Alto (H)	Montaje (M)
24.10 cm	4.3 cm	3.0 cm	22.6 cm
9.50"	1.7"	1.18"	8.90"



Philips Lighting Electronics North America - Mexico  
 Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México  
 Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032  
 La información técnica y comercial de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.

www.lumisistemas.com

