



IES-3S28

*Balastro electrónico
para lámparas fluorescentes
tipo T5 de 28W*

T5 3x28

Essential: Lo mejor de la tecnología al alcance de tus manos

La línea de balastros electrónicos Essential para lámparas T5 se caracteriza por su desempeño, durabilidad y diseño compacto. Son ideales para nuevos proyectos o para actualizar su sistema de iluminación actual.

Características


- Tensión de operación universal (120-277V~)
- Temperatura de encendido (Hasta 0°C)
- Encendido rápido
- Funcionamiento silencioso (Clasificación A)
- Opera tres lámparas T5 de 28W
- Construidos pensando en el medio ambiente (Libres de PCB's y únicos con la certificación ROHS)
- Garantía de 3 años

PHILIPS
sense and simplicity

Información Técnica


No. de lámparas y Potencia	Tipo de lámpara	Tensión de línea	Tipo de Encendido	Factor de Balastro	Potencia de Línea	Corriente de Línea	Factor de Potencia	Tem. Min. de Encendido
3 x 28W	F28T5	120-277V	Rápido	0.87	92W	0.735/0.319	0.98	0°C

Diagrama de conexión



Se recomienda una distancia máxima de 80cm para los cables del 1 al 6

Dimensión



Longitud (L)	Ancho (W)	Alto (H)	Montaje (M)
27.9	3.9	2.8	26.5
10.98"	1.53"	1.10"	10.43"



Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01800 508 9000 ó 5269 9139
www.lighting.philips.com