



RES-2P32-N

*Balastro electrónico
para lámparas fluorescentes
tipo T8 de 32W, 25W y 17W*

T8 2x32

Essential: Lo mejor de la tecnología al alcance de tus manos

La línea de balastros electrónicos Essential para lámparas T8 se caracteriza por su desempeño, durabilidad y diseño compacto. Son ideales para nuevos proyectos o para actualizar su sistema de iluminación actual.

Características


- Tensión de operación (127V~)
- Temperatura mínima de encendido (0°C)
- Encendido instantáneo
- Funcionamiento silencioso (Clasificación A)
- Opera una o dos lámparas T8 de 17W, 25W y 32W
- Construidos pensando en el medio ambiente (Libres de PCB's y únicos con la certificación ROHS)
- Garantía de 2 años

PHILIPS
sense and simplicity

Información Técnica


No. de lámparas y Potencia	Tipo de lámpara	Tensión de Línea	Tipo de Encendido	Factor de Balastro	Potencia de Línea	Corriente de Línea	Factor de Potencia	Tem. Min. de Encendido
1 ó 2 x 17W	F17T8	127V	Instantáneo	0.87	56W	0.751A	0.58	0°C
1 ó 2 x 25W	F25T8							
1 ó 2 x 32W	F32T8							

Diagrama de conexión



Para operar una lámpara aísle el cable Azul no utilizado a 600V

Dimensión



Longitud (L)	Ancho (W)	Alto (H)	Montaje (M)
24.10 cm	3.3 cm	2.5 cm	22.6 cm
9.50"	1.3"	1.0"	8.90"



Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01800 508 9000 ó 5269 9139
www.lighting.philips.com