


# BALASTRO ELECTRÓNICO 2x18 W 120V

**Dimeable Encendido Rápido-Programado**  
**Control a través de la línea de alimentación y dimmer (2 hilos)**

## REZ-2Q18-M2-LD

Tipo de lámpara	No. de lámparas	Watt lámparas	Temp. de arranque (°F/°C)	Volts	Corriente de línea ( A rcm)	Potencia de línea ( Watt)	THD (Máx.)	Factor de Potencia	Factor de Balastro
CFM18W/GX24Q	1	18	50/10	120	0.36 A	14/43	10	0.99	0.05/1.00
CFM18W/GX24Q	2	18	50/10	120	0.36 A	14/43	10	0.99	0.05/1.00



**CONEXIÓN(2) LÁMPARAS COMPACTAS**

USE SOLO CONTROLADORES COMPATIBLES CON MARK 10

**USE SOLO SOCKET DE ENCENDIDO RAPIDO**

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Longitud (L)	Ancho (W)	Alto (H)	Montaje (M)
12.6 cm	6.1 cm	2.5 cm	5.1 cm
4.98"	2.4"	0.98"	2.0"



Philips Lighting Electronics North America - Mexico  
 Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México  
 Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032  
 lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

