

BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

ADITIVOS METÁLICOS ALTO FACTOR DE POTENCIA

Lámpara de 250 W, Código ANSI M58 ó H37

Balastro						Capacitor	
Tensión de línea (Volts)	Número de Catálogo	Tipo de Circuito	Potencia de línea (Watt)	Corriente de línea (Ampere)	Tensión de Circuito Abierto (Volt)	Microfaradios	Tensión mínima
127/220	71A57H0-500DML	Autorregulado	295	2.6/1.5	300	15	400

