

BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

ADITIVOS METÁLICOS ALTO FACTOR DE POTENCIA

Lámpara de 400 W, Código ANSI M59 ó H33

Balastro						Capacitor	
Tensión de línea (Volts)	Número de Catálogo	Tipo de Circuito	Potencia de línea (Watt)	Corriente de línea (Ampere)	Tensión de Circuito Abierto (Volt)	Microfaradios	Tensión mínima
127/220	71A60H1-500DML	Autorregulado	458	3.9/2.2	300	24	400




DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Longitud (L)	Ancho (W)	A. Máx. (WMa)	Alto (H)	Montaje(M)
6.73 cm	5.08 cm	9.65 cm	5.58 cm	5.58 cm



Philips Lighting Electronics North America - Mexico
 Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México
 Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032
 lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

