


# HOJA TÉCNICA

## BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

ADITIVOS METÁLICOS ALTO FACTOR DE POTENCIA

Lámpara de 1000 W, Código ANSI M47ó H36

Balastro						Capacitor	
Tensión de línea (Volts)	Número de Catálogo	Tipo de Circuito	Potencia de línea (Watt)	Corriente de línea (Ampere)	Tensión de Circuito Abierto (Volt)	Microfaradios	Tensión mínima
220	71A65J0-500ML	Autorregulado	1080	4.9	430	24	480



### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Longitud (L)	Ancho (W)	A. Máx. (WMa)	Alto (H)	Montaje(M)
6.73 cm	8.64 cm	13.46 cm	5.58 cm	5.58 cm

**NOM**

Philips Lighting Electronics North America - Mexico  
 Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México  
 Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032  
 lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

**PHILIPS**  
**LUMICON**

Ht006