



# HOJA TÉCNICA

## BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN-ALTO FACTOR DE POTENCIA (BAJAS PÉRDIDAS)  
Lámpara de 100 W, Código ANSI S54

Balastro						Capacitor	
Tensión de línea (Volts)	Número de Catálogo	Tipo de Circuito	Potencia de línea (Watt)	Corriente de línea (Ampere)	Tensión de Circuito Abierto (Volt)	Microfaradios	Tensión mínima
220/240	71A80J9-500DML	Autoregulado	124.5	0.58/0.53	115	34	240



Philips Lighting Electronics North America - Mexico  
Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México  
Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032  
lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

● Cumple con la especificación del sello FIDE.



**PHILIPS**  
**LUMICON**

Ht012