

BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN-ALTO FACTOR DE POTENCIA

Lámpara de 250 W, Código ANSI S50

Balastro						Capacitor	
Tensión de línea (Volts)	Número de Catálogo	Tipo de Circuito	Potencia de línea (Watt)	Corriente de línea (Ampere)	Tensión de Circuito Abierto (Volt)	Microfaradios	Tensión mínima
127/220	71A82H1-500DML	Autorregulado	295	2.5/1.5	185	35	240

Diagrama 2







DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Philips Lighting Electronics North America - Mexico
 Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México
 Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032
 lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

