



# HOJA TÉCNICA

## BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

ADITIVOS METÁLICOS ALTO FACTOR DE POTENCIA

Lámpara de 175/150 W, Código ANSI M57 ó H39 ó M107

Balastro						Capacitor	
Tensión de línea (Volts)	Número de Catálogo	Tipo de Circuito	Potencia de línea (Watt)	Corriente de línea (Ampere)	Tensión de Circuito Abierto (Volt)	Microfaradios	Tensión mínima
120/208 240/277	71A5590-500DML	Autorregulado	210	1.8/1.04 0.90/0.80	305	10	400



**NOM**

Philips Lighting Electronics North America - Mexico  
 Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México  
 Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032  
 lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

**PHILIPS**  
**LUMICON**

Ht025