



# HOJA TÉCNICA

## BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

ADITIVOS METÁLICOS ENCENDIDO DE PULSO (PULSE START) - ALTO FACTOR DE POTENCIA  
Lámpara de 320 W, Código ANSI M132, M154

| Balastro                 |                    |                  |                          |                             |                                    | Capacitor     |                |
|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| Tensión de línea (Volts) | Número de Catálogo | Tipo de Circuito | Potencia de línea (Watt) | Corriente de línea (Ampere) | Tensión de Circuito Abierto (Volt) | Microfaradios | Tensión mínima |
| 120/208<br>240/277       | 71A5892-500DMLA    | Autorregulado    | 368                      | 3.25/1.9<br>1.65/1.4        | 270                                | 21            | 345            |



**NOM**

Philips Lighting Electronics North America - Mexico  
Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México  
Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032  
lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

**PHILIPS**  
**LUMICON**

Ht044