

# HOJA TÉCNICA

## BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

ADITIVOS METÁLICOS ALTO FACTOR DE POTENCIA


Lámpara de 400 W, Código ANSI M596 H33

### Balastro


Tensión de línea (Volts)	Número de Catálogo	Tipo de Circuito	Potencia de línea (Watt)	Corriente de línea (Ampere)	Tensión de Circuito Abierto (Volt)
120/208 240/277	71A6091-500DML	Autorregulado	458	4.0/2.3 2.0/1.75	300

### Capacitor

Microfaradios	Tensión mínima
24	400



### DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Longitud (L)	Ancho (W)	A. Máx. (WMa)	Alto (H)	Montaje(M)
6.73 cm	5.08 cm	9.91 cm	5.58 cm	5.58 cm

**NOM**

Philips Lighting Electronics North America - Mexico  
 Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México  
 Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032  
 lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

**PHILIPS**  
**LUMICON**

Ht028