



PHILIPS

Filamento LED



Diseñados para ser vistos

La combinación perfecta del
estilo clásico y la eficiencia LED

“ Se ve como incandescente, ahorra como LED

Ahora puedes regresar en el tiempo y volver a crear ese ambiente clásico con la sensación de iluminación incandescente a través de la gama Filamento LED de Philips. Una colección de lámparas con diseño retro que ofrece algunos de los mejores ahorros de energía por su tecnología LED.

Diseñado para ser visto

La gama de productos Filamento LED recrea la iluminación incandescente en todos sus formatos. Las formas clásicas de los focos están diseñados para recrear una decoración atemporal.

Pero es lo que hay en su interior, lo que los hace tan diferentes. Le hemos dado una nueva dimensión a nuestra tecnología LED de ahorro de energía, transformando los LEDs hacia una imitación de los filamentos incandescentes.

Desde ahora tendrás la posibilidad de disfrutar de una iluminación vintage, sin altas facturas de electricidad.

Crear ambientes íntimos

El eterno atractivo de la gama Filamento LED hace perfectos para una amplia gama de aplicaciones:

- Crear un ambiente mágico e íntimo en salas de estar
- Añadir un toque de ambiente clásicos de los restaurantes, bares y habitaciones de hotel
- Iluminar hospitales y museos con la luz suave, cálido, blanco.



Tecnología

Filamento LED

Gas Helio
previene vapor
y polvo

Técnica LED
única similar
a los filamentos
tradicionales

**Fósforos
Mezclados** crean
una hermosa luz
blanca-cálida

Precisión
en filamentos
guía de
los focos

Balastro
proporciona
una corriente
constante





Ahorro de energía de larga duración

La verdadera belleza de nuestro portafolio Filamento LED es que utiliza menos energía. Con 90% en ahorro de energía y una larga vida útil y confiable de 1,000 vs 15.000 horas, 15 veces más que los focos incandescentes, podrás ahorrar energía y en costos de reemplazo. Así que verás horas de un ambiente precioso que se parece al de un incandescente pero dura como un LED.





“Diseñados con forma clásica”

El portafolio Filamento LED de Philips cuenta con un diseño retro, que ofrece una hermosa luz decorativa.

Es ideal para la instalación en diversos tipos de ambientes donde la gente puede disfrutar fácilmente el arte de la luz.

Los focos funcionan perfectamente con candiles de cristal, luminarios de pared, donde se exponen los focos o accesorios con un protector de vidrio.

Características:

- El diseño clásico cumple con la necesidad de los fabricantes OEM
- Misma forma comparada a un A19 y un ST19
- El diseño clásico de filamento permite a la luz decorativa, que combine perfectamente el recubrimiento de color ámbar en el cristal
- Bajo consumo de energía
- Larga vida útil de 15,000 horas
- No tiene UV ni haz frío (sin IR)
- Son amigables con el medio ambiente: no tienen mercurio, o cualquier otro tipo de sustancias peligrosas
- Huella de carbón muy baja





Aplicaciones en **interiores**

Los focos Filamento LED son ideales para la iluminación general y decorativa en el sector de hotelería, así como en el hogar. Se pueden colocar completamente a la vista en candelabros, luminarios de pared o luminarios modernos, adaptarse a todos los luminarios existentes con base E12 y E26. Estos focos vienen con un formato clásico con un diseño de filamento único y llamativo. Producen una luz hermosa que consigue un enorme ahorro energético y minimizan los costos de mantenimiento.

Características:

- El rango de funcionamiento de temperatura es entre -20°C y 40°C de temperatura ambiente
- No está diseñado para su uso con luminarios de emergencia o luces de salida
- Perfecto para aplicaciones de interior en luminarios abiertos



Aplicaciones en **exteriores**

Diseño UL Wet en los bulbos A19 y ST19. Crea un ambiente de luz cálida y decorativa para el uso al aire libre como una estructura de carpa y los focos en secuencia o serie. Los focos cuentan con un diseño clásico de filamento único que llama la atención, proporcionando una hermosa iluminación que consigue un enorme ahorro energético y minimizan los costos de mantenimiento.

Características:

- El rango de funcionamiento de temperatura es entre -20°C y 40°C de temperatura ambiente
- No está diseñado para su uso con luminarios de emergencia o luces de salida
- Perfecto para aplicaciones decorativas en exteriores

Características


Información Técnica:

Producto	Clave	Potencia (W)	Equivalencia (W)	Base	Voltaje (V)	Kelvin (K)	IRC	Vida Promedio (Horas)	Flijo Luminoso (lm)
A19 Dim Ambar	464040	4.5W	=40W	E26	100-130V	2,000	80	15,000	350
ST19 Dim Ambar	463588	5.5W	=40W	E26	100-130V	2,000	80	15,000	400
BA11 Dim Ambar	463596	4.5W	=40W	E12	100-130V	2,000	80	15,000	350
A15 Claro	463570	2W	=20W	E26	100-130V	2,000	80	15,000	220
A19 Claro	461095	4W	=40W	E26	100-130V	2,000	80	15,000	470

Dimensiones (mm):

Producto	C	D
A19 Dim Ambar	106	60
ST19 Dim Ambar	137	64
BA11 Dim Ambar	128	35
A15 Claro	85	47
A19 Claro	102	60

Dim = Atenuable




¿Por qué escoger **LED de Philips?**



Philips ha iluminado nuestras vidas durante 120 años; está en nuestro ADN. Y durante más de una década, hemos estado fabricando focos LED seguros y confiables que satisfacen tus necesidades y expectativas. Lo que se muestra y puedes leer en los empaques, se basa en nuestros años de experiencia. Pero no sólo creas en nuestra palabra, mira a tu alrededor y encontrarás LED de Philips en oficinas, hoteles, edificios públicos y empresas. Esto es bueno saberlo si planeas utilizar los productos de Philips en tu casa.



“ La combinación perfecta del **estilo clásico** y la **eficiencia LED**”





Contáctenos

Philips Iluminación México pone a su disposición diferentes canales de comunicación a fin de brindarle un mejor servicio.

Servicio al Cliente

A través de nuestras líneas de servicio al cliente usted podrá hacer consultas sobre sus órdenes de compra, nuestras existencias, tiempos de entrega y otros temas relacionados con el estado de sus pedidos.

Teléfonos:

(+55) 5269 9119

(+55) 5269 9025

(+55) 5269 9127

(+55) 5269 9372

Smartlight

A través de nuestra línea gratuita usted podrá hacer consultas sobre información técnica, inscribirse en nuestros cursos y programas de capacitación, tramitar la solicitud de garantías, registro y seguimiento de quejas y reclamos.

Línea Gratuita: 01800 508 9000

Tel. (+55) 5269 9139

Fax. (+55) 5269 9128

smartlight.mexico@philips.com

Centro de Aplicaciones en Iluminación (LAC)

Philips Iluminación pone a su disposición nuestro Centro de Aplicaciones (LAC) a través del cual usted podrá profundizar sus conocimientos en iluminación y sobre nuestro portafolio de forma didáctica y personalizada.

Si está interesado en alguno de nuestros cursos, comuníquese a nuestra línea gratuita 01800 508 9000 o al correo electrónico de Smartlight para inscribirse y enterarse sobre sus horarios de atención.



[/philipsiluminamexico](#)

[@Philipsilumina](#)

Philips Mexicana S.A. de C.V.

Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando

La Herradura, 52784

Huixquilucan, Estado de México

Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139

smartlight.mexico@philips.com

www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Marzo de 2016

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.