



Lámparas LED

*La combinación perfecta
entre ahorro, sustitución
y tecnología*

Tubo LED T8 Instant Fit

Solución LED de rápido reemplazo

La nueva generación de lámparas lineales LED T8 Instant Fit es compatible con balastos de encendido instantáneo, siendo esta la solución perfecta para sustituir los tubos fluorescentes por tecnología LED lo cual brindará un ahorro energético de hasta 40% y un rápido retorno de inversión.

Generan una luz blanca de aspecto cálido o neutro, similar al de los tubos fluorescentes convencionales ideales para la iluminación general.

Características

- Ahorran hasta un 40% de energía
- Compatible con balastro de encendido instantáneo*
- Disponible en 14.5W de potencia
- Color de luz cálida o neutra (3000K, 3500K, 4000K y 5000K)
- Vida útil promedio de 40,000 horas
- Rango de temperatura de operación entre -20°C y 45°C
- No contiene Mercurio

Aplicaciones

- Iluminación general
- Reemplazo perfecto de lámparas fluorescentes lineales convencionales
- Ideales para la iluminación en oficinas, estacionamientos, escuelas y hospitales
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica


Clave	Código de Barras	Embalaje	Consumo de Energía de Lámparas			Promedio de consumo de energía (Sistema)			Lumen Inicial			Vida Útil promedio (Hrs)	Base	MOL (mm)	Tipo de Bulbo
			Balastro de bajo Factor (.78)	Balastro de mediano Factor (.88)	Balastro de Alto Factor (1.18)	Balastro de bajo Factor (.78)	Balastro de mediano Factor (.88)	Balastro de Alto Factor (1.18)	Balastro de bajo Factor (.78)	Balastro de mediano Factor (.88)	Balastro de Alto Factor (1.18)				
433060	46677433062	10	12.5W	14.5W	20W	14.5W	16.5W	22W	1300	1,500	1900	40,000	G13	1,219	T8
433268	46677433260	10	12.5W	14.5W	20W	14.5W	16.5W	22W	1300	1,500	1900	40,000	G13	1,219	T8
433078	46677433079	10	12.5W	14.5W	20W	14.5W	16.5W	22W	1400	1,600	2000	40,000	G13	1,219	T8
433086	46677433086	10	12.5W	14.5W	20W	14.5W	16.5W	22W	1450	1,650	2100	40,000	G13	1,219	T8

Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Fluorescente T12 de:
433060	Tubo LED Instant Fit T8 G13 14.5W 1200mm 3000K FRST	32W
433268	Tubo LED Instant Fit T8 G13 14.5W 1200mm 3500K FRST	32W
433078	Tubo LED Instant Fit T8 G13 14.5W 1200mm 4000K FRST	32W
433086	Tubo LED Instant Fit T8 G13 14.5W 1200mm 5000K FRST	32W

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
T8	1200	26



Base



G13



/philipsiluminamexico
@Philipsilumina



Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Mayo de 2014

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.