



Lámparas LED

*La combinación perfecta entre
valor y desempeño*

Tubo LED T8 Instant Fit
SlimLine

Valor y desempeño

La nueva generación de lámparas lineales LED InstantFit Single Pin de Philips para aplicaciones generales, se caracterizan por su altísima eficiencia y fácil instalación ya que son compatibles con los balastos electrónicos instalados con fluorescencia convencional, generando una luz blanca, similar a la de los tubos fluorescentes convencionales.

La nueva lámpara lineal LED InstantFit Single Pin en sus versiones sustitutas de 30W y 60W en fluorescencia, es ideal para iluminación general, ofreciendo increíbles ahorros de energía y el más rápido retorno de inversión del mercado con la mejor calidad.

La perfecta elección para instalaciones fluorescentes ya existentes.

Características

- Ahorran hasta un 40% de energía
- Disponibles en 13W y 26W de potencia
- Disponible en versiones de 1.20cm y 2.40cm
- Color de luz blanca fría de 6,500K
- Compatible con balastos electrónicos T8 SlimLine para fluorescencia (Ver lista de compatibilidad)
- Vida útil promedio de 36, 000 horas
- Versión de Vidrio de 1.20 cm
- Versión de Plástico de 2.40 cm
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas fluorescentes convencionales T8
- Flujo luminoso promedio de 1,600 lm y 3200 lm

Aplicaciones

- Ideales para aplicaciones de Iluminación general en instalaciones de luminarios de Fluorescencia convencional 30W FA8 T8 y 60W FA8 T8
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Equivalencia (W)	Temperatura de Color (K)	Base	Bulbo	CRI	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
335711	929001274211	10	13W	30W	6500K	FA8	T8	80	36,000	1600	123
335729	929001274611	10	26W	60W	6500K	FA8	T8	80	36,000	3200	123

Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Fluorescente T8 de:
335414	InstantFit LEDtube 1200mm 13W 865 IF FA8	T8 Single pin 30W
335448	InstantFit LEDtube 2400mm 26W 865 IF FA8	T8 Single pin 60W

Dimensiones (mm)

Potencia	C	D
13W	1200	26
26W	2400	26



Base



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Julio de 2016

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.