



Lámparas LED

*La combinación perfecta  
entre ahorro, sustitución  
y tecnología*

Tubo LED T8 Instant Fit

## Solución LED de rápido reemplazo

La nueva generación de lámparas U bent LED T8 Instant Fit es compatible con todos los balastos de encendido instantáneo, siendo esta la solución perfecta para sustituir los tubos fluorescentes por tecnología LED, la cual brindará un ahorro energético de hasta 35% y un rápido retorno de inversión.

La perfecta elección para instalaciones fluorescentes ya existentes.

### Características

- Ahorran hasta un 35% de energía
- Compatible con balastro de encendido instantáneo\*
- Disponible en 16.5W de potencia
- Color de luz cálida o neutra (3000K, 3500K, 4000K y 5000K)
- Vida útil promedio de 40,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas fluorescentes tipo U-Bent
- Flujo luminoso promedio de 2,150 lm

### Aplicaciones

- Ideales para aplicaciones de Iluminación general en instalaciones de luminarios de 60x60cm
- Es el remplazo perfecto de lámparas fluorescentes tipo U-Bent
- Ideales para la iluminación en oficinas, escuelas y hospitales
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

\*Revisar compatibilidad con representante de Philips más cercano.

**PHILIPS**

## Información Técnica


Clave	Código de Barras	Embalaje	Acabado	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Longitud (mm)	CRI	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
452664	50046677452662	10	Aperlado	16.5W	3000K	120-277V	G13	T8	82	40,000	2000	120
452672	50046677452679	10	Aperlado	16.5W	3500K	120-277V	G13	T8	82	40,000	2000	120
452680	50046677452686	10	Aperlado	16.5W	4000K	120-277V	G13	T8	82	40,000	2,100	127
452698	50046677452693	10	Aperlado	16.5W	5000K	120-277V	G13	T8	82	40,000	2,150	127

## Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Fluorescente T8 de:
452664	Linear LED T8 Tube InstantFit 16.5W U-Bent 3000K	25W U-Bent
452672	Linear LED T8 Tube InstantFit 16.5W U-Bent 3500K	25W U-Bent
452680	Linear LED T8 Tube InstantFit 16.5W U-Bent 4000K	25W U-Bent
452698	Linear LED T8 Tube InstantFit 16.5W U-Bent 5000K	25W U-Bent

## Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
T8	152	570



## Base



G13



/philipsiluminamexico  
@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.  
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando  
La Herradura, 52784  
Huixquilucan, Estado de México  
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139  
smartlight.mexico@philips.com  
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Agosto de 2015  
Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.