

LED Retrofit

*Lámparas LED MR16 a 12V
ideales para la iluminación
general o de acentuación,
donde se requiera concentrar
la luz en un lugar específico.*

Reflector LED MR16
Atenuable



Acentúe sus espacios ahorrando energía

La familia de LEDs MR16 a 12V de Philips para aplicaciones interiores, representan la nueva generación de lámparas para la iluminación de acentuación.

Características

- Ahorran hasta un 80% de energía
- Atenuables hasta un 10%
- Disponible 6.5W de potencia
- Grados de apertura 36°.
- Equivalente a 35W comparado con una lámpara halógena
- Tamaño compacto en MR16
- temperaturas de Color Cálida (3000K)
- Vida útil promedio mayor a 25,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas halógenas

Aplicaciones

- Iluminación de acento o general
- Es el remplazo perfecto de reflectores halógenos tipo MR16
- Ideales para la iluminación comercial, residencial, hoteles, restaurantes y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica


| Clave | Código de Barras | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de Color (K) | Voltaje de Operación (V) | Base | CRI | Bulbo | Grados de Apertura | Vida Promedio (Hrs) | Intensidad Luminosa (Cd) | Eficacia Luminosa (lm/W) |
|--------|------------------|----------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 453498 | 046677453497 | 4 | 6.5 | 3000 | 12 | GU5.3 | 36D | MR16 | 25,000 | 80 | 460 | 70 |

Equivalencias

| Potencia | Descripción del Producto | Equivalencia a un Halógeno de: |
|----------|--|--------------------------------|
| 453498 | Reflector LED Retrofit 6.5W (35W) GU5.3 MR16 12V 3000K 36D DIM (460LM) | 35W |

Dimensiones (mm)

| Potencia | C | D |
|----------|----|----|
| 6.5W | 46 | 51 |




Posición de Encendido



Universal

Base



/philipsiluminamexico

@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Junio de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.