



LED Retrofit

*Lámparas LED MR16 a 12V ideales para la iluminación general o de acentuación, donde se requiera concentrar la luz en un lugar específico*

Reflector LED MR16  
Atenuable

## Acentúe sus espacios ahorrando energía

La familia de LEDs MR16 a 12V atenuables de Philips para aplicaciones interiores, representan la nueva generación de lámparas para la iluminación de acentuación.

### Características

- Atenuables hasta un 10%
- Ahorran hasta un 80% de energía
- Disponible 7W de potencia
- Disponible en 24° y 36° grados de apertura
- Equivalente a 50W comparado con una lámpara halógena
- Color de luz blanca cálida en 2,700K y 3,000K
- Vida útil promedio mayor a 25,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas halógenas

### Aplicaciones

- Iluminación de acento o general
- Es el remplazo perfecto de halógenas dicroicas MR16
- Aplicaciones donde se requiera iluminación de acento como pasillos, corredores, vitrinas, empotrados de techo, etc.
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

**PHILIPS**

## Información Técnica


Clave	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Bulbo	Grados de Apertura	Vida Promedio (Hrs)	Vida Promedio (Hrs)	Intensidad Luminosa (Cd)	Eficacia Luminosa (lm/W)
433649	046677433642	10	7W	2700K	12V	GU5.3	MR16	36D	25,000	80	500	71
433656	046677433659	10	7W	2700K	12V	GU5.3	MR16	24D	25,000	80	470	67
433623	046677433628	10	7W	3000K	12V	GU5.3	MR16	24D	25,000	80	510	73
433631	046677433635	10	7W	3000K	12V	GU5.3	MR16	36D	25,000	80	510	73

## Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Halógeno de:
433649	Reflector LED 7W (50W) GU5.3 MR16 12V 2700K 36D Atenuable	50W
433656	Reflector LED 7W (50W) GU5.3 MR16 12V 2700K 24D Atenuable	50W
433623	Reflector LED 7W (50W) GU5.3 MR16 12V 3000K 24D Atenuable	50W
433631	Reflector LED 7W (50W) GU5.3 MR16 12V 3000K 36D Atenuable	50W

## Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
MR16	47.8	51




## Posición de Encendido



Universal

## Base



GU5.3



/philipsiluminamexico

@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.  
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando  
 La Herradura, 52784  
 Huixquilucan, Estado de México  
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139  
 smartlight.mexico@philips.com  
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Mayo de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.