



LED Retrofit

*Lámparas LED MR16 GU5.3
100-240V~
Ideales para iluminación
general o de acentuación,
Donde se requiere concentrar
la Iluminación en un lugar
especifico*

Reflector LED MR16 ON-OFF

Acentúe sus espacios ahorrando energía

La familia de Spots LED MR16 GU5.3 con conexión directa a línea 100-240V de Philips para aplicaciones interiores, representan la nueva generación de lámparas para la iluminación de acentuación LED.

Su fácil instalación, además de segura conexión con su socket integrado, permite el perfecto funcionamiento bajo las normas más rigurosas de la industria.

Características

- Ahorran hasta un 91% de energía
- Sin necesidad de transformador
- Conexión directa a línea 100-240V~
- Incluye Socket de seguridad
- Angulo de 36°
- Disponibles en 3W y 4.5W de potencia
- Color de luz blanca cálida de 3000K y 6500K
- Vida útil promedio de 15, 000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas Halógenas
- Versiones equivalente a 50W y 35W comparado con una lámpara Halógena
- No atenuable

PHILIPS

Aplicaciones

- Iluminación de acento o general
- Es el remplazo perfecto de halógenas microicas MR16
- Aplicaciones donde se requiera iluminación de acento como pasillos, corredores, vitrinas, empotrados de techo, etc.
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


| Clave | Código de Barras | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de Color (K) | Voltaje de Operación (V) | Base | Bulbo | Grados de Apertura | Vida Promedio (Hrs) | Flujo Luminoso (lm) | Eficacia Luminosa (lm/W) |
|--------|------------------|----------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 335711 | 929001274211 | 10 | 3W | 3000K | 100-240V | GU 5.3 | MR16 | 36 | 15,000 | 230 | 77 |
| 335729 | 929001274611 | 10 | 3W | 6500K | 100-240V | GU 5.3 | MR16 | 36 | 15,000 | 230 | 77 |
| 335737 | 929001274411 | 10 | 4.5W | 3000K | 100-240V | GU 5.3 | MR16 | 36 | 15,000 | 400 | 89 |
| 335786 | 929001274811 | 10 | 4.5W | 6500K | 100-240V | GU 5.3 | MR16 | 36 | 15,000 | 400 | 89 |
| 335778 | 929001274441 | 10 | 4.5W | 3000K | 100-240V | GU 5.3 | MR16 | 36 | 15,000 | 400 | 89 |
| 335802 | 929001274841 | 10 | 4.5W | 6500K | 100-240V | GU 5.3 | MR16 | 36 | 15,000 | 400 | 89 |

Equivalencias

| Potencia | Clave | Descripción del Producto | Equivalencia a un Halógeno de: |
|----------|--------|--|--------------------------------|
| 3W | 335711 | LED MR16 3-35W 36D 830 100-240V 1BC/10 | 35W |
| 3W | 335729 | LED MR16 3-35W 36D 865 100-240V 1BC/10 | 35W |
| 4.5W | 335737 | LED MR16 4.5-50W 36D 830 100-240V 1BC/10 | 50W |
| 4.5W | 335786 | LED MR16 4.5-50W 36D 865 100-240V 1BC/10 | 50W |
| 4.5W | 335778 | LED MR16 4.5-50W 36D 830 100-240V 3BC/10 | 50W |
| 4.5W | 335802 | LED MR16 4.5-50W 36D 865 100-240V 3BC/10 | 50W |

Dimensiones (mm)

| Potencia | C | D |
|----------|----|----|
| 3W | 49 | 51 |
| 4.5W | 49 | 51 |




Posición de Encendido



Universal

Base



GU5.3



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Julio de 2016
Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.