



LED Tubo Essential

*La combinación perfecta entre
valor y desempeño*

Tubo LED T8 Essential
EcoFit

Rendimiento y el mejor desempeño

La nueva generación de lámparas lineales Essential TLED Ecofit de Philips para aplicaciones generales, proporcionan una luz blanca de aspecto neutro, similar al de los tubos fluorescentes convencionales.

Las nuevas lámparas lineales Essential TLED Ecofit, son ideales para nuevos proyectos o para actualización del sistema de iluminación actual.

La perfecta elección para instalaciones fluorescentes ya existentes.

Características

- Ahorran más de 50% de energía
- Disponible en 16W y 8W de potencia
- Disponible en versión de 1.20cm y 60cm
- Color de luz blanca neutra 4000K y 6500K
- Voltaje 120V~
- Eficacia luminosa de 100lm/W
- No se requiere balastro
- Vida útil promedio de 15, 000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas fluorescentes convencionales T8
- Flujo luminoso promedio de 1,600Lm y 800Lm
- CRI 70

Aplicaciones

- Ideales para aplicaciones de Iluminacion general en instalaciones de luminarios 1.20cm X 60cm
- Es el remplazo perfecto de lámparas fluorescentes de 32W T8
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Bulbo	Factor de Potencia	CRI	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
TBD	929001277011	10	8	4,000	120	G13	T8	>0.5	70	15,000	800	100
TBD	929001277111	10	8	6,500	120	G13	T8	>0.5	70	15,000	800	100
TBD	929001276811	10	16	4,000	120	G13	T8	>0.5	70	15,000	1600	100
TBD	929001276911	10	16	6,500	120	G13	T8	>0.5	70	15,000	1600	100

Equivalencias

Clave	Potencia (W)	Descripción del Producto	Equivalencia a un Fluorescente T12 de:
TBD	8	ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W 740 T8 C G LV	17W
TBD	8	ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W 765 T8 C G LV	17W
TBD	16	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W 740 T8 C G LV	32W
TBD	16	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W 765 T8 C G LV	32W

Dimensiones (mm)

Potencia	C	D
8W	600	26
16W	1200	26



Base



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Julio de 2016

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.