



## Lámparas LED

*Lámparas LED de diseño clásico, ideales para la iluminación general*

LED A19 y A21 Classic GEN 5 ON-OFF

# Estilo y eficiencia para la iluminación de tus ambientes

La familia de lámparas LED Classic GEN 5 LED de Philips para México, entregan la más alta calidad para asegurar los reemplazos directos de bulbos incandescentes en aplicaciones interiores.

## Características

- Ahorran más del 80% de energía
- Producto disponible en bulbos A19 y A21
- Disponible en 7W, 9W, 9.5W y 13.5W de potencia
- Equivalentes a 40W, 60W, 75W y 100W respectivamente
- Luz de color blanco cálido (3,000K) y luz blanca fría (6,500K)
- Vida útil de hasta 25,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes comunes
- No utilizar con atenuadores de luz (dimmers)
- No rayos UV y NO IR
- Amigable con el medio ambiente, sin mercurio o alguna sustancia peligrosa

## Aplicaciones

- Iluminación general
- Reemplazo perfecto de incandescentes convencionales de mediana potencia
- Ideal para la iluminación residencial, hoteles, tiendas comerciales, restaurantes y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

**PHILIPS**

## Información Técnica


Clave	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
462895	929001195241	4	7	6500	100-240	E26/E27	80	A19	25,000	600	90
462887	929001195141	4	7	3000	100-240	E26/E27	80	A19	25,000	600	90
462911	929001195441	4	9	6500	100-240	E26/E27	80	A19	25,000	806	92
462903	929001195341	4	9	3000	100-240	E26/E27	80	A19	25,000	806	92
462929	929001195541	4	9.5	3000	100-240	E26/E27	80	A19	25,000	1055	111
462937	929001195641	4	9.5	6500	100-240	E26/E27	80	A19	25,000	1055	111
462951	929001195741	4	13.5	3000	100-240	E26/E27	80	A21	25,000	1510	112
462945	929001195841	4	13.5	6500	100-240	E26/E27	80	A21	25,000	1510	112

## Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un incandescente de:
462895	Classic LED 7W E27 6500K 100V-240V A19 MX	40W
462887	Classic LED 7W E27 3000K 100-240V A19 MX	40W
462911	Classic LED 9W E27 6500K 100V-240V A19 MX	60W
462903	Classic LED 9W E27 3000K 100V-240V A19 MX	60W
462929	Classic LED 9.5W E27 3000K 100V-240V A19 MX	75W
462937	Classic LED 9.5W E27 6500K 100V-240V A19 MX	75W
462951	Classic LED 13.5W E27 3000K 100V-240V A21MX	100W
462945	Classic LED 13.5W E27 6500K 100V-240V A21MX	100W

## Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
A19	110	60
A21	127	68



## Posición de Encendido



Universal

## Base





/philipsiluminamexico  
@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.  
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando  
La Herradura, 52784  
Huixquilucan, Estado de México  
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139  
smartlight.mexico@philips.com  
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Marzo de 2016  
Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.