

LED Tubo Essential

*La combinación perfecta entre  
valor y desempeño*

Tubo LED T8 Essential  
Versión Vidrio

## Valor y desempeño

La nueva generación de lámparas lineales LED Essential para aplicaciones generales, se caracterizan por su altísima eficiencia y fácil instalación. Generan una luz blanca de aspecto neutro, similar al de los tubos fluorescentes convencionales.

La nueva lámpara lineal LED Essential en su versión de vidrio, es ideal para iluminación general, ofrecen increíbles ahorros de energía y el más rápido retorno de inversión del mercado con la mejor calidad.

### Características

- Ahorran más de 50% de energía
- Disponibles en 9W y 18W de potencia
- Disponible en versiones de 60cm y 120cm
- Color de luz blanca neutra y fría de 4,000K y 6,500K
- Voltaje universal 100-240V
- No se requiere Balastro
- Vida útil promedio de 30,000 horas
- Versiones de Vidrio
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas fluorescentes convencionales T8
- Flujo luminoso promedio de 1,850Lm y 900lm

### Aplicaciones

- Ideales para aplicaciones de Iluminación general en instalaciones de luminarios de 60x60cm y 1.20x60cm
- Es el replazo perfecto de lámparas fluorescentes de 32W T8
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

**PHILIPS**

## Información Técnica


Clave	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Bulbo	Factor de Potencia	CRI	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
TBD	929001194611	10	9	4,000	100-240	G13	T8	>0.92	82	30000	900	100
TBD	929001194711	10	9	6,500	100-240	G13	T8	>0.92	82	30000	900	100
TBD	929001193911	10	18	4,000	100-240	G13	T8	>0.92	82	30000	1850	103
TBD	929001194511	10	18	6,500	100-240	G13	T8	>0.92	82	30000	1850	103

## Equivalencias

Clave	Potencia (W)	Descripción del Producto	Equivalencia a un Fluorescente T12 de:
TBD	9	ESSENTIAL LEDtube 600mm 9W 840 T8 C W G	17W
TBD	9	ESSENTIAL LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G	17W
TBD	18	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 840 T8 C W G	32W
TBD	18	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 865 T8 C W G	32W

## Dimensiones (mm)

Potencia	C	D
9W	600	26
18W	1200	26



## Base



/philipsiluminamexico  
@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.  
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando  
La Herradura, 52784  
Huixquilucan, Estado de México  
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139  
smartlight.mexico@philips.com  
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Octubre de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.