



**PHILIPS**

**hue** PERSONAL  
WIRELESS  
LIGHTING

**Enciende  
tu vida**



**Philips Hue** es tu sistema de iluminación inalámbrico personal, diseñado para la vida real y todas sus posibilidades. Combina luz LED brillante y energéticamente eficiente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz. Después de todo, la riqueza de la iluminación es tan mágica como la vida real cuando la enciendes y empiezas a vivir.

Las lámparas y luminarios Hue, el puente, la aplicación y un dispositivo móvil cambiarán la forma en que ves y utilizas la iluminación para siempre.

Además, la aplicación de Hue es compatible con plataformas iOS o Android.

Para conocer más acerca de **Hue**, visita la página oficial: [www.meetHue.com](http://www.meetHue.com)

### **Instalación:**

Los sistemas Hue se pueden configurar en cuestión de minutos.


Sólo hay que descargar la aplicación Hue de Philips en cualquier dispositivo móvil ([www.meetHue.com](http://www.meetHue.com) en la sección de apps y más) para empezar a experimentar la luz de una manera completamente nueva, sigue los siguientes pasos:

- Conecta tus lámparas o luminarios y enciéndelos
- Conecta el puente a tu modem
- Descarga la aplicación en tu dispositivo
- Experimenta lo que Hue puede hacer por ti

Puedes conectar hasta 50 dispositivos por puente.



# El sistema



\* Hue Bridge sólo viene incluido en starter kit

## El puente

Es el corazón del sistema Hue.

El puente es la interface entre la aplicación y las lámparas y luminarios Hue. Vinculado a internet a través de un router, puede conectar hasta 50 dispositivos (lámparas y hasta 12 accesorios) a la vez.



## La aplicación

Es la clave para controlar el sistema Hue.

Utiliza la aplicación para cambiar los colores, el brillo, configurar alarmas, entre otras cosas.

¡Descubre todo lo que puedes hacer!




# Una experiencia

## Personaliza

Cada lámpara es independiente, es decir que puedes elegir una o varias lámparas para ser cambiadas a una escena o color.

Con Hue puedes reproducir hasta 16 millones de colores ofreciendo la posibilidad de graduarla, desde una luz cálida similar al de las velas hasta una luz blanca vibrante.



## Seguridad

Cuando no estés en casa, por tranquilidad y seguridad controlas tus luces.

Todo lo puedes controlar vía remota desde [www.meetHue.com](http://www.meetHue.com)



## Escenas predeterminadas

Son imágenes que podemos usar para que las lámparas adquieran el color deseado.

También podrás guardar las escenas para cada habitación u horario del día para decorar los ambientes transformándolos en espacios románticos o bien en ambientes muy coloridos.



## Utilizar una foto

Podrás utilizar cualquier foto guardada en tu dispositivo y utilizarla como una paleta de colores, lo cual te permitirá reproducir cualquier color en tu lámpara o luminario creando tu habitación con luz y revivir recuerdos.

## Notificaciones

La iluminación puede ser inteligente. El sistema Hue es más que sólo lámparas y luminarios, puedes definir horarios para que las luces se enciendan de manera automática y así ayudarte a manejar la rutina diaria.

Deja que la luz te despierte revitalizado o ayude a dormir a tus seres queridos programando la hora en que quieres que se prendan o apaguen las luces. También puede programar que la luz te indique si recibiste una notificación en Facebook o hasta que te avise cuando cambio del clima.



# Enciende tu vida



## Enciende tu imaginación

Philips Hue White and Color Ambiance



Decora con luz de diferentes colores



Sincroniza con tu música



Ilumina cada momento



Encendido y apagado programado



## Enciende tus momentos

Philips Hue White Ambiance



Al dormir y despertar, sincroniza con tu alarma



Define ambientes para tus rutinas diarias



Cambia entre luz cálida y luz fría



Controlálo a tu manera



## Enciende tu tranquilidad

Philips Hue White



Control inteligente fuera de casa



Encendido y apagado programado



Atenuación cómoda

# Enciende tu imaginación

Convierte la iluminación de cada día en una experiencia extraordinaria. Juega con colores o sincroniza las luces con tu música, tu TV y tus video juegos para conseguir un efecto envolvente. Las posibilidades son ilimitadas una vez que empiezas a explorar. Además, con cientos de aplicaciones entre las que elegir, el único límite real es tu imaginación.

Philips Hue White and Color Ambiance



Control inteligente fuera de casa



Encendido y apagado programado



Atenuación cómoda



Define ambientes para tus rutinas diarias



Cambia entre luz cálida y luz fría



Al dormir y despertar, sincroniza con tu alarma




Ilumina cada momento



Decora con luz de diferentes colores



Sincroniza con tu música




## A19 Hue White and Color Ambiance (Starter Kit)

456194



- Bulbo A19
- 800 lúmenes @ 4000K
- 16 millones de colores
- Potencia 10W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Generación 3, **colores más vibrantes**





## A19 Hue White and Color Ambiance (Lámpara individual)

464487



- Bulbo A19
- 800 lúmenes @ 4000K
- 16 millones de colores
- Potencia 10W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Generación 3, **colores más vibrantes**







## GU10 Hue White and Color Ambient

(Lámpara individual)

456681

- Bulbo MR16
- 300 lúmenes @ 4000K
- 16 millones de colores
- Potencia 6.5W=25W
- Base GU10
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V




## PAR16 Hue White and Color Ambient


(Lámpara individual)

456673

- Bulbo PAR16
- 300 lúmenes @ 4000K
- 16 millones de colores
- Potencia 6.5W=25W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V








## BR30 Hue White and Color Ambiance

(Lámpara individual)

456665


- Bulbo BR30
- 630 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 8W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V



## Hue Go

798835

- 300 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 6W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 100-240V
- Portátil y batería recargable





## Lightstrip Plus

800276

- Tira de LED
- 1,600 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 20.5W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 100-240V
- Longitud total de 2 metros

**Nota:** La tira se puede extender hasta 10 metros utilizando la extensión de 1 metro.




## Lightstrip Plus (extensión)

800268

- Tira de LED
- 800 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 11W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 100-240V
- Longitud total de 1 metro






## Hue Beyond Mesa

299446


- Potencia 9W
- 600 lm @ 4000K
- 510 lm @ 3000K
- 360 lm @ 2000K
- 505 lm @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20



## Hue Beyond Colgante

299453

- Potencia 18.5W
- 1200 lm @ 4000K
- 1020 lm @ 3000K
- 720 lm @ 2000K
- 1010 lm @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20






## Hue Beyond Techo

299461


- Potencia 18.5W
- 1,200 lúmenes
- 600 lm @ 4000K
- 510 lm @ 3000K
- 360 lm @ 2000K
- 505 lm @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20



# Enciende tus momentos

Philips Hue puede despertarte y ayudarte a activarte, a leer, a concentrarte y a relajarte. Personaliza tus rutinas diarias convirtiéndolas en momentos para disfrutar. Define la atmósfera. Cambia el ambiente. Siente la diferencia. Define el ambiente adecuado para cualquier momento con una gama de luz blanca hermosa y natural. Utiliza la aplicación para definir cualquier tono de luz blanca, desde una luz natural fría revitalizante hasta una luz blanca cálida relajante.

Philips Hue White Ambiance



Control inteligente fuera de casa



Encendido y apagado programado




Atenuación cómoda



Define ambientes para tus rutinas diarias



Cambia entre luz cálida y luz fría



Al dormir y despertar, sincroniza con tu alarma




Ilumina cada momento



Decora con luz de diferentes colores



Sincroniza con tu música



## A19 White Ambiance

(Starter Kit)

433706

- Bulbo A19
- 800 lúmenes
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- Potencia 10W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 100V-130V




## A19 White Ambiance

(Lámpara individual)

433714

- Bulbo A19
- 800 lúmenes
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- Potencia 10W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 100V-130V






## GU10 Hue White Ambiance

(Lámpara individual)

464677

- Bulbo MR16
- 300 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- Potencia 5.5W=25W
- Base GU10
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V




## BR30 Hue White Ambiance

(Lámpara individual)

464438

- Bulbo BR30
- 680 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- Potencia 6.5W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V






## Hue Phoenix Downlight

799973

- Potencia 5W
- 447 lm @ 4000K
- 379 lm @ 3000K
- 248 lm @ 2200K
- 349 lm @ 6500K
- 20,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 100V-130V




4" de diametro




## Hue Phoenix Mesa

799981

- Potencia 9W
- 905 lm @ 4000K
- 768 lm @ 3000K
- 506 lm @ 2200K
- 710 lm @ 6500K
- 20,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 100V-130V








## Hue Phoenix Pared

799999


- Potencia 9W
- 905 lm @ 4000K
- 768 lm @ 3000K
- 506 lm @ 2000K
- 710 lm @ 6500K
- 20,000 horas de vida útil
- IP20



## Hue Phoenix Techo

800086

- Potencia 30.5W
- 3155 lm @ 4000K
- 2768 lm @ 3000K
- 1769 lm @ 2000K
- 2489 lm @ 6500K
- 20,000 horas de vida útil
- IP20





## Hue Phoenix Colgante

800094

- Potencia 17.5W
- 1810 lm @ 4000K
- 1536 lm @ 3000K
- 1012 lm @ 2000K
- 1420 lm @ 6500K
- 20,000 horas de vida útil
- IP20






# Enciende tu tranquilidad

Philips Hue te da la bienvenida a casa y te permite controlar las luces desde el dormitorio hasta el jardín. Puedes automatizar automáticamente las luces para que simulen que estás en casa cuando no estés. Con la tecnología geofencing, las luces pueden incluso darte la bienvenida a tu hogar o apagarse automáticamente cuando te vayas. Se trata de hacerte la vida más fácil y de darte tranquilidad de manera útil e inteligente.

Philips Hue White



Control inteligente  
fuera de casa




Encendido y apagado  
programado



Atenuación  
cómoda



Define ambientes  
para tus rutinas diarias



Cambia entre  
luz cálida y luz fría



Al dormir y despertar,  
sincroniza con tu alarma



Ilumina  
cada momento



Decora con luz  
de diferentes colores



Sincroniza  
con tu música




## A19 Hue White

(Starter Kit)

455287

- Bulbo A19
- 840 lúmenes
- Color cálido (2,700K)
- Potencia 9.5W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V




## A19 Hue White

(Lámpara individual)

455295

- Bulbo A19
- 840 lúmenes
- Color cálido (2,700K)
- Potencia 9.5W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V






## Hue White Dimming Kit

455386



- Bulbo A19
- 840 lúmenes
- Color cálido (2,700K)
- Potencia 9.5W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V
- Conecta hasta 12 interruptores al puente

**Nota:** Baterías incluidas.  
No se requiere del bridge para que funcione.



A woman with dark hair in a bun, wearing a white short-sleeved top and a brown belt, stands in profile holding a smartphone to her ear. The room is dimly lit, with a glowing white Hue smart light bulb on a table in the foreground. The background shows a blurred interior with a lamp and a window.

# Accesorios Hue



## Hue Tap Switch

456699

- Control inalámbrico
- Max. 25 taps por puente
- No requiere baterías
- 4 botones de configuración
- 50,000 clicks de vida útil
- Fácil de colocar



**Nota:** Compatible con lámparas y luminarios Hue

## Hue Dimmer Switch

458141

- Control inalámbrico
- Max. 12 interruptores por puente
- Baterías incluidas
- 4 botones de configuración
- 25,000 clicks de vida útil
- Fácil de colocar



**Nota:** Compatible con lámparas y luminarios Hue



## Hue Bridge

332049

- Es el cerebro del sistema
- Max. 50 dispositivos (lámparas y hasta 12 accesorios por Puente)
- Potencia 1.5W
- Protocolo Zigbee. 1.0 Certificado
- Compatible con Apple HomeKit
- Compatible con iOS o Android
- Fácil de colocar

**Nota:** Compatible con lámparas y luminarios Hue



## Hue Motion Sensor

464602

- Sensor inalámbrico
- Enciende y apaga las luces automáticamente
- Sensor luz día para ahorrar energía
- Ubícalo donde quieras
- Ángulo de detección: 100 grados
- Rango de detección: 5 metros
- Baterías incluidas

**Nota:** Compatible con lámparas y luminarios Hue







# Contáctenos

Philips Iluminación México pone a su disposición diferentes canales de comunicación a fin de brindarle un mejor servicio.

## Servicio al Cliente

A través de nuestras líneas de servicio al cliente usted podrá hacer consultas sobre sus órdenes de compra, nuestras existencias, tiempos de entrega y otros temas relacionados con el estado de sus pedidos.

Teléfonos:

(+55) 5269 9119  
(+55) 5269 9025  
(+55) 5269 9127  
(+55) 5269 9129  
(+55) 5269 9372

## Smartlight

A través de nuestra línea gratuita usted podrá hacer consultas sobre información técnica, inscribirse en nuestros cursos y programas de capacitación, tramitar la solicitud de garantías, en registro y seguimiento de quejas y reclamos.

Línea Gratuita: 01800 508 9000

Tel. (+55) 5269 9139  
Fax. (+55) 5269 9128  
[smartlight.mexico@philips.com](mailto:smartlight.mexico@philips.com)

## Centro de Aplicaciones en Iluminación (LAC)

Philips Iluminación pone a su disposición nuestro Centro de Aplicaciones (LAC) a través del cual usted podrá profundizar sus conocimientos en iluminación y sobre nuestro portafolio de forma didáctica y personalizada. Si está interesado en alguno de nuestros cursos, comuníquese a nuestra línea gratuita 01800 508 9000 o al correo electrónico de Smartlight para inscribirse y enterarse sobre sus horarios de atención.



@philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.  
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando  
La Herradura, 52784  
Huilquílucan, Estado de México  
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 ó 5269 9139  
smartlight.mexico@philips.com  
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Diciembre de 2016  
Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso  
y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.