

PHILIPS

Iluminación



LED MR11

Acentúe sus espacios ahorrando energía

LED MR11 base GU4 On-Off

La familia de LEDs MR11 a 12V de Philips para aplicaciones interiores y exteriores, representan la nueva generación de lámparas para la iluminación de acentuación.

Características

- Ahorran hasta un 80% de energía
- Disponible en 3.5W de potencia
- Equivalente a reflectores halógenos MR11 de 20W
- Disponible en 24 grados de apertura
- Reflector tipo MR11 (mismas dimensiones)
- Color de luz blanca cálida (3000K)
- Vida útil promedio de hasta 25,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas halógenas MR11 convencionales

Aplicaciones

- Iluminación general y de acentuación principalmente
- Es el remplazo perfecto de reflectores halógenos tipo MR11
- Ideales para la iluminación comercial, residencial, hoteles, joyerías, restaurantes y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Ángulo de apertura	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
458539	929001123733	6	3.5	3000	12V	GU4	24D	80	MR11	40,000	215	61

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Halógeno de:
458539	Reflector LED Retrofit 3.5W MR11 12V 3000K 24D	20W

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
MR11	40	35




Posición de Encendido



Universal

Base



GU4



@Philipslumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Mayo de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.