

PHILIPS

Iluminación



LED PAR16

Acentuación y control para tus espacios

LED PAR16 Retrofit Atenuable

Innovación y dinamismo en la iluminación general con el máximo desempeño

Características

- Atenuable hasta un 10%
- Ahorran hasta un 85% de energía
- Disponible en 7W de potencia
- Equivalente a 50W de potencia comparado con una lámpara halógena
- Disponible en temperatura de color blanco cálido (3000K)
- Vida útil promedio mayor a 25,000 horas
- Retrofit directo, similar a una lámpara PAR Halógena tipo Mini JDR

Aplicaciones

- Iluminación de acento o general
- Reemplazo perfecto de reflectores halógenas tipo Mini JDR
- Ideal para iluminación residencial, comercial, hoteles y restaurantes
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Ángulo de apertura	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
334656	929001245403	4	7	3000	120V	E26	35D	80	PAR16	25000	500	71.42

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Halógeno de:
334656	PAR16 L 120V7W-50W 500lm 35D 3000K E26 DIM	50W

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
PAR16L	59	50



Posición de Encendido



Universal

Base



E26



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Diciembre de 2016

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.